

COUPLINGS FOR OILPRESSURE HYDRAULIC PRESSURE

油圧・水圧用継手

—ストレートタイプ・45°エルボタイプ・エルボタイプ—

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

51 管・継手
ホース・バルブ

■PT・PF両オネジ
—ロングストレート・オス—

Type M材質 S表面処理
YCLPLFP S35C 三価クロメート

RoHS10

型式		T	F	L	l ₁	B	¥基準単価	
Type	No.	R (PT)	G (PF)				YCLPLFP	
YCLPLFP	22F	1/4	1/4	74	16	19	1,040	
	33F	3/8	3/8	80	18	22	1,250	
	44F	1/2	1/2	95	20	27	1,380	

■PT・PF両オネジ
—45°エルボ・オス—

Type M材質 S表面処理
YCWPF S25C 三価クロメート
YCWPFPS SUS304 —

RoHS10

型式		T	F	L ₁	L ₂	l ₁	l ₂	¥基準単価	
Type	No.	R (PT)	G (PF)					YCWPF	YCWPFPS
YCWPF	11F	1/8	1/8	19	19	12	13	560	1,630
	22F	1/4	1/4	20	22	13	16	570	1,630
YCWPFPS	33F	3/8	3/8	23	26	15	18	610	1,740
	44F	1/2	1/2	28	29	18	20	720	2,420

■PT・PTねじ
—エルボ—

Type M材質 S表面処理
YCLPT S25C 三価クロメート
YCLPTS SUS304 —

RoHS10

型式		T ₁	T ₂	L ₁	L ₂	l ₁	l ₂	¥基準単価	
Type	No.	R (PT)	R (PT)					YCLPT	YCLPTS
YCLPT YCLPTS	11	1/8	1/8	20	20	13	13	400	1,100
	12	1/8	1/4	20	24	13	16	600	—
	13	1/8	3/8	20	27	13	17	700	—
	22	1/4	1/4	24	24	16	16	700	1,150
	23	1/4	3/8	24	27	16	17	800	—
	33	3/8	3/8	27	27	17	17	850	1,650
	34	3/8	1/2	30	30	17	18	970	—
	44	1/2	1/2	30	30	19	19	1,050	—
66	3/4	3/4	36	36	23	23	1,180	—	

■PT・PFオス
—エルボ・オス—

Type M材質 S表面処理
YCLPFP S25C 三価クロメート
YCLPFPSS SUS304 —

RoHS10

型式		T	F	L ₁	L ₂	l ₁	l ₂	¥基準単価	
Type	No.	R (PT)	G (PF)					YCLPFP	YCLPFPSS
YCLPFP YCLPFPSS	11F	1/8	1/8	21	20	14	13	300	1,400
	12F	1/8	1/4	22	24	14	16	400	2,900
	21F	1/4	1/8	22	21	15	13	600	2,900
	22F	1/4	1/4	25	24	17	16	610	1,400
	23F	1/4	3/8	27	27.5	17	17.5	620	2,900
	32F	3/8	1/4	30	26	20	16	630	3,000
	33F	3/8	3/8	30	27.5	20	17.5	630	1,600
	34F	3/8	1/2	32	32	20	20	770	3,570
	44F	1/2	1/2	36	32	24	20	780	2,160
	46F	1/2	3/4	38	36	24	22	1,080	5,890
	64F	3/4	1/2	42	34	28	20	1,180	6,340
	66F	3/4	3/4	43	37	28	22	1,250	3,840

■PT・PF両オネジ
—45°エルボ・メス—

Type M材質 S表面処理
YCWPF S25C 三価クロメート
YCWPFPS SUS304 —

RoHS10

型式		T	F	L ₁	L ₂	l ₁	l ₂	¥基準単価	
Type	No.	R (PT)	G (PF)					YCWPF	YCWPFPS
YCWPF YCWPFPS	11F	1/8	1/8	18	17	12	11	560	1,630
	22F	1/4	1/4	21	21	13	13	570	1,630
	33F	3/8	3/8	23	23	15	15	610	1,740
	44F	1/2	1/2	29	28	18	18	720	2,420

■PT・PT両オネジ
—45°エルボ—

Type M材質 S表面処理
YCWPT S25C 三価クロメート

RoHS10

型式		T ₁	T ₂	L	l	¥基準単価	
Type	No.	R (PT)	R (PT)			YCWPT	
YCWPT	11	1/8	1/8	17	12	650	
	22	1/4	1/4	19	14	670	
	33	3/8	3/8	22	15	750	
	44	1/2	1/2	28	18	840	

■PT・PFメス
—エルボ・メス—

Type M材質 S表面処理
YCLPF S25C 三価クロメート
YCLPFS SUS304 —

RoHS10

型式		T	F	L ₁	L ₂	l ₁	l ₂	¥基準単価	
Type	No.	R (PT)	G (PF)					YCLPF	YCLPFS
YCLPF YCLPFS	11F	1/8	1/8	21	18	14	11	300	1,400
	12F	1/8	1/4	22	21	14	13	400	2,900
	13F	1/8	3/8	24	25	14	15	600	—
	21F	1/4	1/8	22	19	15	11	600	2,900
	22F	1/4	1/4	25	21	17	13	610	1,400
	23F	1/4	3/8	27	25	17	15	620	2,900
	31F	3/8	1/8	30	21	20	11	630	—
	32F	3/8	1/4	30	23	20	13	630	3,000
	33F	3/8	3/8	30	25	20	15	630	1,600
	34F	3/8	1/2	32	30	20	18	770	3,570
	44F	1/2	1/2	36	30	24	18	780	2,160
	46F	1/2	3/4	38	34	24	20	1,080	5,890
	64F	3/4	1/2	42	32	28	18	1,180	6,340
	66F	3/4	3/4	43	35	28	20	1,250	3,840

■PT・PFめねじ
—エルボ・オス—

Type M材質 S表面処理
YCLPFG S25C 三価クロメート

RoHS10

型式		T	F	L ₁	L ₂	l ₁	¥基準単価	
Type	No.	R (PT)	G (PF)				YCLPFG	
YCLPFG	22F	1/4	1/4	25	28	17	610	
	33F	3/8	3/8	30	33	20	630	

■仕様 使用流体 油・水
最高使用圧力 20.6MPa(210kgf/cm²以下)

Order 注文例 型式 YCLPT11

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~19	20~30
値引率	5%	10%	お見積り

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 数量 P.133

※ご希望によりPMS-00迄、当日出荷受付致します。

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。