



WELDED SANITARY PIPES 溶接サニタリー管 一標準タイプ

CADデータフォルダ名: 52_Sanitary_Vacuum_Tanks

■フェールル×フェールル

Type	材質	規格
SNLFF	SUS304	管: (No. 1S~3S) JIS G3447
SNLSFF	SUS316L	継手: IDF

RoHS10

■フェールル×パイプ

Type	材質	規格
SNLFP	SUS304	管: (No. 1S~3S) JIS G3447
SNLSFP	SUS316L	継手: IDF

RoHS10

■エルボ×パイプ

Type	材質	規格
SNLEP	SUS304	管: (No. 1S~3S) JIS G3447
SNLSEP	SUS316L	継手: IDF

RoHS10

■フェールル×90°エルボ

Type	材質	規格
SNLFE	SUS304	管: (No. 1S~3S) JIS G3447
SNLSFE	SUS316L	継手: IDF

RoHS10

■フェールル×45°エルボ

Type	材質	規格
SNLFH	SUS304	管: (No. 1S~3S) JIS G3447
SNLSFH	SUS316L	継手: IDF

RoHS10

型式	L 指定 1mm単位	D	d	A	¥基準単価 SNLFF				¥基準単価 SNLSFF							
					最短L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500	最短L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500				
SNLFF SNLSFF	84~500	25.4	23	50.5	1S	10,500	10,700	10,800	11,200	11,020	11,520	12,020	12,520			
					1.5S	10,700	10,800	11,000	11,400	11,670	12,270	12,820	13,370			
					2S	50.8	47.8	64	11,700	12,000	12,200	12,800	12,620	13,220	13,820	14,420
					2.5S	63.5	59.5	77.5	15,200	15,600	16,000	16,800	17,740	18,540	19,340	20,140
					3S	76.3	72.3	91	18,300	18,800	19,300	20,300	22,180	23,180	24,180	25,180

型式	L 指定 1mm単位	D	d	A	¥基準単価 SNLFP				¥基準単価 SNLSFP							
					最短L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500	最短L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500				
SNLFP SNLSFP	42~500	25.4	23	50.5	1S	5,800	6,200	6,600	7,000	6,610	7,210	7,810	8,410			
					1.5S	6,100	6,600	7,100	7,600	6,810	7,510	8,210	8,910			
					2S	50.8	47.8	64	6,700	7,300	7,800	8,400	7,660	8,510	9,360	10,210
					2.5S	63.5	59.5	77.5	8,800	9,600	10,300	11,100	10,470	11,470	12,470	13,470
					3S	76.3	72.3	91	10,300	11,300	12,300	13,200	12,090	13,390	14,690	15,990

型式	L 指定 1mm単位	D	d	A	H1	H2	¥基準単価 SNLEP				¥基準単価 SNLSEP									
							最短L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500	最短L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500						
SNLEP SNLSEP	90~500	25.4	23	50.5	34	55	1S	7,800	8,200	8,500	8,900	8,970	9,570	10,170	10,770					
							1.5S	8,300	8,800	9,300	9,800	10,010	10,710	11,410	12,110					
							2S	50.8	47.8	64	61	82	9,400	10,000	10,500	11,100	11,800	12,650	13,500	14,350
							2.5S	63.5	59.5	77.5	84	105	13,200	14,000	14,700	15,500	17,390	18,390	19,390	20,390
							3S	76.3	72.3	91	89	110	15,800	16,800	17,700	18,700	19,710	21,010	22,310	23,610

型式	L 指定 1mm単位	D	d	A	H1	H2	¥基準単価 SNLFE				¥基準単価 SNLSFE									
							最短L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500	最短L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500						
SNLFE SNLSFE	110~500	25.4	23	50.5	34	55	1S	12,400	12,600	12,800	13,100	13,380	13,880	14,380	14,880					
							1.5S	12,900	13,100	13,300	13,700	14,920	15,470	16,020	16,570					
							2S	50.8	47.8	64	61	82	14,400	14,700	14,900	15,500	16,760	17,360	17,960	18,560
							2.5S	63.5	59.5	77.5	84	105	19,600	20,000	20,400	21,200	24,660	25,460	26,260	27,060
							3S	76.3	72.3	91	89	110	23,800	24,300	24,800	25,800	29,800	30,800	31,800	32,800

型式	L 指定 1mm単位	D	d	A	H2	H3	¥基準単価 SNLFH				¥基準単価 SNLSFH									
							最短L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500	最短L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500						
SNLFH SNLSFH	90~500	25.4	23	50.5	15.8	43.9	1S	13,400	13,600	13,700	14,100	13,980	14,480	14,980	15,480					
							1.5S	23.7	49.5	14,200	14,400	14,600	15,000	15,950	16,500	17,050	17,600			
							2S	50.8	47.8	64	31.6	59.8	15,900	16,100	16,400	16,900	18,100	18,700	19,300	19,900
							2.5S	63.5	59.5	77.5	42	71.9	21,300	21,700	22,000	22,800	25,070	25,870	26,670	27,470
							3S	76.3	72.3	91	52.6	84.2	25,600	26,100	26,600	27,600	31,900	32,900	33,900	34,900

Order 注文例

型式 L
SNLFP2S 200
SNLFF1S 350

Delivery 出荷日 5 日日出荷

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~4	5~10	11~
値引率	基準単価	5%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。