



SANITARY PIPE FITTINGS

# サニタリー管用継手

—パイプハンガー/ガスケット/クランプ/ワンタッチクランプ—



◎ CADデータフォルダ名: 52\_Sanitary\_Vacuum\_Tanks

■パイプハンガー

Type	材質
SNZP	SUS304

RoHS10

型式		d	A	B	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	C	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.							1~9コ	10~20
SNZP	1S	25.4	60	56	28	30	2	1,010	910
	1.5S	38.1	81.5	63	39	37.5	5	1,090	980
	2S	50.8	96.5	76	46	47	3.5	1,170	1,050
	2.5S	63.5	111.5	*86	53.5	54.5	3.5	1,360	1,220
	3S	76.3	122	*98	58	61	3	1,430	1,290

\*印の寸法はB'寸法になります。 Ⓢ表示数量超えはWOSIにてご確認ください。  
Ⓢ表示数量超えはWOSIにてご確認ください。  
Ⓢ表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■クランプ—低圧用—

Type	材質	推奨使用圧力
SNCP	8A~15A: SCS13A 1S~4S: SUS304	8A~2S: 0~0.3MPa 2.5S~4S: 0~0.2MPa

RoHS10

型式		D	A	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.				1~9コ	10~20
SNCP	8A	45	65	74	1,670	1,590
	10A				1,670	1,590
	15A				1,670	1,590
	1S	60	94	90	1,070	1,020
	1.5S				1,070	1,020
	2S				1,290	1,230
	2.5S				1,840	1,750
	3S				1,830	1,740
4S	131	172	128.5	3,525	3,400	

\*No.8A~15Aおよび1S・1.5Sのフェール形状は同一のため、SNCP8A~15AおよびSNCP1S・1.5Sは同一形状となります。  
Ⓢ表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■クランプ—中・高圧用—

Type	材質	推奨使用圧力
SNCPH	SCS13A	1S~2S: 0~1MPa 2.5S~4S: 0~0.8MPa

RoHS10

型式		D	A	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.				1~9コ	10~20
SNCPH	1S	65	97	88	1,490	1,420
	1.5S				1,490	1,420
	2S				1,670	1,590
	2.5S				2,260	2,150
	3S				2,830	2,690
4S	137	173	126	3,520	3,300	

ⓈSNCPH1S・1.5Sは同一形状となります。 Ⓢ表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ワンタッチクランプ

Type	材質	推奨使用圧力
SNCPW	SUS304	0~1MPa

RoHS10

型式		D	A	B	W	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.					1~9コ	10~20
SNCPW	1S	60	114	70	25	2,380	1,950
	1.5S					2,260	1,990
	2S					2,530	2,100

ⓈSNCPW1S・1.5Sは同一形状となります。 Ⓢ表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ガスケット

Type	材質	推奨使用圧力
SNGS	シリコン	
SNGSF	PTFE	

RoHS10

型式		A	d	T	t	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.					1~19コ	20~30
SNGS	8A	34.0	10.5	4.5	1.7	300	270
	10A	34.0	14.0	4.5	1.7	300	270
	15A	34.0	17.5	4.5	1.7	300	270
	1S	50.5	23.2	5.5	1.7	130	100
	1.5S	50.5	35.9	5.5	1.7	130	100
	2S	64.0	48.0	5.5	1.7	150	110
	2.5S	77.5	59.7	5.5	1.7	270	210
	3S	91.0	72.5	5.5	1.7	380	300
	4S	119.0	97.8	5.5	1.7	700	600
	4.5S	130.0	108.5	5.5	1.7	783	680
	5.5S	155.0	134.0	5.5	1.7	1,167	1,000
	6.5S	183.0	159.4	5.5	1.7	1,542	1,400

Ⓢ表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Order 注文例 型式  
SNCPW2S

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P133  
Ⓢご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

型式		A	d	T	t	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.					1~19コ	20~30
SNGSF	8A	34.0	10.5	4.9	1.8	540	450
	10A	34.0	14.0	4.9	1.8	540	450
	15A	34.0	17.5	4.9	1.8	540	450
	1S	50.5	23.0	5.0	1.8	530	450
	1.5S	50.5	35.7	5.0	1.8	500	480
	2S	64.0	47.8	5.0	1.8	580	530
	2.5S	77.5	59.5	5.0	1.8	780	700
	3S	91.0	72.3	5.0	1.8	940	800
	4S	119.0	97.6	5.5	1.8	2,286	2,150
	4.5S	130.0	108.3	5.5	1.8	2,429	2,300
	5.5S	155.0	133.8	5.5	1.8	3,286	3,130
	6.5S	183.0	159.2	5.5	1.8	4,071	3,900
8S	233.5	208.3	5.5	1.8	6,714	6,500	

Ⓢ表示数量超えはWOSIにてご確認ください。