

4・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ 15A 125V)

抜け止めタイプ



MR7904TJK3

平刃形差込みタイプ



MR7704TJK3

電安法
PSE
ハロゲン
フリー

Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1～10個 **翌日(当日)**

11個～ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

**ココが
特長**

定格15A-125VのOAタップです

- ケース樹脂は、無機系の難燃剤を使用し、その含有量が1wt%以下であるため燃焼時に有害ガスをほとんど発生しません。
- 材質はUL94 V-0で難燃性に優れています。
- 組立用ネジはニッケルメッキを使用。
- パイロットランプは鉛フリーを使用。
- 背面にマグネットが標準装備。

基本仕様

定格：AC125V-15A、1500Wまで
仕上り外形：VCTF=約8.5mm
エコ=約8.5mm

プラグ



背面



タップコンセントの口形状

A	抜きタイプ		
B	接地タイプ		

拡大図

パイロットランプ付き



■多機能タイプ

型式	タップ数	プラグ	タップタイプ	長さ	コード	基準単価	スライド単価	
						1～9個	10～49個	50～99個
MR7704TJ3	4個口	耐トラッキング接地プラグ	接地タイプ	3m	VCTF 2mm ² 3C	WEBでご確認 お願いします。		
MR7904TJ3	4個口	耐トラッキング接地プラグ	抜きタイプ	3m	VCTF 2mm ² 3C			
MR7706TJ3	6個口	耐トラッキング接地プラグ	接地タイプ	3m	VCTF 2mm ² 3C			
MR7906TJ3	6個口	耐トラッキング接地プラグ	抜きタイプ	3m	VCTF 2mm ² 3C			

■エコ環境タイプ

型式	タップ数	プラグ	タップタイプ	長さ	コード	基準単価	スライド単価	
						1～9個	10～49個	50～99個
MR7704TJK3	4個口	耐トラッキング接地プラグ	接地タイプ	3m	エコ (EM-CCTF) 2mm ² 3C	WEBでご確認 お願いします。		
MR7904TJK3	4個口	耐トラッキング接地プラグ	抜きタイプ	3m	エコ (EM-CCTF) 2mm ² 3C			
MR7706TJK3	6個口	耐トラッキング接地プラグ	接地タイプ	3m	エコ (EM-CCTF) 2mm ² 3C			
MR7906TJK3	6個口	耐トラッキング接地プラグ	抜きタイプ	3m	エコ (EM-CCTF) 2mm ² 3C			