

コンタクトプローブ、圧着コンタクト

コネクタ

角型コネクタ



CSA UL 圧着 銀メッキ 2D CAD



ココが特長

専用工具不要! 短納期の現場組立に最適です。

- 圧着済ケーブルのバック販売です。
- ミスミの工場にて圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます。
- 1m品は翌日出荷、2m以上は2日目出荷。
- 50本/パックで販売します。

1m(青、白、黒のみ)

出荷日

1~4パック **翌日(当日)**

5パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

2m以上(1m 青、白、黒以外)

出荷日

1~4パック **2日目**


5パック~ **都度見積**

非在庫品



型式 - 色 - 長さ
注文例 **0933-6105-18** - **B** - **1**

外形イメージ図



¥

1パック 50本入

コンタクト形状	型式	タイプ	在庫品 1日出荷		非在庫品 3日出荷						ケーブル仕様		コンタクト型式 0本ページ下段	重量 m単位(g)	
			ケーブル色	1m	ケーブル色	1m	2m	3m	5m	7m	10m	AWG			mm ²
E型	0933-6105-18	オス(ピン)	50本/パック	¥3,992	A(茶)						18	0.75	UL1007 (300V) 相当品	0933-000-6105	13.0
	0933-6205-18	メス(ソケット)		¥4,204	B(青)						20	0.5		0933-000-6205	13.2
	0933-6121-20	オス(ピン)		¥3,631	C(白)						22	0.3		0933-000-6121	9.3
	0933-6220-20	メス(ソケット)		¥3,843	D(黒)						18	0.75		0933-000-6220	9.5
	0933-6127-20	オス(ピン)		¥5,760	E(赤)						20	0.5		0933-000-6127	7.0
	0933-6227-20	メス(ソケット)		¥5,760	F(黄)						22	0.3		0933-000-6227	7.2
D型	0915-6102-18	オス(ピン)	B(青)	¥5,975	G(緑)						18	0.75		0915-000-6102	12.4
	0915-6202-18	メス(ソケット)	C(白)	¥5,975							20	0.5		0915-000-6202	12.4
	0915-6103-20	オス(ピン)	D(黒)	¥5,614							20	0.5		0915-000-6103	8.7
	0915-6203-20	メス(ソケット)		¥5,614							22	0.3		0915-000-6203	8.7
	0915-6104-22	オス(ピン)		¥5,343										0915-000-6104	6.4
	0915-6204-22	メス(ソケット)		¥5,343										0915-000-6204	6.4

WEBでご確認
お願いします。

セクション
ガイド

角型コネクタ

丸型コネクタ

ナイロン
コネクタ

同軸コネクタ

圧着コンタクト

Eコンタクト



Dコンタクト



CSA UL 圧着 銀メッキ 2D CAD



ココが特長

Han防水専用コンタクト

- Hanシリーズの圧着タイプにご使用いただけるコンタクトです。
- HanEE、HanQ(5芯のみ)は、Eコンタクト、HanQ(7、12芯)、HanD、HanDDは、Dコンタクトをご使用下さい。
- 電線サイズがにに合わせて、コンタクトをご選定下さい。



- ・ Hanのシリーズによって、コンタクトが違いますので、ご注意ください。
- ・ Eコンタクト: HanEE、HanQ(5芯のみ) Dコンタクト: HanQ(7、12芯)、HanD、HanDD
- ・ 圧着は**03130ページ**の専用工具をご使用下さい。
- ・ 販売は1パック100個からになります。

1パックから注文OK!

出荷日

1~5パック **翌日(当日)**

6パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品




型式
注文例 **0915-000-6104**

外形図

Eコンタクト



Dコンタクト



(単位: mm)

¥

1パック 100個入

型式	コンタクトタイプ	適用電線 (mm ²)	AWG サイズ	φmm	電線むき寸法	タイプ	基準単価		スライド単価		重量 g
							1~29/パック	30~79/パック	80~99/パック		
0933-000-6127	Eコンタクト	0.14~0.37	26~22	0.90	7.5	オス(ピン)					1.2
0933-000-6121		0.5	20	1.10	7.5						1.31
0933-000-6105		0.75~1	18	1.45	7.5						1.26
0933-000-6104		1.5	16	1.75	7.5						1.33
0933-000-6102		2.5	14	2.25	7.5						1.33
0933-000-6227		0.14~0.37	26~22	0.90	7.5						1.45
0933-000-6220	0.5	20	1.10	7.5	1.5						
0933-000-6205	0.75~1	18	1.45	7.5	1.48						
0933-000-6204	1.5	16	1.75	7.5	1.5						
0933-000-6202	2.5	14	2.25	7.5	1.52						
0915-000-6104	Dコンタクト	0.14~0.37	26~22	0.90	8	オス(ピン)					0.7
0915-000-6103		0.5	20	1.10	8						0.7
0915-000-6102		0.75~1	18	1.45	8						0.7
0915-000-6101		1.5	16	1.75	8						0.7
0915-000-6106		2.5	14	2.25	8						0.6
0915-000-6204		0.14~0.37	26~22	0.90	8						0.7
0915-000-6203		0.5	20	1.10	8	0.7					
0915-000-6202		0.75~1	18	1.45	8	0.7					
0915-000-6201		1.5	16	1.75	8	0.7					
0915-000-6206		2.5	14	2.25	8	0.7					

WEBでご確認
お願いします。