

ATX 500W

電源

ATX電源

RoHS



ココが
特長

電源大容量モデル

- 80 PLUS 取得の高効率電源
- 温度可変ファン採用



・外観および仕様は、予告なく変更する事があります。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

ATX
電源



Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し
付けください。

在庫品

型式	ATX電源 コネクタ	CPU用 コネクタ	単価
PCPS-500ACH8-R	20/24ピン	4ピン	¥17,200

仕様

入力	AC	90~265V(自動切替)(47~63Hz)				
出力	最大負荷電流(連続)	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
	最大負荷電流(ピーク)	12A	12A	9A	0.25A	1.25A
	最小負荷電流	24A	24A	18A	0.5A	2.5A
	最小負荷電流	0.1A	0.2A	0.1A	0.0A	0.0A
コネクタ数	メインボード用×1、ペリフェラル用×2、FDD用×1、SATA用×4、CPU用×1、E6×2、E8(6+2)×1					
規格	CUL/UL、CSA、TUV、NEMKO、FCC、EMC					
動作環境	0~50℃					
重量・外形寸法(mm)	1.6Kg、150(W)×140(D)×86(H)					

ePCSAシリーズ ATX 500W

RoHS



ココが
特長

電源大容量モデル

- ピーク500W、連続350W出力の大容量ATX電源。
- すべてのDC出力は最小負荷0Aで安定動作。
- スタンバイ状態でも送風し、+5Vsb給電での熱ストレスを軽減する、温度可変ファンを採用。
- ファンの動作を強制フル回転に切り替えるスイッチ付き。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

ATX
電源



Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し
付けください。

在庫品

型式	ATX電源 コネクタ	CPU用 コネクタ	単価
PCPS-PCSA500-P28-R	24ピン	8ピン	WEBでご確認 お願いします。
PCPS-PCSA500-P24-R	24ピン	4ピン	
PCPS-PCSA500-P20-R	20ピン	4ピン	

販売：ミスミ／製造元：(株)ニブロン

仕様

メーカー型式	ePCSA-500P-X2S					
入力	AC	85~264V(自動切替)(47~63Hz)				
出力	最大負荷電流(連続)	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
		20A	22A	22A	0.5A	2A
	最大出力電力(連続)	合計 160W		合計 334W	合計 350W	
	最大負荷電流(ピーク)	30A	33A	30A	0.5A	2.5A
	最大出力電力(ピーク)	合計 200W		合計 482W	合計 500.5W	
最小負荷電流	-	-	-	-	-	
コネクタ数	メインボード用×1、ペリフェラル用×3、FDD用×1、SATA用×2、CPU用×1					
規格	UL、CSA、EN、CE					
動作環境	温度：0~60℃					
重量・外形寸法(mm)	1.8kg、150(W)×140(D)×86(H)					