

SFX 400W
400W

新商品

HPCSFシリーズ SFX400W

RoHS



ココが
特長

SFX 最大容量モデル

- ピーク400W 連続310W出力電源
- 80 PLUS BRONZE 取得
- 温度可変速ファンを採用し、静音化を実現
- 待機電力0.5W以下を実現し、ErP指令に適合
- 全出力最小負荷電流0A仕様



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更する事があります。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	ATX電源 コネクタ	CPU用 コネクタ	単 価
PCPS-PCSF400-24-8-R	24ピン	8ピン	
PCPS-PCSF400-24-4-R	24ピン	4ピン	

SFX
電源



Delivery
納期

出荷日

1~5台 翌日(当日)

6台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し
付けください。

在庫品

仕様

メーカー型式	HPCSF-400P-X2S					
入力	AC 85~264V(自動切替) (47~63Hz)					
出力		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
	最大出力電流(連続)	16A	16A	25A	0.5A	2A
	最大出力電力(連続)	90W		300W	6W	10W
	最大出力電流(ピーク)	20A	20A	30A	0.5A	3A
	最大出力電力(ピーク)	120W		360W	6W	15W
	最小出力電流	0A	0A	0A	0A	0A
コネクタ数	メインボード用×1、CPU用×1、SATA用×4、ペリフェラル用×2、FDD用×1					
規格	UL、CSA、CE					
動作環境	0~60℃					
重量・外形寸法(mm)	1.2Kg、125(W)×125(D)×63.5(H)					

SFX 350W
350W

SFX 350W

RoHS



ココが
特長

小型大容量SFX電源

- MicroATXシャーシ対応の大容量350W
- 温度可変ファン採用



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更する事があります。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	ATX電源 コネクタ	CPU用 コネクタ	単 価
PCPS-350-60GNV-R	20/24ピン	4ピン	

SFX
電源



Delivery
納期

出荷日

1~5台 翌日(当日)

6台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し
付けください。

在庫品

仕様

入力	AC	90~265V(自動切替) (47~63Hz)					
出力		+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
	最大負荷電流(連続)	9A	9A	4.5A	8A	0.25A	1.0A
	最大負荷電流(ピーク)	18A	18A	9A	16A	0.5A	2.0A
	最小負荷電流	0.5A	0.3A	1.0A	1.0A	0.0A	0.0A
コネクタ数	メインボード用×1、ペリフェラル用×3、FDD用×1、SATA用×2、CPU用×1						
規格	UL、CSA、TUV、NEMKO、CE						
動作環境	0~40℃						
重量・外形寸法(mm)	1.4Kg、130(W)×120(D)×63.5(H)						

電源

SFX電源

400W

350W

200W

150W

2012.9

2013.8

8320