

## ケーブル型(2/4ポート)

RoHS



PNCSW-CS-62A-R

ココが  
特長

## 超小型のケーブル型KVMスイッチ

- 省スペースタイプ。
- PS/2バスパワーで動作するので外部電源は不要。



ご注意



| 型式             | ポート数 | 単 価    |        |        |
|----------------|------|--------|--------|--------|
|                |      | 1~19台  | 20~34台 | 35台以上  |
| PNCSW-CS-62A-R | 2    | ¥6,200 | ¥5,890 | ¥5,450 |
| PNCSW-CS-64A-R | 4    | ¥9,700 | ¥9,210 | ¥8,530 |

PS/2

バス  
パワー

CE対応

Delivery  
納期

## 出荷日

|      |        |
|------|--------|
| 1~5台 | 翌日(当日) |
| 6台~  | 都度見積   |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

## 仕様

| 型式              | PNCSW-CS-62A-R | PNCSW-CS-64A-R   |
|-----------------|----------------|------------------|
| 消費電流            | DC5V/70mA      | DC5V/90mA        |
| PC接続ポート数        | 2              | 4                |
| カスケード接続         | 不可             |                  |
| ポート切替方法         | ホットキー          |                  |
| 電源入力方式          | バスパワー          |                  |
| コンソール接続<br>コネクタ | キーボード&マウス      | ミニDIN6pinメス×2    |
|                 | ディスプレイ         | HD-15pinメス       |
|                 | スピーカ           | ステレオミニジャック(φ3.5) |
| PC接続<br>コネクタ    | キーボード&マウス      | ミニDIN6pinオス×2    |
|                 | ディスプレイ         | HD-15pinオス       |
|                 | スピーカ           | ステレオミニプラグ(φ3.5)  |

| 型式            | PNCSW-CS-62A-R          | PNCSW-CS-64A-R              |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| 解像度           | 2,048×1,536(最大)、DDC2B   |                             |
| ケーブル長さ        | 1.2m                    | 1.8m                        |
| スキャンインターバル(秒) | 3、5、10、20               | 5                           |
| 動作環境          | 動作                      | 温度：0~50℃、湿度：0~80%(結露なきこと)   |
|               | 保存                      | 温度：-20~60℃、湿度：0~80%(結露なきこと) |
| 材質            | プラスチック                  |                             |
| 重量・外形寸法(mm)   | 410g、120(W)×49(D)×25(H) | 900g、90(W)×72(D)×26(H)      |
| 付属品           | マニュアル(英語)               |                             |
| 規格            | FCC Class B、CE          |                             |

販売：ミスミ／製造元：ATEN

USB・PS/2  
接続 KVMUSB接続  
KVMPS/2接続  
KVMKVM  
オプションキーボード・  
マウス  
エミュレータ

## 小型(2/4ポート)



PNCSW-CS-82A-R

ココが  
特長

## スチール製のコンパクトなKVMスイッチ

- PS/2バスパワーで動作するので外部電源は不要。
- ソフトウェア不要の簡単セットアップ。



ご注意



| 型式             | PC接続<br>ポート数 | 単 価                |        |       |
|----------------|--------------|--------------------|--------|-------|
|                |              | 1~9台               | 10~19台 | 20台以上 |
| PNCSW-CS-82A-R | 2            | WEBでご確認<br>お願いします。 |        |       |
| PNCSW-CS-84A-R | 4            |                    |        |       |

PS/2

バス  
パワーDelivery  
納期

## 出荷日

|      |        |
|------|--------|
| 1~5台 | 翌日(当日) |
| 6台~  | 都度見積   |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

## 仕様

| 型式              | PNCSW-CS-82A-R             | PNCSW-CS-84A-R   |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| 消費電流            | DC9V/120mA                 | DC9V/130mA       |
| PC接続ポート数        | 2                          | 4                |
| カスケード接続         | 不可                         |                  |
| ポート切替方法         | セレクトスイッチ/ホットキー             |                  |
| 電源入力方式          | バスパワー                      |                  |
| コンソール接続<br>コネクタ | キーボード&マウス                  | ミニDIN6pinメス×2    |
|                 | ディスプレイ                     | HD-15pinメス       |
|                 | スピーカ                       | ステレオミニジャック(φ3.5) |
| PC接続<br>コネクタ    | キーボード&マウス                  | ミニDIN6pinメス×4    |
|                 | ディスプレイ                     | HD-15pinオス×2     |
|                 | スピーカ                       | ステレオミニプラグ(φ3.5)  |
| 解像度             | 1,920×1,440(最大)、VESA DDC2B |                  |

| 型式            | PNCSW-CS-82A-R                   | PNCSW-CS-84A-R                           |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| スキャンインターバル(秒) | 3、5、10、20                        | 5                                        |
| 動作環境          | 動作                               | 温度：5~40℃、湿度：0~80%(結露なきこと)                |
|               | 保存                               | 温度：-20~60℃、湿度：0~80%(結露なきこと)              |
| 材質            | スチール                             |                                          |
| 重量・外形寸法(mm)   | 420g、128(W)×75(D)×45(H)          | 640g、200(W)×75(D)×45(H)                  |
| 付属品           | マニュアル<br>PC接続専用ケーブル<br>(1.2m×2本) | マニュアル<br>PC接続専用ケーブル<br>(1.2m×2本、1.8m×2本) |
| 規格            | FCC Class B、CE                   |                                          |

販売：ミスミ／製造元：ATEN

## KVMオプション

## KVM専用ACアダプタ

| 型式           | 商品詳細     |
|--------------|----------|
| PNACA-ATEN-R | 08710ページ |

## KVMスイッチ〜PC本体接続専用ケーブル

| 型式               | 全長   | 商品詳細     |
|------------------|------|----------|
| CBLCS-PS2-R-1.8M | 1.8m | 08710ページ |
| CBLCS-PS2-R-3M   | 3m   |          |
| CBLCS-PS2-R-5M   | 5m   |          |

K  
V  
M短  
距  
離  
用  
K  
V  
M  
ス  
イ  
ッ  
チ2012.9  
▼  
2013.8

8708