

シェアスイッチ・USB2.0規格対応(4ポート)



USB
2.0



Delivery
納期

ココが
特長

- 2台のPCで4台のUSB機器をシェアできるUSBハブ**
- USBケーブルを差し替えせずに2台のPCで4台のUSB機器をシェア可能
 - USB2.0規格準拠



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
ご注意



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

| 出荷日 | |
|-------|--------|
| 1~10台 | 翌日(当日) |
| 11台~ | 都度見積 |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

| 型式 | 単価 | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 1~29台 | 30~39台 | 40~49台 |
| PNUSH-USH2-24SSV | ¥4,000 | ¥3,880 | ¥3,760 |

仕様

| | | | |
|-----------|---|-------------|---|
| 電源入力方式 | バスパワー(USB)/ACアダプタ 両対応 | 状態表示 | 2(PC接続)、4(USB接続) |
| 出力(ポートごと) | バスパワー: DC5V/100mA(最大) セルフパワー: DC5V/500mA(最大) | 対応OS | Windows98SE/Me/2000/XP/Vista、Mac OS X(10.3以降) |
| USB規格 | USB2.0規格準拠(USB 1.1上位互換) | 動作環境 | 動作 温度: 0~40℃、湿度: 0~80%RH(結露なきこと) 保存 温度: 0~60℃、湿度: 0~80%RH(結露なきこと) |
| USBコネクタ | 2(タイプBメス、アップストリーム) 4(タイプAメス、ダウンストリーム) | 材質 | プラスチック |
| | | 付属品 | USBケーブル(Aタイプオス-Bタイプオス、1.5m) 2本 専用ACアダプタ(入力: AC100V 出力: DC5V/2.5A ケーブル長: 1.8m) 1台 |
| | | 重量・外形寸法(mm) | 87g、110(W)×66.5(D)×25(H) |

Industrial USB Hub
産業用USBハブ

4ポート/7ポート



PNUSH-UPOINT407-R



PNUSH-UPOINT404-R

UL USB 2.0 USB 1.1



Delivery
納期

ココが
特長

- 産業用高性能USBハブ**
- ハイスピードUSB2.0による最大480Mbps伝送
 - バスパワーか外部電源による選択可能(PNUSH-UPOINT404-R)
 - すべてのUSBポートが15KV ESDレベル4保護に対応
 - ウォールマウント取付に対応
 - USB-IF認証に対応



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

| 出荷日 | |
|------|--------|
| 1~5台 | 翌日(当日) |
| 6台~ | 都度見積 |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

| 型式 | ポート数 | 単価 |
|-------------------|------|--------------------|
| | | 1~9台 |
| PNUSH-UPOINT404-R | 4 | WEBでご確認 お願いします。 |
| PNUSH-UPOINT407-R | 7 | |

仕様

| 型式 | PNUSH-UPOINT404-R | PNUSH-UPOINT407-R |
|----------|---|--|
| 通信速度 | up to 480Mbps | |
| 標準規格 | USB 1.1、USB2.0 | |
| 通信ポート | アップストリーム | 1 |
| | ダウンストリーム | 4 |
| | コネクタ | 7 |
| スピード | Type B for アップストリーム、Type A for ダウンストリーム 480 Mbps(ハイスピードUSB)/12 Mbps(フルスピードUSB) | |
| 外形寸法(mm) | 80(D)×35(H)×130(W) | 100(D)×35(H)×192(W) |
| 環境 | 動作 | 温度: 0~60℃ (Wide Temperature Models: -40 to 85℃)、湿度: 5~95%RH(結露なきこと) |
| | 保存 | 温度: -20~75℃ (Wide Temperature Models: -40 to 85℃)、湿度: 5~95% (結露なきこと) |
| 電源 | 入力電圧 | 12~40V 外部電源(端子台) |
| | 電力消費量 | 1300mA@12VDC, 690mA@24VDC, 470mA@36VDC 2300mA@12VDC, 1130mA@24VDC, 790mA@36VDC |
| LED | Power, Ready, Fault | |
| 規格 | FCC Class A, UL, LVD | |
| 材質 | アルミニウム | |
| 付属品 | 電源アダプタ、USBケーブル、クイック・インストール・ガイド、ウォールマウントキット | |