

JECTOR PUNCHES - CONFIGURABLE FULL LENGTH, FIXED B TYPE, TiCN COATING - SPRING REINFORCED TYPE -
全長指定・B寸キータイプジェクタパンチ
 -TiCNコーティング処理-



詳細 〻 プレス2017カタログ P.63

•ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチblank 〻 プレス金型用標準部品2017カタログP.350
 •ジェクタピン詳細は、ジェクタピンセット 〻 プレス金型用標準部品2017カタログP.355

	RoHS 10	シャック径 D 公差	M 材質 H 硬度	型式		刃先形状は下記(A)(D)(R)(E)(G)より選択
	Dm5	D5~6 SKH51相当 61~64HRC 表面3000HV D8~25 SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV	H-LFSJ H-LFSJV	Type	刃先形状 刃先長さ	
						刃先長さ(B) L>S 〻刃先端面の研磨はコーティング前に行っております。 〻ジェクタピンの飛び出し量は約2mmとなります。 ※全長Lが変化しても刃先長さBは一定となるジェクタパンチです。

刃先形状 (A) 	刃先形状 (D) 	刃先形状 (R) 	刃先形状 (E) 	刃先形状 (G)
$P \geq W$ $K = \sqrt{P^2 + W^2}$ $R = 0$ の指定可	$P \geq W$ $K = \sqrt{P^2 + W^2}$ $R = 0$ の指定可	$P \geq W$ $K = \sqrt{(P-2R)^2 + (W-2R)^2 + 2R}$ $0.15 \leq R < \frac{W}{2}$	$P > W$	$P > W$

型式	Type	刃先形状	刃先長さ B	D	L 指定0.1mm単位	指定0.01mm単位				B	H
						A	D R E G	R (D)	R		
(Dm5) H-LFSJ バネ強化タイプ (D8~25) H-LFSJV		A, D, R, E, G	S	(5)	40.0~ 80.0	2.00~ 4.99	4.97	2.00	〻 〻 〻 〻 〻 0.15 〻 W/2 未満 (D 〻 のみ指定可)	8	8
				(6)	40.0~ 80.0	2.00~ 5.99	5.97	2.00		9	
				8	45.0~ 100.0	3.00~ 7.99	7.97	3.00		11	
				10	45.0~ 100.0	3.00~ 9.99	9.97	3.00		13	
				13	45.0~ 100.0	6.00~ 12.99	12.97	6.00		16	
				16	45.0~ 100.0	10.00~ 15.99	15.97	6.00		19	
			20	50.0~ 100.0	13.00~ 19.99	19.97	6.00	23			
			25	50.0~ 100.0	18.00~ 24.99	24.97	6.00	28			
			L	(5)	40.0~ 80.0	2.00~ 4.99	4.97	2.00		13	8
				(6)	40.0~ 80.0	2.00~ 5.99	5.97	2.00		9	
				8	50.0~ 100.0	3.00~ 7.99	7.97	3.00		11	
				10	50.0~ 100.0	3.00~ 9.99	9.97	3.00		13	
				13	50.0~ 100.0	6.00~ 12.99	12.97	6.00		16	
				16	50.0~ 100.0	10.00~ 15.99	15.97	6.00		19	
20	60.0~ 100.0	13.00~ 19.99		19.97	6.00	23					
25	60.0~ 100.0	18.00~ 24.99		24.97	6.00	28					

〻 H-LFSJVのバネ定数は、AH-LFSJの約2倍です。 〻 ジェクタ穴はジェクタパンチblankに準じます。 〻 プレス金型用標準部品2017カタログP.350
 〻 A: P>D-0.03...l=0 刃先形状 AでP>D-0.03の場合、D_{-0.01}^{0.01} (導入部)はつきません。
 〻 D R E G: P·K>D-0.05...l=0 刃先形状 D R E GでP·K>D-0.05の場合、D_{-0.01}^{0.01} (導入部)はつきません。
 〻 刃先形状 D R E Gで全長-刃先長さが30mm以下の場合、刃先長さは全長-30mmになります。
 〻 D (5) (6)はH-LFSJのみの規格です。バネ強化タイプはD8~25のみになります。

Order 注文例

型式 - L - P - W - R (R D)

H-LFSJEL16 - 70 - P12.00 - W6.00
 H-LFSJVALL13 - 70 - P10.50

Delivery 出荷日

2 日日出荷

3 日日出荷

〻 18:00以降のご注文は3日日出荷となります。
 〻 1回のご注文における同一型式でのご注文本数は9本まで。