

ミスミ

C-VALUE

ハンドマグネット(鉄屑スィーパ)

加工現場・駐車場等に飛散した切粉、ねじ・ワッシャ等の鉄小物の回収に大変便利なハンドマグネット。

在庫品

〔仕様〕

- 全長(mm):725～1040
- 寸法(mm):約400×(725～1040)×95(キャスタ)
- 材質:ボディ:アルミ、車輪:内側PP / 外側TPR (サーモプラスチックラバー)、ハンドル:アルミ、グリップ:TPR、フェライト磁石



1個単位

型番	マグネット吸着力(N)	¥通常単価
MHMSS-80	80	5,369

ミスミ

C-VALUE

ピックアップツール

奥にある細かいねじや部品もラクラク拾えます

在庫品



1個単位

型番	マグネット吸着力(N)	全長(mm)	¥通常単価
PICKT-TFX	6.8	127～640	310

ミスミ

C-VALUE

ピックアップツール(新型)

〔仕様〕

- ライトの明るさ(lx):800
- 全長の最大伸縮値(mm):550
- 全長の最小伸縮値(mm):175
- 電池:LR44×4個

在庫品



1個単位

型番	マグネット吸着力(N)	全長(mm)	¥通常単価
PICKT-LED-R	25	175	1,270

ミスミ

C-VALUE

ピックアップツール(先端フレキシブルLEDライト付タイプ)

高輝度LEDライトを搭載し、暗いところでもよく見えます

在庫品

〔仕様〕

- ライトの明るさ(lm):6
- 全長(mm):175～570
- 電池:LR44 4個(テスト電池付属)
- 手元部の吸着力(kgf):2.72
- 先端部の吸着力(kgf):2.27



1個単位 1セット単位 4個入

型番	単品・セット区分	色	¥通常単価
PICKT-LED-BK	単品	黒	1,168
PICKT-LED-BL		青	1,168
PICKT-LED-RE		赤	1,168
PICKT-LED-YE		黄	1,168
PICKT-LED-4SET	セット	黒、青、赤、黄	3,960

ミスミ

C-VALUE

マグネットハンド

在庫品



1個単位

型番	マグネット径(mm)	全長(mm)	全長の最大伸縮値(mm)	¥通常単価
MHAND-16	16	345	550	2,030
MHAND-25	25	445	610	3,020

ミスミ

C-VALUE

ピックアップツール(爪式)

〔仕様〕

- 重量(g):126
- 爪最大掴み径(mm):φ23
- ライトの明るさ(lm):3
- 電池:LR44×3個

在庫品



1個単位

型番	マグネット吸着力(N)	全長(mm)	¥通常単価
PICKT-CK	9	615	990



WEBならマグネット関連2千点以上掲載

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ マグネット関連

