

ミスミ C-VALUE

ルーペ

いつでも持ち歩けるコンパクトサイズ。レンズにはアクリル樹脂を使用し、軽量です

在庫品

〔仕様〕
●レンズ材質：アクリル



1個単位

型番	倍率(倍)	レンズ寸法(mm)	外径(mm)	¥通常単価
HLOUPE-10	10	25	H38×W35	760

ミスミ C-VALUE

マシンカウンタ

標準的なマシンカウンタを低価格でご提供。

在庫品

〔仕様〕
●リセット方式：つまみ式
●取付寸法(前後)(mm):30
●取付寸法(左右)(mm):56
●取付寸法(穴径)(mm):4.2
●回転方向：右軸正回転



1個単位

型番	計数範囲	¥通常単価
MCOUNTER-5	99999	760

ミスミ C-VALUE

デジタルアングルゲージ

今まで設置できなかった小さなスペースにもご利用可能。原点の記憶が可能な絶対測定モード付きのタイプや、暗い場所でも測定可能なバックライト付きのタイプも

〔仕様〕
●底面マグネット付
●オートオフ機能付(約5分)
●繰り返し精度(°):0.1



在庫品

1個単位

型番	最小読取値(°)	測定範囲(°)	読取精度(°)	原点記憶	バックライト	電源	本体質量(g)	¥通常単価
MDAG	0.1	±180	±0.2	×	×	CR2032(リチウム電池) テスト用1個付属	120	7,540
MDAG-A				●	×		170	10,502
MDAG-L				●	●	単4形乾電池1個(別売)	70	7,355

ミスミ C-VALUE

スケールルーペ(LEDライト付き)

LEDライト付で暗い場所でも使用できるスケールルーペ。スケール付で幅、直径などの寸法を読み取ることが可能。

在庫品

〔仕様〕
●ライト:LEDライト有
●スケール:有
●最小目盛(mm):0.1
●電源:LR41×3個(付属無し)
●付属品:専用ケース、スケール板2枚(1枚取付済)、接眼部キャップ1個、ウエス1枚
Ⓜ電池は付属されていません。



1個単位

型番	倍率(倍)	レンズ寸法(mm)	視野(mm)	質量(g)	¥通常単価
MLP-26	10	16.5	24	45(本体のみ)	4,783
MLP-35		20	33	73(本体のみ)	5,617

ミスミ C-VALUE

ピンポンチセット

6本セットでこの価格

在庫品

〔仕様〕
●全長(mm):150



1セット単位 6本入

型番	先端径(mm)	セット本数	重量(g)	¥通常単価
PPUNCH-6SET	2, 3, 4, 5, 6, 8	6	800	1,376

- ピンゲージ
- リングゲージ
- 栓ゲージ・ねじゲージ
- ブロックゲージ
- ノギス
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ
- ハイトゲージ・デプスゲージ
- シクネステーパ・フライゲージ
- 校正サービス
- スコヤ・直尺
- コンバックス
- 光学機器
- マグネット関連用品
- カウンタ
- ケガキ・ポンチ
- テスタ・圧力計・温湿度計

