

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Rotating Eye Bolt

フレノリンクボルト

RoHS

特 長 ●荷重方向に常にリンクが向きます。 用 途 ●金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
仕 様 ●自在型アイボルト ●全方向安全係数5以上 材 質 ●特殊合金鋼 製造国 ●日本

【A型】

発注単位1個

マーテック株式会社[879324]

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	ボルトサイズ	寸法(mm)					梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						D	E	H	L	K			
401-1881	A-8	¥ 8,313	¥ 9,500	0.3	M 8	11	34	14	72	60	1	0.25	204(100)
401-1813	A-10	¥ 8,750	¥ 10,000	0.5	M10	11	33	19	72	60	1	0.26	371(74)
401-1821	A-12	¥ 9,625	¥ 11,000	0.8	M12	17	56	19	112	89	1	0.81	445(80)
250-7801	A-14	¥ 14,875	¥ 17,000	1.2	M14	17	55	24	112	89	1	0.83	-
401-1830	A-16	¥ 11,375	¥ 13,000	1.6	M16	17	54	24	112	89	1	0.85	789(107)
250-7798	A-18	¥ 22,750	¥ 26,000	2.3	M18	23	79	32	157	126	1	2.60	-
401-1848	A-20	¥ 15,750	¥ 18,000	2.8	M20	23	78	32	157	126	1	2.60	434(157)
250-7799	A-22	¥ 24,500	¥ 28,000	3.1	M22	23	77	37	157	126	1	2.70	-
401-1856	A-24	¥ 17,500	¥ 20,000	3.7	M24	23	76	37	157	126	1	2.70	293(118)
250-7797	A-27	¥ 35,000	¥ 40,000	5.0	M27	32	105	45	214	179	1	7.10	-
401-1864	A-30	¥ 26,250	¥ 30,000	6.3	M30	32	103	50	214	179	1	7.20	104(47)
250-7800	A-33	¥ 54,250	¥ 62,000	7.0	M33	32	101	55	214	179	1	7.30	-
401-1872	A-36	¥ 34,125	¥ 39,000	8.0	M36	32	99	60	214	179	1	7.60	55(8)
114-8260	A-42	¥ 68,250	¥ 78,000	10.0	M42	39	127	65	268	220	1	13.20	62(138)
114-8261	A-48	¥ 87,500	¥ 100,000	12.0	M48	39	123	69	268	220	1	13.80	44(138)
114-8262	A-48L	¥ 131,250	¥ 150,000	15.0	M48	43	120	78	275	246	1	15.60	5(42)

【A型六角穴付き】 特 長 ●六角レンチ対応タイプで荷重方向に常にリンクが向きます。

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	ボルトサイズ	寸法(mm)					梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						D	E	H	L	K			
114-8248	A-8E	¥ 9,625	¥ 11,000	0.3	M 8	11	32	14	72	60	1	0.25	20(667)
114-8250	A-10E	¥ 10,063	¥ 11,500	0.5	M10	11	30	19	72	60	1	0.26	16(115)
114-8251	A-12E	¥ 10,500	¥ 12,000	0.8	M12	17	52	19	112	89	1	0.81	26(97)
114-8252	A-16E	¥ 12,250	¥ 14,000	1.6	M16	17	48	24	112	89	1	0.85	23(105)
114-8253	A-20E	¥ 16,625	¥ 19,000	2.8	M20	23	71	32	157	126	1	2.60	15(79)
114-8254	A-24E	¥ 18,375	¥ 21,000	3.7	M24	23	67	37	157	126	1	2.70	4(34)
114-8255	A-30E	¥ 33,250	¥ 38,000	6.3	M30	32	92	50	214	179	1	7.20	2(34)
114-8256	A-36E	¥ 39,375	¥ 45,000	8.0	M36	32	86	60	214	179	1	7.60	0(-)

【A型ベアリング入り】 特 長 ●ベアリング入りで荷重がかかった状態でもスムーズに回転します。

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	ボルトサイズ	寸法(mm)					梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						D	E	H	L	K			
114-8258	A-36S	¥ 51,625	¥ 59,000	7.5	M36	32	76	61	214	179	1	8.5	0(-)
114-8259	A-48S	¥ 112,000	¥ 128,000	12.0	M48	39	97	69	268	220	1	15.2	30(215)

【B型】

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	ボルトサイズ	寸法(mm)					梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						D	E	H	L	K			
401-1899	B-24	¥ 10,500	¥ 12,000	0.95	M 24	17	52	38	112	89	1	0.95	78(91)
401-1902	B-30	¥ 11,375	¥ 13,000	1.50	M 30	17	52	45	114	89	1	1.10	74(62)
401-1911	B-36	¥ 13,125	¥ 15,000	2.30	M 36	23	72	55	158	126	1	3.10	173(76)
401-1929	B-42	¥ 16,625	¥ 19,000	3.40	M 42	23	72	65	160	126	1	3.40	115(87)
401-1937	B-48	¥ 18,375	¥ 21,000	4.30	M 48	23	72	70	160	126	1	3.70	150(60)
401-1945	B-64	¥ 34,125	¥ 39,000	9.00	M 64	32	94	90	216	179	1	9.60	183(73)
114-8272	BB-64	¥ 84,000	¥ 96,000	15.00	M 64	43	115	90	278	246	1	17.40	54(92)
114-8274	B-80	¥ 98,000	¥ 112,000	15.00	M 80	43	115	105	278	246	1	19.20	0(-)
114-8275	B-100	¥ 98,000	¥ 112,000	15.00	M100	43	115	130	278	246	1	23.10	1(-)

●商品のお問い合わせ: 078-302-0460 <http://www.martec.co.jp/>

Rotating Eye Bolt

フレノリンクボルト

RoHS

仕 様 ●自在型アイボルト
●全方向安全係数5以上
材 質 ●特殊合金鋼
製造国 ●日本

【B型】 特 長 ●荷重方向に常にリンクが向きます。

用 途 ●金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。

発注単位1個

マーテック株式会社[879324]

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	ボルトサイズ	寸法(mm)					梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						D	E	H	L	K			
114-8028	MB-64	¥ 187,250	¥ 214,000	20.0	M 64	49	127	82	324	272	1	27.1	6(200)
114-8029	MB-80	¥ 187,250	¥ 214,000	20.0	M 80	49	127	105	324	272	1	29.0	0(-)
114-8030	MB-100	¥ 187,250	¥ 214,000	20.0	M100	49	127	130	324	272	1	32.7	0(-)

【C型(溶接タイプ)】 特 長 ●溶接タイプで荷重方向に常にリンクが向きます。

用 途 ●コンテナ、製缶製品などの吊り上げ・固定作業に。

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	寸法(mm)					梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
					D	E	H	L	K			
114-8276	C-10	¥ 7,875	¥ 9,000	0.5	11	32	5	75	60	1	0.31	1(17)
114-8277	C-16	¥ 11,375	¥ 13,000	1.6	17	52	7	117	89	1	0.98	12(120)
114-8278	C-24	¥ 14,875	¥ 17,000	4.0	23	71	10	165	126	1	3.10	2(25)
114-8279	C-36	¥ 28,875	¥ 33,000	8.0	32	94	14	224	179	1	8.50	0(-)

●商品のお問い合わせ: 078-302-0460 <http://www.martec.co.jp/>