

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ミタニ **Synthetic Double String Knitted Work Gloves 8 Gauge**
“#600エコ極軍手” 紺 (12双入) **New**

特長 ●リサイクル繊維を使用したエコ軍手です。
 仕様 ●厚さ:4mm ●8ゲージ編
 ●シノ糸2本編
 材質 ●ポリエステル・アクリル・その他
 製造国 ●中国



2027392

1双あたり目安単価 ¥60

全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
23	20	8

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	色	サイズ	リストカラー	組入数 (双)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
828-3950	2027392	¥714		オープン	ホワイト	フリー	紺	12	60	600	-

☎商品のお問い合わせ:072-469-1660 http://www.mitani-gloves.com/

トラスコ **Work Gloves**
薄手シノ軍手 (10双入) **RoHS**

特長 ●編目が細かく、フィット感や保護性に優れています。
 ●シノ糸を使用しているため、柔らかく保温性に優れています。
 ●10ゲージ薄手タイプで、細かな作業にも最適です。
 仕様 ●厚さ:2.5mm
 ●10ゲージ編
 材質 ●ポリエステル ●アクリル ●その他
 製造国 ●中国



TGH350

1双あたり目安単価 ¥66

全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
22.0	19.0	8.0

発注単位1組 (価格改定日 20.01) トラスコ中山機[901817]

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	色	サイズ	組入数 (双)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)
482-1289	TGH350	¥660	¥770	ホワイト	フリー	10	50	375	1600(85)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

ミタニ **Work Gloves**
シノ軍手 (Sサイズ・12双入)

特長 ●シノ糸を使用しており、柔らかくフィット感があり耐久性に優れています。
 ●Sサイズですので、女性や手の小さい方にもご使用いただけます。
 仕様 ●厚さ:3mm ●8ゲージ編
 材質 ●ポリエステル ●アクリル ●その他
 製造国 ●中国



202396

1双あたり目安単価 ¥66

全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
20.0	18.0	7.0

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	色	サイズ	リストカラー	組入数 (双)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
836-5110	202396	¥786		オープン	晒	S	ミントグリーン	12	60	500	869(130)

☎商品のお問い合わせ:072-469-1660 http://www.mitani-gloves.com/

ミタニ **Work Gloves**
シノ軍手 (12双入)

特長 ●シノ糸を使用しており、柔らかくフィット感があり耐久性に優れています。
 仕様 ●厚さ:3mm ●8ゲージ編
 材質 ●ポリエステル ●アクリル ●その他
 製造国 ●中国



202397

1双あたり目安単価 ¥66

全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
M 22.0	19.0	8.0
L 24.0	20.0	8.5
LL 25.0	20.5	9.0

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	色	サイズ	リストカラー	組入数 (双)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
836-5111	202397	¥786		オープン	晒	M	エンジ	12	60	600	491(118)
836-5112	202398	¥786		オープン	晒	L	ブルー	12	60	650	449(93)
836-5113	202399	¥786		オープン	晒	LL	ブラック	12	60	700	90(83)

☎商品のお問い合わせ:072-469-1660 http://www.mitani-gloves.com/

ミタニ **Knitted Work Gloves Nihon-ichi**
“#600 国産軍手日本一” (12双入)

特長 ●シノ糸を使用しており、柔らかくフィット感があり耐久性に優れています。
 ●国産の安心感、品質です。
 仕様 ●厚さ:3mm ●7ゲージ編
 材質 ●ポリエステル ●アクリル ●その他
 製造国 ●日本



102006

1双あたり目安単価 ¥67

全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
23.0	21.0	8.0

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	色	サイズ	組入数 (双)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
836-5109	102006	¥807		オープン	晒	フリー	12	60	600	1311(109)

☎商品のお問い合わせ:072-469-1660 http://www.mitani-gloves.com/

富士手袋 **Work Gloves**
シノフィット軍手 (12双入)

特長 ●シノ糸を使用しているため、肌触りがいいです。
 仕様 ●厚さ:2mm ●7ゲージ編
 材質 ●ポリエステル、綿、その他
 製造国 ●中国



7500-S

1双あたり目安単価 ¥63

全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
S 20.0	18.0	7.5
M 21.0	19.0	7.5
L 22.0	20.0	8.0
LL 23.5	20.0	8.5

発注単位1ターズ

発注コード	品番	税抜価格 (1ターズ)	メーカー希望小売価格 (1ターズ)	色	サイズ	リストカラー	ダース入数 (ダース)	梱包数 (ダース)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
114-8020	7500-S	¥753		オープン	ホワイト	S	赤	12	40	450	69(150)
114-8019	7500-M	¥753		オープン	ホワイト	M	青	12	40	580	35(292)
114-8017	7500-L	¥753		オープン	ホワイト	L	黄	12	40	600	52(130)
114-8018	7500-LL	¥753		オープン	ホワイト	LL	黒	12	40	610	18(164)

☎商品のお問い合わせ:0737-83-1355 https://www.fujitebukuro.co.jp/

ミタニ **Work Gloves**
“MW-BK8 ブラックエイト” (12双入)

特長 ●汚れが目立ちにくいブラックです。
 ●シノ糸を使用しており、厚みがあるため、保護性にすぐれています。
 仕様 ●厚さ:3mm ●8ゲージ編
 材質 ●ポリエステル ●アクリル ●その他
 製造国 ●中国



202552

1双あたり目安単価 ¥83

全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
22.0	20.0	8.0

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	色	サイズ	組入数 (双)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
836-5115	202552	¥1,000		オープン	ブラック	フリー	12	60	540	224(115)

☎商品のお問い合わせ:072-469-1660 http://www.mitani-gloves.com/

トラスコ **Recycled Gloves**
エコ白軍手 (12双入) **RoHS**

特長 ●耐久性とフィット感に優れたりサイクル軍手です。
 ●シノ糸を使用しており、柔らかくフィット感があります。
 仕様 ●厚さ:4mm ●8ゲージ編
 材質 ●ポリエステル ●アクリル ●その他
 製造国 ●中国



TGS600

1双あたり目安単価 ¥69

全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
22.0	19.0	8.0

発注単位1組 (価格改定日 20.01) トラスコ中山機[901817]

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	色	サイズ	組入数 (双)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)
356-5840	TGS600	¥823	¥960	ホワイト	フリー	12	60	600	985(103)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

作業手袋

軍手

すべり止め手袋

すべり止め背抜き手袋

スミス手袋

下履き・インナー手袋

静電気防止手袋

ビニール手袋

天然ゴム手袋

ニトリウム手袋

腕カバー付手袋

耐薬品・耐溶剤手袋

使い捨て手袋

指サック

クリーンルーム用手袋

革手袋

合成皮革・人工皮革手袋

防振手袋

タフティカルグローブ

耐切削手袋

耐熱・防寒手袋

絶縁手袋