

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Leather Gloves

“#FP-001フィットンPRO”

同商品群
在庫数 23 アイテム

マジック
タイプ



- 特長** ●上質の豚革と通気性の良いスパンデックス生地を甲に施した使いやすく丈夫な手袋です。
●手のひら部分に補強のアテ付きで、耐久性抜群です。
- 仕様** ●厚さ:1.2mm
- 材質** ●豚皮革
●ナイロン
●ポリエステル
●その他
- 製造国** ●中国

発注単位1双

ミタニコーポレーション株式会社[901817]

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
829-1040	209168	¥1,350	オープン	S	21.5	19.0	8.2	120	100	167(87)
829-1041	209169	¥1,350	オープン	M	22.0	20.0	8.5	120	110	330(125)
829-1042	209170	¥1,350	オープン	L	22.5	21.0	8.7	120	110	739(88)
829-1043	209171	¥1,350	オープン	LL	23.0	22.0	9.0	120	120	297(134)
829-1044	209172	¥1,350	オープン	3L	23.5	23.0	9.2	120	120	118(97)

☎商品のお問い合わせ:072-469-1660 <http://www.mitani-gloves.com/>



Pig Grain Gloves Quatro

豚革手袋“QUATRO(クアトロ)”

同商品群
在庫数 23 アイテム

マジック
タイプ



- 特長** ●柔らかな豚革使用でソフトな使い心地です。
●動きにフィットするコンプレッション機能を持ちます。
●抜群の伸縮性で快適ストレッチです。
●柔らかくしなやかな質感です。
●カラビナなどをつけられるループ付です。
- 仕様** ●厚さ:1.2mm
- 材質** ●豚革 ●ポリエステル
●ポリウレタン・その他
- 製造国** ●中国

発注単位1双

ミタニコーポレーション株式会社[901817]

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-5838	209619	¥1,171	オープン	S	22.0	20.0	8.5	120	80	51(128)
836-5839	209620	¥1,171	オープン	M	22.5	21.0	8.8	120	90	229(121)
836-5840	209621	¥1,171	オープン	L	23.0	22.0	9.1	120	100	301(84)
836-5841	209622	¥1,171	オープン	LL	23.5	23.0	9.4	120	100	145(60)
836-5842	209623	¥1,171	オープン	3L	24.0	24.0	9.7	120	110	62(107)

☎商品のお問い合わせ:072-469-1660 <http://www.mitani-gloves.com/>



Pig Genuine Leather Gloves

“豚クレスト革 背抜きマジック フックホール付” **New**

同商品群
在庫数 92 アイテム

マジック
タイプ



- 特長** ●持ち運び・保管に便利な手袋です。
- 仕様** ●厚さ:0.73mm ●フックホール付
●A級豚革使用 ●オイル加工
- 材質** ●豚革 手の甲部:ポリエステル
●その他 パイピング部:合成皮革
- 製造国** ●中国

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	22.0	21.0	8.8
L	22.8	22.0	9.3
LL	23.5	24.0	9.5

※ユニワールド株式会社[937390]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	サイズ	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
249-7392	KS363-M	¥1,167	オープン	M	120	79	-
249-7394	KS363-L	¥1,167	オープン	L	120	85	-
249-7393	KS363-LL	¥1,167	オープン	LL	120	93	-

☎商品のお問い合わせ:0120-393-663 <https://www.uniworld.jp/>



Pig Grain Leather Gloves with Cotton Back

豚皮革手袋 甲メリヤス“EX-236” **RoHS**

同商品群
在庫数 241 アイテム



- 特長** ●豚皮革で摩擦に強いです。
●甲部メリヤスで通気性に富んでいます。
- 仕様** ●厚さ:0.5~0.8mm
●袖口:パイルゴム
- 材質** ●手のひら部:豚皮革
●甲部:綿
- 製造国** ●中国

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	22.0	19.0	7.8
L	23.0	20.0	8.2
LL	23.5	20.0	8.5

※富士グローブ株式会社[837300]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	サイズ	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-5136	5917	¥870	オープン	M	10	61	230(101)
855-5137	5916	¥870	オープン	L	10	58	663(63)
855-5138	5971	¥870	オープン	LL	10	64	528(86)

☎商品のお問い合わせ:0791-63-0036 <http://www.fujiglove.co.jp/>



Pig Grain Leather Gloves with Cotton Back

豚皮革手袋 マジック式甲メリヤス“F-811” **RoHS**

同商品群
在庫数 241 アイテム

マジック
タイプ



- 特長** ●摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。
●手の甲部に通気性の良い、メリヤス生地を使用しています。
- 仕様** ●厚さ:0.5~0.8mm
●袖口:パイルゴムマジック式
- 材質** ●手のひら部:豚皮革 ●甲部:綿
- 製造国** ●中国

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	21.0	19.0	7.8
L	21.5	20.0	8.1
LL	22.5	22.0	8.5

※富士グローブ株式会社[837300]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-5119	5843	¥857	オープン	ホワイト	M	10	73	422(85)
855-5120	5811	¥857	オープン	ホワイト	L	10	85	2062(94)
855-5121	5844	¥857	オープン	ホワイト	LL	10	90	420(86)
855-5122	5813	¥857	オープン	ブルー	L	10	85	145(78)

☎商品のお問い合わせ:0791-63-0036 <http://www.fujiglove.co.jp/>



Pigskin Grain Leather Gloves

豚クレスト革手袋 甲メリヤス

同商品群
在庫数 92 アイテム



- 特長** ●上級豚クレスト革を使用しています。
●ヘビーユーザー様向けの豚クレスト甲メリヤス手袋です。
- 仕様** ●厚さ:0.7mm
- 材質** ●豚クレスト革
●甲部:綿、その他
- 製造国** ●中国

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	21.5	19.0	8.0
L	22.5	20.0	8.5

※ユニワールド株式会社[937390]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	サイズ	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-0546	560-M	¥750	オープン	M	120	64	175(120)
819-0547	560-L	¥750	オープン	L	120	70	630(117)

☎商品のお問い合わせ:0120-393-663 <https://www.uniworld.jp/>