

新旧商品対応表 デジマチックインジケータ・ダイヤルゲージ・テストインジケータ

- 右側が「現在、販売中の商品」で左側に行くほど、販売中止後の年数が長い旧商品です。
- この表は、ほぼ同等の機能、寸法を持つ商品の対応表です。完全互換を保証するものではありません。
詳細機能、寸法などは個々の商品の仕様をご確認ください。この対応表に掲載されていない商品は別途お問い合わせください。
- この対応表に掲載されていない販売中止の商品はミットヨホームページでご覧いただけます。

■デジマチックインジケータ

販売中止の商品-1		接続ケーブル (計測データ出力用)	販売中止の商品-2		接続ケーブル (計測データ出力用)	現行品		接続ケーブル (計測データ出力用)				
コードNo.	符号		コードNo.	符号		コードNo.	符号					
						543-505	ID-S1012S	905338 (1m)				
						543-500	ID-S112S	905409 (2m)				
543-601	IDS-1012	905338 (1m) 905409 (2m)	→	543-681	ID-S1012	905338 (1m) 905409 (2m)	→	543-781	ID-S1012X	905338 (1m) 905409 (2m)		
543-602	IDS-1012P											
543-621	IDS-1012C											
543-607	IDS-10100											
543-641	IDS-1012D	903440 (2m) 標準付属										
543-642	IDS-1012DP											
543-661	IDS-1012DC											
				543-690	ID-S112	905338 (1m) 905409 (2m)	→	543-790	ID-S112X	905338 (1m) 905409 (2m)		
543-101F	IDC-1012	937387 (1m) 965013 (2m)	→	543-270	ID-C1012	905338 (1m) 905409 (2m)	→	543-400	ID-C1012X	905338 (1m) 905409 (2m)		
543-122F	IDC-112			→	543-250		ID-C112		→		543-390	ID-C112X
543-107F	IDC-1012C			→	543-274		ID-C1012C		→		543-404	ID-C1012CX
543-128F	IDC-112C			→	543-254		ID-C112C		→		543-394	ID-C112CX
543-105F	IDC-1012P			→	543-277*		ID-C1012P*		→	543-570*	ID-N1012*	21EAA194 (1m) 21EAA190 (2m)
543-124F	IDC-112P			→	543-257*		ID-C112P*		→	543-575*	ID-N112*	
543-305F	IDC-1012D	937386 (1m) 965012 (2m)										
543-345F	IDC-112D											
543-322F	IDC-1012DC											
543-362F	IDC-112DC											
543-307F	IDC-1012DP											
543-347F	IDC-112DP											
				543-454B	ID-C1025B	905338 (1m) 905409 (2m)	→	543-474B	ID-C1025XB	905338 (1m)		
543-123F	IDC-125	937387 (1m) 965013 (2m)	→	543-450B	ID-C125B	905338 (1m) 905409 (2m)	→	543-470B	ID-C125XB	905409 (2m)		
543-129F	IDC-125C											
543-346F	IDC-125D	937386 (1m) 965012 (2m)										
				543-464B	ID-C1050B	905338 (1m) 905409 (2m)	→	543-494B	ID-C1050XB	905338 (1m)		
				543-460B	ID-C150B	905338 (1m) 905409 (2m)	→	543-490B	ID-C150XB	905409 (2m)		
								543-580	ID-B1005	21EAA194 (1m)		
								543-585	ID-B105	21EAA190 (2m)		
				543-260	ID-C112A	905338 (1m) 905409 (2m)	→	543-300	ID-C112AX	905338 (1m) 905409 (2m)		
				543-264B	ID-C112GB			→	543-310B		ID-C112GXB	
				543-285B	ID-C112RB			→	543-340B		ID-C112RXB	
				543-280	ID-C112J		計測データ出力不可	→	543-350	ID-C112JX	計測データ出力不可	
				575-113	IDU-1025	905338 (1m) 905409 (2m)	→	575-121	ID-U1025	905338 (1m) 905409 (2m)		
								543-561	ID-H0530	936937 (1m)		
								543-563	ID-H0560	965014 (2m)		
543-431	ID-1010M	936937 (1m) 965014 (2m)	→	543-531	IDF-1012	936937 (1m) 965014 (2m)						
543-411	ID-110M			→	543-511		IDF-112					
543-433	ID-1030M			→	543-533		IDF-1030					
543-413	ID-130M			→	543-513*		IDF-130*		→	543-551*	ID-F125*	936937 (1m) 965014 (2m)
543-435	ID-1050M			→	543-535		IDF-1050					
543-415	ID-150M			→	543-515*		IDF-150*		→	543-553*	ID-F150*	936937 (1m) 965014 (2m)
				543-130	IDA-1012M	937387 (1m) 965013 (2m)						
				543-175	IDA-112M	937387 (1m) 965013 (2m)						

※旧商品と現行品は、外観寸法が大きく異なりますので、詳細は、カタログ、CADデータをご確認ください。