

■共通仕様

- 量子化誤差: ±1カウント含まず
- 電源
ボタン形酸化銀電池SR44 (No.938882) 1個 標準付属
(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
- 電池寿命
通常の使用状態で約2.4年
- 位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
- 標準付属品
基準棒 1本 (測定範囲0~25 mmは除く)
スパン (No.301336) 1個

■アクセサリ (オプション)

- 接続ケーブル
1 m: No.05CZA662 (標準価格3,520円)
2 m: No.05CZA663 (標準価格4,620円)
- USBインプットツール ダイレクト
USB-ITN-B (2 m): No.06AFM380B (標準価格16,500円)
- U-WAVE-T専用接続ケーブル
No.02AZD790B (標準価格 6,200円) 160 mm
フットスイッチ用: No.02AZE140B (標準価格9,900円)
詳細はA-25ページをご参照ください。



■計測データワイヤレスシステム U-WAVE^{fit}

- U-WAVE-TM送信ユニット
(IP67タイプ) 264-622 (標準価格22,000円)
(プザータイプ) 264-623 (標準価格22,000円)
- U-WAVE-TM接続ユニット
(IP67/プザータイプ共通) 02AZF310 (標準価格7,000円)
詳細はA-15ページをご確認ください。

406シリーズ デジマチック直進式外側マイクロメータ OMV-MX

- スピンドルは直進式
- 測定面は超硬合金チップ付き
- スピンドル径φ6.35 mm
- 定圧装置付き



406-250-30
OMV-25MX

■仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	最小表示量 (mm)	器差 (μm)	平面度 (μm)	平行度 (μm)	標準価格
デジマチック (LCD)							
406-250-30	OMV-25MX	0~25	0.001	±3	0.3	3	36,600円
406-251-30	OMV-50MX	25~50					40,100円
406-252-30	OMV-75MX	50~75					44,300円
406-253-30	OMV-100MX	75~100		±4			48,500円

※OMV-MXの機能等につきましては、B-8ページのMDC-MXをご参照ください。
ただし、本タイプは防水仕様ではありません。

■外観寸法図

