

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

研削砥石は5-966～ページに掲載

ニューレジストン

Air Mini Grinder KUJIN



日本

空気式ミニグラインダー“空神”

修理
可能同商品群
在庫数 6 アイ
テムGR-M58(75)KS
(スロットル式)
(砥石別売)GR-M58(75)KL
(レバー式)
(砥石別売)

商品紹介動画



- 特 長 ●砥石径58mm・75mm対応のエアグラインダーにスピンドルロックを装着しています。
●スパナを使わず、安定して砥石交換が可能です。
●今まで諦めていた所にも届きます。
●消音フィルターを備えているので、ハイパワーでも静かです。

仕 様 ●使用空気圧力:0.6MPa

●スイッチ方式:スロットル、レバーの2種類

付属品 ●オイルナット取り外し用六角レンチ(対辺5mm)

●保護カバー交換用六角レンチ(対辺3mm)

●58mm用、75mm用オイルナット ●58mm砥石用アダプタ

●75mm用オイルワッシャー ●58mm用、75mm用保護カバー

●エアプラグ(取付R1/4) ●オイル(20ml)

製造国 ●日本



スロットル式

発注単位1台

ニューレジストン機[719800]

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
470-6340	GR-M58(75)KS	¥31,250	オープン	12500	0.54	RC1/4	側方	160	1	0.54	270(81)

レバー式

発注単位1台

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
470-6331	GR-M58(75)KL	¥31,250	オープン	12500	0.54	RC1/4	側方	160	1	0.59	78(128)

☎商品のお問い合わせ:0120-466-300 <https://www.newregiston.co.jp/>

エムアールエー

Air Remove Sander



日本

エアリムーブサンダー

修理
可能同商品群
在庫数 29 アイ
テム

MRAPG280K

特 長 ●サビ落とし、塗装落とし、ステッカー剥がしに最適です。

仕 様 ●使用空気圧力:0.6MPa

●チャッキングホイール:4インチ

製造国 ●台湾

MRAPG280
(縦回転仕様)MRAPG2943
(横回転仕様)

縦回転仕様セット品

- 付属品 ●イレイサーホイール ●研磨ホイール ●ワイヤーホイールアダプター
●ワイヤーホイール(粗目) ●ワイヤーホイール(中目)
●ワイヤーホイール(細目) ●5mmレンチ

発注単位1セット メーカー直送 運賃元払

機ムラキ[186601]

発注コード	品 番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース取付口	排気	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★160-8816	MRAPG280K	¥58,125	¥62,000	4000	330	Rc1/4	後方	1	3.2	2(-)

縦回転仕様本体のみ

発注単位1台

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース取付口	排気	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
160-8815	MRAPG280	¥39,375	¥42,000	4000	330	Rc1/4	後方	1	1.2	0(-)

縦回転仕様オプションパーツ

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
160-9024	MRAE04	¥2,813	¥3,000	イレイサーホイール	1	300	5(500)
160-9026	MRARS04	¥3,094	¥3,300	研磨ホイール	1	150	5(-)
160-9027	MRAADP280	¥2,813	¥3,000	ワイヤーホイールアダプター	1	100	0(-)
160-9028	MRAWW05	¥4,031	¥4,300	ワイヤーホイール(中目)	1	100	2(-)
160-9029	MRAWW07	¥4,031	¥4,300	ワイヤーホイール(粗目)	1	100	0(-)
160-9030	MRAWW05S	¥4,031	¥4,300	ワイヤーホイール(細目)	1	100	0(-)

横回転仕様本体のみ

発注単位1台

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース取付口	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
160-9035	MRAPG2943	¥27,938	¥29,800	3600	330	Rc1/4	1	1.1	0(-)

横回転仕様オプション

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
160-9036	MRAADP294	¥2,813	¥3,000	ワイヤーホイールアダプター	1	100	0(-)
160-9037	MRAWW115	¥3,094	¥3,300	ワイヤーホイール(中目)	1	50	0(-)
160-9038	MRAWW117	¥3,094	¥3,300	ワイヤーホイール(粗目)	1	70	0(-)
160-9039	MRAWW115S	¥3,094	¥3,300	ワイヤーホイール(細目)	1	50	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-3273-7511 <http://www.muraki-ltd.co.jp/>