

エアベルトサンダー

▶▶▶ **ベルト研磨材**は5-1370〜ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

トラスコ
TRUSCO



Air Belt Sander

エアベルトサンダー

修理
可能

同商品群
在庫数 48 アイ
テム

仕様 ●使用空気圧力:0.62MPa



275mm
(ストローク時)
TBA-10-A

ベルト幅10(12)×330mm 特長 ●ハンドルは作業内容に応じて角度が自在に変えられるため指先感覚で凹凸の研磨がきれいに、楽に作業できます。
●ベルトの取替えが簡単です。 ●90°アーム部が可動します。
用途 ●各種鋳型の仕上げ研磨、溶接後のビード削りなどに。
付属品 ●10×330mmベルトペーパー(#80)×2本
製造国 ●日本

発注単位1台

トラスコ中山株式会社[830900]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	ベルト寸法(mm)	ベルト速度(m/min)	無負荷回転数(min ⁻¹)	空気消費量(m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
171-8349	TBA-10-A	¥16,500	¥22,000	10/12×330	1000	16000	0.4	NPT1/4	後方	275	10	0.8	271(162)



TBAP-20

ベルト幅20×520mm 特長 ●簡単アム角度調整ロック付きですので楽に作業できます。
●軽量樹脂ボディで軽くて使い勝手がよく振動も軽減します。
●握りやすいグリップデザインです。
用途 ●金属のバリ取り・スポット部の削りなどに。 ●錆び取り作業に。
付属品 ●20×520mmベルトペーパー(#40・#60・#80)、2mm・3mmHexレンチ
製造国 ●台湾

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	ベルト寸法(mm)	ベルト速度(m/min)	無負荷回転数(min ⁻¹)	空気消費量(m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
161-2364	TBAP-20	¥27,000	¥36,000	20×520	1200	18000	0.45	NPT1/4	後方	275	10	0.96	32(291)

パーツ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	品名	適合機種	製造国	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
116-4523	TBA10-APA	¥2,250	¥3,000	アイドルプリーASSY	TBA-10-A	日本	1	1	23(110)
161-2365	TBAP20-APA	¥2,700	¥3,600	アイドルプリーASSY	TBAP-20	台湾	1	1	13(434)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

エムアールエー



Air Belt Sander

エアベルトサンダー

修理
可能

同商品群
在庫数 5 アイ
テム

特長 ●安全ロックレバー式です。
●細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。
●扱いやすいグリップ形状です。
●左利きの方もストレスなく使用できる、左右両利き用ベルトサンダーです。(6mm、13mmのベルトに対応)
用途 ●金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
仕様 ●使用空気圧力:0.6MPa
製造国 ●台湾

注意 ●6×610mmのベルトは別売です。



400mm

MRAPB6105

発注単位1台

梱包数:1台
株式会社ムラキ[186601]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	ベルト寸法(mm)	ベルト速度(m/min)	無負荷回転数(min ⁻¹)	空気消費量(m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
754-2763	MRAPB6105	¥48,375	¥51,600	6×610.13×610	1810	20000	0.26	Rc1/4	後方	400	1.36	2(200)

☎商品のお問い合わせ:03-3273-7511 <http://www.muraki-ltd.co.jp/>

エムアールエー



Air Belt Sander

エアベルトサンダー

修理
可能

同商品群
在庫数 5 アイ
テム

特長 ●安全ロックレバー式です。
●細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。
●扱いやすいグリップ形状です。
用途 ●金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
仕様 ●使用空気圧力:0.6MPa
製造国 ●台湾



全長

MRAPB6100



MRAPB6200

発注単位1台

梱包数:1台
株式会社ムラキ[186601]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	ベルト寸法(mm)	ベルト速度(m/min)	無負荷回転数(min ⁻¹)	空気消費量(m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
754-2755	MRAPB6100	¥32,625	¥34,800	10×330	1320	20000	0.26	Rc1/4	後方	330	0.85	7(59)
754-2771	MRAPB6200	¥39,375	¥42,000	20×520	2710	18000	0.26	Rc1/4	後方	407	1.60	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-3273-7511 <http://www.muraki-ltd.co.jp/>

エムアールエー



Air Belt Sander

エアベルトサンダー

修理
可能

同商品群
在庫数 5 アイ
テム

特長 ●細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。
●安全ロックレバー式です。
●軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。
●ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
用途 ●金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
仕様 ●使用空気圧力:0.6MPa
製造国 ●台湾



全長

MRAPB70610



MRAPB70820

発注単位1台

梱包数:1台
株式会社ムラキ[186601]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	ベルト寸法(mm)	無負荷回転数(min ⁻¹)	空気消費量(m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
161-0513	MRAPB70610	¥27,938	¥29,800	10×330	20000	0.26	Rc1/4	後方	320	0.70	21(26)
171-7365	MRAPB70820	¥35,250	¥37,600	20×520	18000	0.26	Rc1/4	後方	397	1.08	8(18)

☎商品のお問い合わせ:03-3273-7511 <http://www.muraki-ltd.co.jp/>