

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ミツウマ **Anti-Static Safety Shoes**
静電保護靴“セーフティックPW7050”

同商品群在庫数 **40** アイテム



マジックタイプ

特長 ●低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。
仕様 ●電気抵抗値:1.0×10⁵⁻⁸Ω
 ●色:ホワイト
 ●JIS T 8101 S種相当
材質 ●甲被:人工皮革
 ●先芯:樹脂
 ●靴底:ポリウレタン2層

製造国 ●日本



樹脂製 先芯 補強材
 ミッドソール 中底材 先芯断面

注意
 ●クリーンバックではありません。

発注単位1足 (価格改定日 19.06) 株式会社ミツウマ [891764]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
253-4134	PW7050-25.5	¥12,000	¥12,000	25.5	EEE	20	710	23(210)
253-4100	PW7050-26.0	¥12,000	¥12,000	26.0	EEE	20	740	18(75)
253-4142	PW7050-26.5	¥12,000	¥12,000	26.5	EEE	16	750	32(104)
253-4118	PW7050-27.0	¥12,000	¥12,000	27.0	EEE	16	770	26(100)
253-4126	PW7050-28.0	¥12,000	¥12,000	28.0	EEE	16	830	20(106)

☎商品のお問い合わせ:03-3841-6131 http://www.mitsuuma.co.jp/

ミツウマ **Shoes for Clean Room**
クリーンシューズ“エレクリヤーP7000”

同商品群在庫数 **40** アイテム



マジックタイプ

特長 ●履きやすく、蒸れにくい甲メッシュバンドタイプです。
 ●洗濯可能です。
 ●甲のメッシュ使いで足蒸れが少ないタイプです。
仕様 ●電気抵抗値:1.0×10⁵⁻⁸Ω
 ●色:ホワイト
材質 ●甲被:人工皮革、ポリエステルメッシュ
 ●靴底:ポリウレタン

製造国 ●日本

注意
 ●クリーンバックではありません。

発注単位1足 (価格改定日 19.06) 株式会社ミツウマ [891764]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
253-3928	P7000-25.5	¥6,388	¥7,300	25.5	EEE	20	480	6(600)
253-3936	P7000-26.0	¥6,388	¥7,300	26.0	EEE	20	490	9(300)
253-3944	P7000-26.5	¥6,388	¥7,300	26.5	EEE	20	520	15(250)
253-3952	P7000-27.0	¥6,388	¥7,300	27.0	EEE	20	530	11(92)
253-3961	P7000-28.0	¥6,388	¥7,300	28.0	EEE	20	560	7(234)

☎商品のお問い合わせ:03-3841-6131 http://www.mitsuuma.co.jp/

ミツウマ **Anti-Static Safety Shoes**
静電保護靴“セーフティックNo.202”

同商品群在庫数 **40** アイテム



マジックタイプ

特長 ●低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。
仕様 ●電気抵抗値:1.0×10⁵⁻⁸Ω
 ●色:ホワイト
 ●JIS T 8101 S種相当
材質 ●甲被:人工皮革
 ●先芯:鋼製
 ●靴底:ポリ塩化ビニール(PVC)

製造国 ●日本

注意
 ●クリーンバックではありません。

発注単位1足 (価格改定日 19.06) 株式会社ミツウマ [891764]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
295-0367	SF-NO.202-23.0	¥7,700	¥8,800	23.0	EE	20	660	8(29)
295-0375	SF-NO.202-23.5	¥7,700	¥8,800	23.5	EE	20	690	16(95)
295-0383	SF-NO.202-24.0	¥7,700	¥8,800	24.0	EE	20	740	9(30)
295-0391	SF-NO.202-24.5	¥7,700	¥8,800	24.5	EEE	20	860	13(57)
295-0405	SF-NO.202-25.0	¥7,700	¥8,800	25.0	EEE	20	870	19(36)
295-0413	SF-NO.202-25.5	¥7,700	¥8,800	25.5	EEE	20	870	30(35)
295-0421	SF-NO.202-26.0	¥7,700	¥8,800	26.0	EEE	20	880	62(54)
295-0430	SF-NO.202-26.5	¥7,700	¥8,800	26.5	EEE	20	930	85(73)
295-0448	SF-NO.202-27.0	¥7,700	¥8,800	27.0	EEE	20	960	77(48)
295-0456	SF-NO.202-28.0	¥7,700	¥8,800	28.0	EEE	20	1020	64(66)

☎商品のお問い合わせ:03-3841-6131 http://www.mitsuuma.co.jp/

ミツウマ **Shoes for Clean Room**
クリーンシューズ“エレクリヤーNo.20”

同商品群在庫数 **40** アイテム



マジックタイプ

特長 ●軽量で薬品飛沫程度に好適(薬品の種類による)です。
仕様 ●電気抵抗値:1.0×10⁵⁻⁸Ω
 ●色:ホワイト
材質 ●甲被:ビニールレザー
 ●靴底:ポリ塩化ビニール(PVC)

製造国 ●日本

注意
 ●クリーンバックではありません。

発注単位1足 (価格改定日 19.06) 株式会社ミツウマ [891764]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
295-0111	NO.20-23.0	¥3,500	¥4,000	23.0	EE	20	480	30(86)
293-9371	NO.20-23.5	¥3,500	¥4,000	23.5	EE	20	520	19(46)
295-0120	NO.20-24.0	¥3,500	¥4,000	24.0	EE	20	530	48(70)
295-0138	NO.20-24.5	¥3,500	¥4,000	24.5	EE	20	540	30(66)
295-0146	NO.20-25.0	¥3,500	¥4,000	25.0	EE	20	560	45(96)
295-0154	NO.20-25.5	¥3,500	¥4,000	25.5	EE	20	580	40(100)
295-0162	NO.20-26.0	¥3,500	¥4,000	26.0	EE	20	630	138(119)
295-0171	NO.20-26.5	¥3,500	¥4,000	26.5	EE	20	650	141(103)
295-0189	NO.20-27.0	¥3,500	¥4,000	27.0	EE	20	680	229(131)
295-0197	NO.20-28.0	¥3,500	¥4,000	28.0	EE	20	730	143(134)

☎商品のお問い合わせ:03-3841-6131 http://www.mitsuuma.co.jp/

アズワン **Shoes for CR**
アズピュア静電安全靴TCSS-N **New**

同商品群在庫数 **8** アイテム



マジックタイプ

特長 ●軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。
 ●耐衝撃性および耐圧迫性 JIS T 8101L級相当です。
仕様 ●体積抵抗値:1.0×10⁵Ω未満
材質 ●アウトソール:制電配合ポリウレタン(PU)
 ●先芯:ポリカーボネート(PC)
 ●アッパー:人工皮革

製造国 ●中国

1-2291

発注単位1足 アズワン[104294]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
217-9012	1-2291-43	¥4,549	¥4,550	22.5	EE	1	690	-
217-9013	1-2291-44	¥4,549	¥4,550	23.5	EE	1	740	-
217-9014	1-2291-45	¥4,549	¥4,550	24.0	EE	1	780	-
217-9015	1-2291-46	¥4,549	¥4,550	25.0	EE	1	830	-
217-9017	1-2291-47	¥4,549	¥4,550	25.5	EE	1	890	-
217-9018	1-2291-48	¥4,549	¥4,550	26.5	EE	1	920	-
217-9019	1-2291-49	¥4,549	¥4,550	27.0	EE	1	930	-
217-9020	1-2291-50	¥4,549	¥4,550	28.0	EE	1	970	-

ホームページ http://www.as-1.co.jp/

ミドリ安全 **Anti-Static Safety Shoes**
静電作業靴“エレパスクール”

同商品群在庫数 **44** アイテム



通気

特長 ●安定した静電性能です。
 ●かかと内部が空洞構造でクッション性に優れています。
仕様 ●電気抵抗値:1.0×10⁵⁻⁸Ω (23°C C2) ●色:ホワイト
 ●JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質 ●甲被:人工皮革
 ●靴底:発泡ポリウレタン1層

製造国 ●ラオス

ELEPASS COOL

発注単位1足 (価格改定日 19.03) ミドリ安全[883194]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
388-4805	ELEPASS COOL-22.0	¥4,286	¥5,800	22.0	EEE	10	380	7(35)
388-4813	ELEPASS COOL-22.5	¥4,286	¥5,800	22.5	EEE	10	390	26(186)
388-4821	ELEPASS COOL-23.0	¥4,286	¥5,800	23.0	EEE	10	400	36(106)
388-4830	ELEPASS COOL-23.5	¥4,286	¥5,800	23.5	EEE	10	410	50(136)
388-4848	ELEPASS COOL-24.0	¥4,286	¥5,800	24.0	EEE	10	420	47(78)
388-4856	ELEPASS COOL-24.5	¥4,286	¥5,800	24.5	EEE	10	430	31(51)
388-4864	ELEPASS COOL-25.0	¥4,286	¥5,800	25.0	EEE	10	440	66(95)
388-4872	ELEPASS COOL-25.5	¥4,286	¥5,800	25.5	EEE	10	450	91(105)
388-4881	ELEPASS COOL-26.0	¥4,286	¥5,800	26.0	EEE	10	460	138(81)
388-4899	ELEPASS COOL-26.5	¥4,286	¥5,800	26.5	EEE	10	470	128(88)
388-4902	ELEPASS COOL-27.0	¥4,286	¥5,800	27.0	EEE	10	480	124(72)
388-4911	ELEPASS COOL-27.5	¥4,286	¥5,800	27.5	EEE	10	490	64(99)
388-4929	ELEPASS COOL-28.0	¥4,286	¥5,800	28.0	EEE	10	500	60(52)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 https://www.midori-anzen.co.jp/