ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

フジ矢 FUJIYA 日本 High Leverage Lineman's Pliers “偏芯パワーペンチ”(スラッシュヘッドタイプ) RoHS

同商品群在庫数 12 アイテム

特　長 ●偏芯構造なので従来のペンチよりも軽く切断できます。
●先端新形状でネジやナットの取り回しが可能です。
仕　様 ●簡易圧着機能付3000SP-200:(1.25～3.5mm²) 3000SP-225:(2.0～5.5mm²)
材　質 ●特殊鋼
●グリップ:樹脂
製造国 ●日本

商品紹介動画

フジ矢㈱[780810]

発注単位1丁

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm) 鉄線	銅線	VA線(VVF)	落下防止用ひも取付穴	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
780-8241	3000SP-200	¥4,129	¥5,780	φ3.4	φ4.0	2.0×3芯	有	202	6	265	141(101)
818-4585	3000SP-225	¥4,500	¥6,300	φ3.6	φ4.0	2.6×3芯	有	232	6	347	69(88)

☎商品のお問い合わせ:0120-248-440 http://www.fujiya-kk.com/

メリー印 MERRY 日本 High-power Crimping Pliers 強力圧着ペンチ

同商品群在庫数 4 アイテム



特　長 ●偏芯テコ原理採用で軽い切れ味です。
●1.25～3.5sqの簡易圧着が可能です。
●プライヤー部でナットが掴めます。
仕　様 ●成型カバー付
材　質 ●炭素鋼
●グリップ:ポリ塩化ビニール
製造国 ●日本

室本鉄工㈱[909707]

発注単位1丁

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm) 鉄線	銅線	VA線(VVF)	落下防止用ひも取付穴	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
439-9358	2070-225	¥3,929	¥5,500	φ4.0	φ5.0	2.6×3芯	有	236	6	360	327(147)

☎商品のお問い合わせ:072-850-0091 http://www.muromoto.co.jp/

ツノダ TSUNODA 日本 Power Multi Parpose Side Cutting Pliers パワー万能ペンチ(圧着機能付) RoHS

同商品群在庫数 2 アイテム

特　長 ●従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。
●偏芯テコで従来品に比べ切断力がUPしています。
仕　様 ●圧着機能付(専用圧着工具ではありません)
材　質 ●特殊合金鋼 ●グリップ:エラストマー樹脂
製造国 ●日本

(価格改定日 19.04) ㈱ツノダ[318323]

発注単位1丁

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm) 軟鋼線	銅線	VA線(VVF)	落下防止用ひも取付穴	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
785-1812	PW-114DG	¥2,557	¥3,580	φ3.2	φ4	2.6×3芯	有	215	6	340	100(79)
785-1821	PW-115DG	¥2,857	¥4,000	φ4.0	φ5	2.6×3芯	有	236	6	350	36(71)

☎商品のお問い合わせ:0256-92-5715 http://www.tsunoda-japan.com/

メリー印 MERRY 日本 Crimping Pliers 圧着ペンチ(圧着機能付)

同商品群在庫数 4 アイテム

特　長 ●握り部分に適度な滑り止めを施してあります。
●ローレット加工を施してあり、ナットなども回せます。
仕　様 ●圧着機能付(1.25～2mm²)
●脱皮能力:φ1.7穴付
材　質 ●炭素鋼
●グリップ:ポリ塩化ビニール
製造国 ●日本



室本鉄工㈱[909707]

発注単位1丁

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm) 鉄線	銅線	VA線(VVF)	落下防止用ひも取付穴	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
104-1479	6050-185	¥3,514	¥4,920	φ2.6	φ3.5	2×3芯	有	185	6	315	981(92)

☎商品のお問い合わせ:072-850-0091 http://www.muromoto.co.jp/

メリー印 MERRY 日本 High-power Crimping Pliers 強力圧着ペンチ(圧着機能付)

同商品群在庫数 4 アイテム

特　長 ●刃長が長いのでVA線<VVF>(φ2.6×3芯)が1回で切断できます。
●端子の圧着が行えます。
仕　様 ●圧着機能付(1.25～2mm²)
材　質 ●炭素鋼
●グリップ:ポリ塩化ビニール
製造国 ●日本



室本鉄工㈱[909707]

発注単位1丁

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm) 鉄線	銅線	VA線(VVF)	落下防止用ひも取付穴	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
111-4611	2060N-200	¥4,071	¥5,700	φ3.2	φ4	2.6×3芯	有	200	6	335	117(109)

☎商品のお問い合わせ:072-850-0091 http://www.muromoto.co.jp/

メリー印 MERRY 日本 High-power Crimping Pliers 強力圧着ペンチ(圧着機能付)

同商品群在庫数 4 アイテム

特　長 ●刃長が長いのでVA線<VVF>(φ2.6×3芯)が1回で切断できます。
●端子の圧着が行えます。また、電線の脱皮穴も付いています。
仕　様 ●圧着機能付(1.25～2mm²)
●脱皮能力:φ1.7穴付
材　質 ●炭素鋼
●グリップ:ポリ塩化ビニール
製造国 ●日本

室本鉄工㈱[909707]

発注単位1丁

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm) 鉄線	銅線	VA線(VVF)	落下防止用ひも取付穴	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
111-4603	2060-200	¥4,071	¥5,700	φ3.2	φ4	2.6×3芯	有	200	6	330	438(102)

☎商品のお問い合わせ:072-850-0091 http://www.muromoto.co.jp/

KEIBA 日本 High-Leverage Side Cutting pliers (Molded Handle/with Compressing Function) ハイレベレージペンチ(圧着機能付) RoHS

同商品群在庫数 1 アイテム

特　長 ●偏芯構造と長い刃でピアノ線やφ2.6mm×3芯線もラクラク切断できます。
●掴みやすい成型ハンドルです。
●神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。
仕　様 ●圧着機能付
材　質 ●マルトロイⅠ(KA70CRF2)
●グリップ:ポリ塩化ビニール
製造国 ●日本

(価格改定日 19.05) ㈱マルト長谷川工作所[868915]

発注単位1丁

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm) 鉄線	ピアノ線	VA線(VVF)	落下防止用ひも取付穴	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
760-8527	PHL-129-C	¥4,403	¥5,870	φ3.4	φ2.0	2.6×3芯	無	245	6	530	9(75)

☎商品のお問い合わせ:0256-33-3350 https://www.keiba-tool.com/