

レバー作動式 エアーニツパ〈MR型〉

■ 当社の圧着工具は、JIS 及び海外規格指定品ではありません。使用に際しては、貴社社内規格に適合しているか、十分に確認してください。
■ 必要エア一圧を維持してください。■ 定期的な検査を行ってください。■ 作業時レバーを2~3秒押し続けて圧着を充分に行ってください。

MR型

切断・圧着・曲げ・穴抜き・かしめ

標準タイプで幅広くご使用いただいております。また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。



(刃：S7P)



ホース継手…G1/4(オネジ)

品番 (本体のみ)	全長 (mm)	質量 (g)	グリップ部直径 (φmm)	空気消費量 (cm ³ /回)	加圧力 (N)	使用空気圧 (MPa)
MR3	112	90	20	31	773	0.4~0.5
MR3A	118	110	24	43	1,177	0.4~0.5
MR5	104	130	30	41	842	0.4~0.5
MR7	132	150	30	107	1,955	0.4~0.5
MR10	124	200	36	105	1,493	0.4~0.5
MR10A	124	200	36	122	1,879	0.5~0.6
MR12	142	210	36	221	2,151	0.5~0.6
MR20	155	340	45	268	3,490	0.5~0.6
MR30A	191	520	56	631	5,531	0.5~0.6
MR50FK	198	1,170	75	1,212	3,514	0.5~0.6
MR50AK	237	1,290	75	1,285	12,060	0.5~0.6

標準替刃 形状・寸法図 詳細 P57~P60 参照 別作替刃の製作・詳細 P61 参照

▲ 刃開き調整機能付
★ 替刃は別売です。本体に替刃は付いておりませんので、用途に応じた替刃を一緒にご購入下さい。

品番	別売替刃 (*超硬チップ付)	切断能力 φmm			
		銅線	鉄線	ステンレス線	ピアノ線
MR3 ペンシル型	S20, S20S, CR20, EP20, SD20	0.8	0.4	-	-
	Z20*, Z20S, ZCR20, ZEP20	0.8	0.4	0.2	0.2
	F10, F10S, FD10, FEP20	-	-	-	1.0
MR3A MR3の強力型	S20, S20S, CR20, EP20, SD20	1.2	0.8	-	-
	Z20*, Z20S, ZCR20, ZEP20	1.2	0.8	0.3	0.3
	F10, F10S, FD10, FEP20	-	-	-	2.0
MR5	S2, S2S, CR2, EP2, SD2	1.0	0.5	-	-
	Z2*, Z2S, ZCR2, ZEP2	1.0	0.5	0.3	0.3
MR7	F1, F1S, FD1, FEP2	-	-	-	2.0
	T7, T7S, TD7, EP7, CR7	1.6	1.0	-	-
	ZT7*, ZCR7, ZEP7, ZT7S	1.6	1.0	0.5	0.5
MR10	FT7, FT7S, FD7, FEP7	-	-	-	3.0
	S4, S4S, CR4, EP4, SD4	1.6	1.0	-	-
	Z4*, Z4S, ZCR4, ZEP4	1.6	1.0	0.5	0.5
MR10A MR10の強力型	F3, F3S, FD3, F3LS, FEP4	-	-	-	4.0
	Y4(ギザなし)	-	-	-	2.6
	SSA, S5AS, CR6A, EP6A, SD5A	1.8	1.2	1.0	-
Z6A*, ZCR6A, ZEP6A, Z6AS	1.8	1.2	1.0	0.5	
F5A, F5AS, FD5A, FEP6A	-	-	-	4.0	
Y6A(ギザ付)	-	-	-	2.6	

品番	別売替刃 (*超硬チップ付)	切断能力 φmm			
		銅線	鉄線	ステンレス線	ピアノ線
MR12	S5J	2.3	1.6	1.2	-
	SY6J(切断同時つぶし刃)	1.6	-	-	-
MR20	S5, S5S, P6, CR6, EP6, SD5	2.6	2.0	1.6	-
	Z6*, Z6S, ZCR6, ZEP6	2.6	2.0	1.6	1.0
	F5, F5S, FD5, F5LS, FEP6	-	-	-	7.0
MR30A	Y6(ギザ付), K6	-	-	-	5.0
	S7P, S7PS, P8P, CR8P, EP10P, P8PS	3.3	2.8	2.0	-
	Z8P*, Z8PS, ZCR8P, ZEP10P	3.3	2.8	2.0	1.2
	F9P, F9PS, FD9P, FEP10P	-	-	-	10.0
	Y8P(ギザ付), K8P, Y817P	-	-	-	6.5
MR50FK 樹脂専用	F9PF	(高温時φ20mm)			12.0
	FD9PF				6.5
MR50AK	S120, S120S, P120, CR120, EP120	5.5	4.5	3.5	-
	Z120*, Z120S, ZCR120, ZEP120	5.5	4.5	3.5	1.6
Y120(ギザなし)	-	-	-	-	-