

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業手袋

軍手

すべり止め
手袋

すべり止め
背抜き手袋

スミス
手袋

下履き・
インナー手袋

静電気防止
手袋

ビニール
手袋

天然ゴム
手袋

ニトリルゴム
手袋

腕カバー付
手袋

耐薬品・
耐溶剤手袋

使い捨て
手袋

指サック

クリーン
ルーム用
手袋

革手袋

合成皮革・
人工皮革
手袋

防振手袋

タクティカル
グローブ

耐切削
手袋

耐熱・
防寒手袋

絶縁手袋

帝健 **Heat-resistant Gloves**
耐熱難燃手袋

New RoHS **MAX** **Heat Resisting Gloves**
耐熱手袋“マックパワー-300” (ミトン・片手用) **New RoHS**



拡大図 CGT3

特長 ● 鑄造、窯業、ガラス製造、鉄鋼などに最適な耐熱性に優れたフェルトを使用したミトン型厚手手袋(3本指)です。
仕様 ● 素材瞬間耐熱温度:400℃
材質 ● 表:コーネックス混FBLフェルト
● 中:コーネックスフェルト
● 裏:綿
製造国 ● 日本

全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
22	32	10

注意
● 片手売りです。

MAX **Heat Resisting Gloves**
耐熱手袋“マックパワー-300” (ミトン・片手用) **New RoHS**



拡大図 MT719

特長 ● 難燃性、耐熱性、耐切削性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できます。
● 幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。
● 内側にはパラ系アラミド混フェルトを断熱材として使用しています。
仕様 ● 厚さ:4mm
● 素材耐熱温度:300℃
● EN388:耐切削性レベル4
材質 ● 甲・平:ケブラー繊維
● 中:アラミド混フェルト
● 裏:綿100%
製造国 ● 日本

※ 株式会社マックス [883041]

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	色	サイズ	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
122-1280	CGT3	¥8,588	¥9,160	薄茶	フリー	1	150	-

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
868-4331	MT719	¥2,600	¥2,600	イエロー	フリー	26.0	27.0	20	75	-

☎ 商品のお問い合わせ: 06-6233-3592

☎ 商品のお問い合わせ: 0879-25-2320 <http://www.max-e.co.jp/>

MAX **Heat Resisting Gloves**
耐熱手袋“マックパワー-220クリーン” (5本指)

MAX **Heat Resisting Gloves**
耐熱手袋“マックパワー-220クリーン” (5本指)



MT776

MT777

MT778 (高断熱タイプ)

MT779 (高断熱タイプ)

特長 ● しなやかな操作性を持ちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス」を使用しています。
● 優れた耐熱性、耐摩耗性に加えてソフトな材質で抜群の操作性をもっています。
仕様 ● 厚さ:2mm ● 素材耐熱温度:220℃ (5秒)
材質 ● 表:合成皮革 (ポリエステル、ポリウレタン) ● 裏:ポリエステル
製造国 ● 日本

高断熱タイプ **特長** ● 平側の中間層にアラミド混フェルトを入れた3層構造で、断熱性能を向上させました。
仕様 ● 厚さ:手の甲2.0mm、手のひら4.0mm
材質 ● 手の平側の中間層:アラミド混フェルト

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
416-9751	MT776	¥4,500	¥4,800	ホワイト	フリー	26.0	24.5	8.5	1	75	724 (91)
416-9760	MT777	¥5,250	¥5,600	ホワイト	フリー	40.0	24.5	8.5	1	135	481 (88)

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
120-0752	MT778	¥4,875	¥5,200	ホワイト	フリー	29.0	26.0	9.0	10	100	-
252-2471	MT779	¥7,600	¥7,600	ホワイト	フリー	50.0	26.0	9.0	5	155	-

☎ 商品のお問い合わせ: 0879-25-2320 <http://www.max-e.co.jp/>

ミドリ安全 **Ranger Gloves**
消防・レンジャー用防火手袋 (セラミックレザ-補強タイプ)

ミドリ安全 **Ranger Gloves**
消防・レンジャー用防火手袋 (セラミックレザ-補強タイプ)



MK-FM-2-NV (ネイビー)

MK-FM-2-OR (オレンジ)

特長 ● 消防・レンジャー用の防火手袋です。
● 手のひらはセラミックレザ- (牛本革) 使用、さらに指先まで補強したプロのための本格的な手袋です。
仕様 ● 厚さ:1.6mm
材質 ● 手のひら:ケブラー、繊維、セラミックレザ-付
● 裏:綿ニット
● 甲部:ケブラー、ニット、ノーマックスニット (二重編)
製造国 ● 日本

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-2513	MK-FM-2-NV-M	¥12,920	¥12,920	ネイビー	M	26.0	20.6	8.0	1	100	23 (288)
819-2511	MK-FM-2-NV-L	¥12,920	¥12,920	ネイビー	L	26.2	21.6	8.3	1	110	35 (63)
819-2512	MK-FM-2-NV-LL	¥12,920	¥12,920	ネイビー	LL	27.0	22.4	8.6	1	120	9 (82)
819-2516	MK-FM-2-OR-M	¥12,920	¥12,920	オレンジ	M	26.0	20.6	8.0	1	100	7 (117)
819-2514	MK-FM-2-OR-L	¥12,920	¥12,920	オレンジ	L	26.2	21.6	8.3	1	110	19 (100)
819-2515	MK-FM-2-OR-LL	¥12,920	¥12,920	オレンジ	LL	27.0	22.4	8.6	1	120	8 (160)

☎ 商品のお問い合わせ: 048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>

ミドリ安全 **Ranger Gloves**
消防・レンジャー用防火手袋 (豚革補強タイプ)

ミドリ安全 **Ranger Gloves**
消防・レンジャー用防火手袋 (豚革補強タイプ)



MK-FM-1-NV-L (ネイビー)

MK-FM-1-OR-L (オレンジ)

特長 ● 消防・レンジャー用の防火手袋です。
● 手のひら面に豚革で補強しました。
仕様 ● 厚さ:0.8mm
材質 ● 手のひら:ケブラー、繊維、豚革付
● 裏:綿ニット
● 甲部:ケブラー、ニット、ノーマックスニット (二重編)
製造国 ● 日本

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-2507	MK-FM-1-NV-M	¥8,480	¥8,480	ネイビー	M	26.0	20.6	7.8	1	100	27 (70)
819-2506	MK-FM-1-NV-L	¥8,480	¥8,480	ネイビー	L	26.2	21.6	8.6	1	110	81 (145)
819-2508	MK-FM-1-NV-LL	¥8,480	¥8,480	ネイビー	LL	27.0	22.4	8.8	1	120	9 (36)
819-2510	MK-FM-1-OR-M	¥8,480	¥8,480	オレンジ	M	26.0	20.6	7.8	1	100	5 (36)
819-2508	MK-FM-1-OR-L	¥8,480	¥8,480	オレンジ	L	26.2	21.6	8.6	1	110	15 (25)
819-2509	MK-FM-1-OR-LL	¥8,480	¥8,480	オレンジ	LL	27.0	22.4	8.8	1	120	6 (47)

☎ 商品のお問い合わせ: 048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>