

<p><b>PJ217</b></p> <p>T形片方開放 フレーム支え 自由移動</p> <p>φ22×26 本体価格 1,170</p>	<p><b>PJ218</b></p> <p>クロスエンドT字形 フレーム支え 自由移動</p> <p>φ22×37 本体価格 1,240</p>	<p><b>PJ219</b></p> <p>円板T字形 フレーム支えや T字形取付けに</p> <p>φ30×20 本体価格 1,820</p>																																						
<p><b>PJ220~PJ225</b></p> <p>ネジ穴加工 部品やボードの取付けに</p> <table border="1" data-bbox="502 728 837 884"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>L</th> <th>M</th> <th>本体価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PJ220</td> <td>14</td> <td>M4</td> <td rowspan="3">1,370</td> </tr> <tr> <td>PJ221</td> <td>14</td> <td>M5</td> </tr> <tr> <td>PJ222</td> <td>18</td> <td>M6</td> </tr> <tr> <td>PJ223</td> <td>18</td> <td>M8</td> <td rowspan="2">1,430</td> </tr> <tr> <td>PJ224</td> <td>23</td> <td>M10</td> </tr> <tr> <td>PJ225</td> <td>23</td> <td>M12</td> <td>1,560</td> </tr> </tbody> </table>		品番	L	M	本体価格	PJ220	14	M4	1,370	PJ221	14	M5	PJ222	18	M6	PJ223	18	M8	1,430	PJ224	23	M10	PJ225	23	M12	1,560	<p><b>PJ230~PJ233</b></p> <p>ネジ穴加工 アジャスタなどの部品取付けに</p> <table border="1" data-bbox="1212 772 1508 884"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>M</th> <th>本体価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PJ230</td> <td>M6</td> <td rowspan="5">1,560</td> </tr> <tr> <td>PJ231</td> <td>M8</td> </tr> <tr> <td>PJ232</td> <td>M10</td> </tr> <tr> <td>PJ233</td> <td>M12</td> </tr> </tbody> </table>		品番	M	本体価格	PJ230	M6	1,560	PJ231	M8	PJ232	M10	PJ233	M12
品番	L	M	本体価格																																					
PJ220	14	M4	1,370																																					
PJ221	14	M5																																						
PJ222	18	M6																																						
PJ223	18	M8	1,430																																					
PJ224	23	M10																																						
PJ225	23	M12	1,560																																					
品番	M	本体価格																																						
PJ230	M6	1,560																																						
PJ231	M8																																							
PJ232	M10																																							
PJ233	M12																																							
<p><b>PJ237</b></p> <p>セットリング パイジョンの位置変えに ネジを緩めた時のズレ落ち 防止 PJ237で支え位置調整</p> <p>φ28×8.5 本体価格 900</p>	<p><b>PJ238</b></p> <p>セットリング 微動が必要な場合に PJ238を重ねM4ネジの 締め加減で位置調整</p> <p>φ28×8.5 本体価格 1,000</p>		<p><b>PJ240</b></p> <p>棚板固定 軸穴と平行に 棚板ズレ防止付き</p> <p>φ22×27 本体価格 1,370</p>	<p><b>PJ241</b></p> <p>棚板固定 軸穴と直角に 棚板ズレ防止付き</p> <p>φ22×27 本体価格 1,370</p>																																				
<p><b>PJ242</b></p> <p>棚板支え 棚板の支えや シャフトストッパーに</p> <p>φ22×23 本体価格 1,170</p>	<p><b>PJ243</b></p> <p>壁面固定 2-φ4.5を利用し、 シャフトと共に 固定</p> <p>φ26×25 本体価格 1,300</p>	<p><b>PJ244</b></p> <p>コーナー固定敷 2-φ4.5</p> <p>φ26×15 本体価格 980</p>	<p><b>PJ245</b></p> <p>シャフトエンド横形 水平軸の 台座に</p> <p>φ26×28 本体価格 1,370</p>																																					
<p><b>PJ246</b></p> <p>シャフトエンド 垂直シャフトの 台座に</p> <p>φ26×19 本体価格 780</p>	<p><b>PJ247</b></p> <p>T字形両方開放 T字形シャフト 押さえ</p> <p>φ22×35 本体価格 1,430</p>	<p><b>PJ248</b></p> <p>クロスエンドL形 コーナー部の はめこみに</p> <p>φ22×37 本体価格 1,240</p>																																						

●300、400番タイプは組み付け時に端面にある合マークを必ず合わせてください

寸法図(サイズ別の形状) PJ(φ13)シリーズ