

KH アルミサッシ用引違錠

商品名	コードNo.	サッシメーカー	形式	締り	内部操作	フロント L × W	サイズ L × W	ビスピッチ	ドア厚	備	考
KH-1	15001	Y.K.K. アルコック. 立山他	召合せ 内	カマ	ネジ式	120	26	16×103	27~31		
KH-1B	15701	Y.K.K. アルコック. 立山他	召合せ 内	カマ	ネジ式	125	26	16×103	27~31	ブロンズ	
KH-1内	15801	Y.K.K. アルコック. 立山他	召合せ 内のみ	カマ	スライド式	120	26	16×103	26~31		
KH-1B内	15901	Y.K.K. アルコック. 立山他	召合せ 内のみ	カマ	スライド式	120	26	16×103	26~31	ブロンズ	
KH-2	15002	Y.K.K. 不二. 神鋼他	召合せ 内	カマ	ネジ式	120	23	105	25~31		
KH-2B	15702	Y.K.K. 不二. 神鋼他	召合せ 内	カマ	ネジ式	120	23	105	25~31	ブロンズ	
KH-2内	15802	Y.K.K. 不二. 神鋼他	召合せ 内のみ	カマ	スライド式	120	23	105	28		
KH-2B内	15902	Y.K.K. 不二. 神鋼他	召合せ 内のみ	カマ	スライド式	120	23	105	28	ブロンズ	
KH-3	15003	アルナ. 立山. 日軽他	召合せ 内	カマ	ネジ式	132	29	105	25~31		

KH-1



KH-1B



KH-1内



KH-1B内



KH-2



KH-2B



KH-2内



KH-2B内



KH-3

