

アイストラップ Eye Strap



材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L ₁	L ₂	L ₃	H	h	d	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
IS-4	4	40	31	10	15	11	3.2	4	7	0.07	190	20	084
IS-5	5	50	40	12	18	13	4.2	8	15	0.15	210	20	085
IS-6	6	57	46	15	21	15	5.2	14	20	0.20	270	20	086
IS-8	8	63	48	11	25	17	6.1	26	30	0.29	350	20	087
IS-10	10	74	56	15	30	20	8.2	47	90	0.88	530	20	088

アイストラップ (座ぐりなしタイプ) Eye Strap (NON-SPOT FACING)

材質：ステンレス SUS304 (mm)

品番	D	L ₁	L ₂	L ₃	H	h	d	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
ISB-6	6	58	45	15	22	16	5.2	14	20	0.20	290	20	1234
ISB-8	8	63	47	12	25	17	6	27	30	0.29	380	20	1464

ローアイストラップ Low Eye Strap

材質：ステンレス SUS304 (mm)

品番	D	L ₁	L ₂	L ₃	H	h	T	d	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
ISL-5	5	62	50	25	9	4	3	5.2	9	15	0.15	520	20	1031
ISL-6	6	80	67.5	41	15	9	3	6.4	19	20	0.20	600	20	1144
ISL-8	8	73	57	32	16	8	3.2	5.2	27	30	0.29	720	20	1252
ISL-8-68	8	85	68	27	17	9	4	6.5	31	30	0.29	750	20	2428

床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。

※ISL-8、ISL-8-68は「座ぐりなしタイプ」です。

シートアイストラップ Sheet Eye Strap

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	H	d	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
ISY-10	10	51.5	36.5	16	/	17	6	0.6	4	10	0.10	170	20	1032
ISY-11	5	44	34	12	/	16	4.8	1.4	4	5	0.05	165	20	1439
ISY-12	8.5	45	34	14	/	14	4.2	1.4	6	10	0.10	170	20	1440
ISY-13	12	51	38	15	/	19	5.8	1.5	7	10	0.10	220	20	1441
ISY-20	10	79	42	17	12	18	4.5	1.2	8	15	0.15	210	20	1442
ISY-21	10.5	84	36	16	15.5	26.5	5	1.4	21	20	0.20	440	20	1443

