

玄関マット/除菌マット

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

床材用品

玄関マット

通路マット

吸水・吸水マット

疲労軽減マット

ノンスリップマット

静電気対策マット

グリーンマット

畳

カーペット

バスマット

スノコ

人工芝

在庫 250アイテム

同商品群在庫数 70 アイテム

防災適合品
防災性能登録番号 EN020069

Recycled Rain Mat
“エコレインマット”

別作可能

特長 ●靴底に付いた水気を即吸水します。
●色落・色あせしにくいです。
●雨天時の玄関や通路、手洗い場、トイレや風呂場の出入口用マット。
用途 ●厚さ:10.1mm
●裏地付
材質 ●表面:ポリエステル100%(原着ポリエステル、再生PET50%)
●裏面:軟質塩化ビニール
製造国 ●日本



MR-026 (グリーン)



MR-026 (グレー)

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1枚) | メーカー希望小売価格(1枚) | 色 | 幅×長さ(mm) | 梱包数(枚) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|--------------|----------|----------------|------|----------|--------|--------|----------|
| 368-5241 | MR-026-140-1 | ¥7,707 | ¥8,300 | グリーン | 600×900 | 10 | 1.7 | 185(134) |
| 368-5250 | MR-026-140-5 | ¥7,707 | ¥8,300 | グレー | 600×900 | 10 | 1.7 | 154(115) |
| 368-5268 | MR-026-146-1 | ¥17,550 | ¥18,900 | グリーン | 900×1500 | 1 | 4.2 | 30(91) |
| 368-5276 | MR-026-146-5 | ¥17,550 | ¥18,900 | グレー | 900×1500 | 1 | 4.2 | 45(146) |
| 368-5284 | MR-026-148-1 | ¥20,707 | ¥22,300 | グリーン | 900×1800 | 1 | 5.0 | 19(66) |
| 368-5292 | MR-026-148-5 | ¥20,707 | ¥22,300 | グレー | 900×1800 | 1 | 5.0 | 9(28) |

☎商品のお問い合わせ:06-6541-3333 <http://www.teramoto.co.jp/>

同商品群在庫数 6 アイテム

Indoor Entrance Mats Essence
“エッセンス”

別作可能

特長 ●室内用の玄関マットです。
●1㎡あたり4Lの吸水能力です。
●毛足が短く、台車や車椅子の移動の邪魔をしません。
用途 ●オフィス、学校、店舗等の玄関に(室内用)。
仕様 ●厚さ:6mm
材質 ●表面:ポリアミド100%
●裏面:ビニール(DOPフリー)
製造国 ●オランダ



18550023BL (ブラック)



18550023DG (ダークグリーン)



18550023RD (レッド)

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1枚) | メーカー希望小売価格(1枚) | 色 | 幅×長さ(mm) | 梱包数(枚) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|------------|----------|----------------|---------|----------|--------|--------|----------|
| 102-8593 | 18550023BL | ¥3,714 | ¥5,200 | ブラック | 600×900 | 1 | 1.5 | 242(160) |
| 102-8594 | 18550023DG | ¥3,714 | ¥5,200 | ダークグリーン | 600×900 | 1 | 1.5 | 123(113) |
| 102-8597 | 18550023RD | ¥3,714 | ¥5,200 | レッド | 600×900 | 1 | 1.5 | 39(77) |

☎商品のお問い合わせ:06-6541-3333 <http://www.teramoto.co.jp/>

同商品群在庫数 70 アイテム

防災適合品
防災性能登録番号 EN090080

New Pile Mat
“ニューリブリードマット”

別作可能

特長 ●変色しにくい原着ナイロンを使用しています。
●耐久性のある吸水マットです。
用途 ●吸水用マット。
仕様 ●厚さ:9.4mm ●裏地付
材質 ●表面:ナイロン
●裏面:軟質塩化ビニール
製造国 ●日本



MR-049-340-5 (グレー)



MR-049-340-5 (グリーン)

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1枚) | メーカー希望小売価格(1枚) | 色 | 幅×長さ(mm) | 梱包数(枚) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|--------------|----------|----------------|------|----------|--------|--------|----------|
| 404-0252 | MR-049-340-1 | ¥8,264 | ¥8,900 | グリーン | 600×900 | 5 | 2.5 | 20(65) |
| 404-0261 | MR-049-340-5 | ¥8,264 | ¥8,900 | グレー | 600×900 | 5 | 2.5 | 86(96) |
| 404-0279 | MR-049-352-1 | ¥19,407 | ¥20,900 | グリーン | 900×1500 | 1 | 6.2 | 9(150) |
| 404-0287 | MR-049-352-5 | ¥19,407 | ¥20,900 | グレー | 900×1500 | 1 | 6.2 | 33(300) |
| 404-0295 | MR-049-356-1 | ¥23,307 | ¥25,100 | グリーン | 900×1800 | 1 | 7.5 | 10(334) |
| 404-0309 | MR-049-356-5 | ¥23,307 | ¥25,100 | グレー | 900×1800 | 1 | 7.5 | 55(275) |

☎商品のお問い合わせ:06-6541-3333 <http://www.teramoto.co.jp/>

同商品群在庫数 13 アイテム

防災適合品
防災性能登録番号 EO800214

HILON Mat
“ハイロンマット”

別作可能

特長 ●耐摩耗性があります。
●耐へたりに優れ、変色がほとんどありません。
用途 ●屋内の玄関。
仕様 ●厚さ:9mm
●裏地付
材質 ●表面:ナイロン 100%
●裏面:塩化ビニール(PVC)
製造国 ●日本



412-0563 (グリーン)



412-0573 (グレー)



412-0593 (ブラウン)

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1枚) | メーカー希望小売価格(1枚) | 色 | 幅×長さ(mm) | 梱包数(枚) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|--------|----------|
| 449-7180 | 412-0563 | ¥5,100 | ¥6,800 | グリーン | 600×900 | 12 | 1.8 | 115(195) |
| 449-7198 | 412-0573 | ¥5,100 | ¥6,800 | グレー | 600×900 | 12 | 1.8 | 40(66) |
| 449-7201 | 412-0593 | ¥5,100 | ¥6,800 | ブラウン | 600×900 | 12 | 1.8 | 10(67) |

☎商品のお問い合わせ:06-6534-1201 <http://www.mizushima21.co.jp/>

同商品群在庫数 70 アイテム

防災適合品
防災性能登録番号 EO950115

Floor Mat Tera Chic
“テラシックマット”

別作可能

特長 ●吸油性に優れ、ちりやホコリもしっかりキャッチします。
●吸油・除じん用マット。
用途 ●厚さ:8mm
●裏地付
材質 ●表面:ポリプロピレン(PP) 100%(原着ポリプロピレン)
●裏面:軟質塩化ビニール
製造国 ●日本



MR-039



断面図 (単位:mm)
原着ポリプロピレン
軟質塩化ビニール



MR-120-400-0 (除菌マット用専用液)



MR-120-542-1

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1枚) | メーカー希望小売価格(1枚) | 色 | 幅×長さ(mm) | 梱包数(枚) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|--------------|----------|----------------|------|----------|--------|--------|----------|
| 375-7561 | MR-120-542-1 | ¥9,100 | ¥9,800 | グリーン | 750×900 | 5 | 2.5 | 389(167) |

☎商品のお問い合わせ:06-6541-3333 <http://www.teramoto.co.jp/>

同商品群在庫数 70 アイテム

防災適合品
防災性能登録番号 EO950115

Anti-Bacteria Mat
除菌マット“テラシック”

別作可能

特長 ●細かい繊維が汚れをしっかりと除去するマットです。
●除菌用マット。
用途 ●厚さ:8mm ●裏地付
材質 ●表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)
●裏面:塩化ビニール(PVC)
●フチ:塩化ビニール(PVC)
製造国 ●日本



MR-120-400-0 (除菌マット用専用液)



MR-120-542-1



使用例



断面形状(単位:mm) 原着ポリプロピレン
軟質塩化ビニール

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 容量(L) | 梱包数(個) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|--------------|----------|----------------|-------|--------|--------|-----------|
| 368-5624 | MR-120-400-0 | ¥1,950 | ¥2,100 | 4 | 2 | 4 | 3193(292) |

☎商品のお問い合わせ:06-6541-3333 <http://www.teramoto.co.jp/>