



真バルブ



ネオプレン



水




空気

ソケット・プラグ




使用例:先端複合材の成形

ソケット



真鍮		ステンレス (SUS304)		接続形状	寸法 (mm)			
品番	重量(g)	品番	重量(g)		T	L	φD	H
CSP01S2V	87	CSP01S3V	79	Rc1/8"	48	24	二面14/φ18	
CSP02S2V	137	CSP02S3V	128	Rc1/4"	58	28	二面19/φ22	
CSP03S2V	209	CSP03S3V	195	Rc3/8"	65	35	二面21/φ25	
CSP04S2V	424	CSP04S3V	400	Rc1/2"	72	45	二面29/φ35	

プラグ



真鍮		ステンレス (SUS304)		接続形状	寸法 (mm)				
品番	重量(g)	品番	重量(g)		T	L	S	C	φ
CSP01P2V	19	CSP01P3V	18	Rc1/8"	29	14	16	19	
CSP02P2V	36	CSP02P3V	33	Rc1/4"	36	17	19.5	22	
CSP03P2V	62	CSP03P3V	58	Rc3/8"	40	21	24	25	
CSP04P2V	128	CSP04P3V	116	Rc1/2"	44	29	33	28	

*ご使用前に、クイックカップリングの取扱上の注意を必ずお読み下さい。