

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ナカオ **Step Ladder Hitenma**
足場台“飛天馬”(天板・脚部伸縮式)

特長 ●脚も天板作業床も伸縮調節ができるアルミ製足場台です。
 ●脚調節式脚立+伸縮式足場板を一つにした画期的な製品です。
 ●コンパクトに折りたたみできますので持ち運び収納も楽々OKです。

仕様 ●天板伸縮ピッチ:80mm
 ●脚部伸縮ピッチ:4mm
 ●折りたたみ式

材質 ●アルミ
 製造国 ●日本



天板高さ
CEE25-1509

ハセガワ **Work Platform**
足場台(天板・脚部伸縮式)

特長 ●天板と脚部の両方が伸縮調整できるので、使用できる作業範囲が広くなりました。
 ●脚部の開閉機構がワンタッチパーズになり、より使い易くなりました。

仕様 ●天板伸縮ピッチ:無段階
 ●脚部伸縮ピッチ:6mm
 ●折りたたみ式
 ●スノコ天板構造

材質 ●アルミ合金
 製造国 ●中国



天板高さ
伸縮ロック
DSL1.0-2709

折りたたみ時

品番	収納時寸法(mm) 全長×幅×厚さ
CEE25-1509	996×409×180
CEE25-1512	996×492×180

梱包数:1台
機ナカオ[708907]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
509-4267	CEE25-1509	¥34,875	¥46,500	100	0.57~0.84	906~1510×257	9.8	53(83)
509-4275	CEE25-1512	¥39,000	¥52,000	100	0.84~1.17	906~1510×257	10.4	53(111)

発注単位1台
☎商品のお問い合わせ:083-287-1231 <http://www.k-nakao.co.jp/>

折りたたみ時

品番	収納時寸法(mm) 全長×幅×厚さ
DSL1.0-2709	1660×380×150
DSL1.0-2712	1660×420×180

梱包数:1台
長谷川工業機[765705]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
818-4751	DSL1.0-2709	¥40,838	¥59,400	120	0.63~0.85	1580~2670×233	15.2	20(106)
818-4752	DSL1.0-2712	¥45,375	¥66,000	120	0.89~1.20	1580~2670×233	16.2	59(68)

発注単位1台
☎商品のお問い合わせ:06-6446-1845 <http://www.hasegawa-kogyo.co.jp/>

ハセガワ **Work Platform**
折りたたみ式大型足場台“アルパーZ”

特長 ●大きく使って小さく畳める大型作業台です。
 ●手すりは標準装備です。

用途 ●高所の清掃や塗装作業に。

仕様 ●折りたたみ式
 ●踏ざん踏面幅:75mm
 ●踏ざん間隔:290mm

材質 ●主要部:アルミ合金
 製造国 ●日本



天板高さ
DT-170

折りたたみ時

品番	収納時寸法(mm) 全長×幅×厚さ
DT-170	2550×1000×420


発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別送

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★851-5011	DT-170	¥219,313	¥319,000	100	1.7	2510×500	1	45	8(37)

発注単位1台
☎商品のお問い合わせ:06-6446-1845 <http://www.hasegawa-kogyo.co.jp/>

重たい
配送注意

使用例



発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別送

品番	収納時寸法(mm) 全長×幅×厚さ
DT-170	2550×1000×420

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別送

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★851-5011	DT-170	¥219,313	¥319,000	100	1.7	2510×500	1	45	8(37)

発注単位1台
☎商品のお問い合わせ:06-6446-1845 <http://www.hasegawa-kogyo.co.jp/>

ハセガワ **Aluminum Work Platform WB**
アルミ大型作業台 WB

特長 ●広い作業床スペースで安心・効率作業が可能です。
 ●4輪全てブレーキ付自在キャスターで移動もラクに行えます。
 ●別売オプションの手摺で更に安全性・利便性が高まります。

用途 ●バスやトラックボデーの洗車作業に。
 ●トラックなどの荷役作業の足場として。

仕様 ●踏ざん踏面幅106mm ●踏ざん間隔:285mm
 ●ブレーキ付きφ150mm自在キャスター4個付き

製造国 ●日本



天板高さ
WB-20

セット使用例



WB-20+WB-F (フルセット手摺)

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃¥2,000 | 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★851-5118	WB-20	¥317,625	¥462,000	150	1.97	2120×610	1	58.9	9(129)

専用手すり

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃¥1,000 | 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	品名	適合機種	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★137-2877	WB-F	¥123,750	¥180,000	フルセット手摺	WB-20	1	15.7	6(300)
★137-2876	WB-K	¥74,250	¥108,000	片側開口手摺(左右共通)	WB-20	1	8.7	3(60)

発注単位1台
☎商品のお問い合わせ:06-6446-1845 <http://www.hasegawa-kogyo.co.jp/>

重たい
配送注意

使用例



発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別送

品番	収納時寸法(mm) 全長×幅×厚さ
WB-20	2120×610

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別送

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★851-5118	WB-20	¥317,625	¥462,000	150	1.97	2120×610	1	58.9	9(129)

専用手すり

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別送

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	品名	適合機種	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★137-2877	WB-F	¥123,750	¥180,000	フルセット手摺	WB-20	1	15.7	6(300)
★137-2876	WB-K	¥74,250	¥108,000	片側開口手摺(左右共通)	WB-20	1	8.7	3(60)

発注単位1台
☎商品のお問い合わせ:06-6446-1845 <http://www.hasegawa-kogyo.co.jp/>