

XBW-C/XBWS-C フレキシブルカップリング - ディスクタイプ
 バックラッシュ0
  高剛性
  SUS ステンレス
構造

- クランピングタイプ → P.xxxx

XBW-C アルミニウム合金ハブ

XBWS-C オールステンレス製



● 適用推奨モータ

	XBW-C	XBWS-C
サーボモータ	◎	○
ステッピングモータ	◎	○
一般汎用モータ	●	●

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

● 特性

	XBW-C	XBWS-C
バックラッシュ ^{ゼロ}	◎	◎
高トルク	○	○
高ねじり剛性	◎	◎
許容ミスアライメント	○	○
耐蝕性(オールステンレス)	-	◎

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

- ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
- ステンレスディスクが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
- 外径φ15 - φ104、軸穴径φ3 - φ50のワイドバリエーション。
- **XBW-C** のハブには、アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジュラルミン(A7075)を採用。
- **XBWS-C** は、ステンレスハブを使用したオールステンレスタイプ。

● 用途

アクチュエータ/表面実装機/精密XYステージ/インデックステーブル

● 材質・仕上げ



	XBW-C	XBWS-C
ハブ	A7075*1	SUS303
スペーサ	A7075*1	SUS303
ディスク固定ボルト	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUSXM7
ディスク	SUS304	SUS304
カラー	SUS304	SUS304
六角穴付きボルト	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUSXM7

*1: アルマイト処理品の製作も可能です。コンタクトセンターへお問い合わせください。

● 関連商品

瞬時最大トルク350%のサーボモータに対応したダブルディスクタイプのフレキシブルカップリング **XHW-C** があります。

→ P.xxxx



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。


XBW-25C2-8-8

商品記号 サイズ 軸穴径


寸法表を参照し、品番を指定してください。

 軸穴・キー溝追加加工 → P.xxxx

対応可・別料金

 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

 SUS ステンレスねじ変更 → P.xxxx

対応可・別料金