



- アキシャルベアリングを内蔵。座面の摩擦を減少させることで通常の2倍の締付力が得られます。
- 力のかかりやすい形状です。
- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	KJB
ノブ	ナイロン6 (つや消し黒)
ねじ部	SUM22L 窒化处理 (黒)

単位: mm

品番	価格 (円)	D	M (並目)	Lf min.	H	s	d	質量 (g)
KJB-40-M6	4,620	40	M6	14.5	27	15.5	24	40
KJB-50-M8	4,940	50	M8	15	34	22.5	25	65
KJB-63-M10	5,840	63	M10	19	41	26.5	30	102
KJB-80-M12	6,870	80	M12	28.5	54	34	35	210

● 関連商品

アキシャルベアリングを内蔵したレバーがあります。

LDBM (おねじ) → P.767

LDBF (めねじ) → P.768



● 品番指定

直送 14時当日出荷 [WEB](#) NBK ネットショップ

KJB-40-M6

商品記号 **KJB-40-M6**

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145 対応不可	ねじ組み合わせ → P.2153 対応不可	ねじカット → P.2149 対応不可	ゆるみ止め → P.2150 対応不可	レーザ刻印 → P.2161 対応可・別料金
--------------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------