



- 2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。
- 六角穴付き止めねじでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。
- 搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
- 軽質なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
- 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
- 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
- 材質・仕上げ

RoHS2適合

|           | FCCA アルミニウム製      | FCCS ステンレス製     |
|-----------|-------------------|-----------------|
| 本体        | アルミニウム合金<br>パレル研磨 | SUS304<br>パレル研磨 |
| 六角穴付き止めねじ | SUSXM7            | SUSXM7          |

単位：mm

| 品番<br>アルミニウム製     | 価格(円) | 質量(g) | 品番<br>ステンレス製      | 価格(円) | 質量(g) | D1 | D2 | B1 | B2 | A  | W  | P  | H  | M<br>(並目) |
|-------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|
| <b>FCCA-8-8</b>   | 1,430 | 9     | <b>FCCS-8-8</b>   | 1,960 | 27    | 8  | 8  |    |    | 12 | 32 | 10 | 11 | M4        |
| <b>FCCA-8-10</b>  | 1,630 | 16    | <b>FCCS-8-10</b>  | 2,180 | 48    | 8  | 10 |    | 8  | 14 | 40 | 12 | 14 | M4        |
| <b>FCCA-10-10</b> | 1,630 | 15    | <b>FCCS-10-10</b> | 2,180 | 45    | 10 | 10 | 8  | 8  | 14 | 40 | 12 | 14 | M4        |
| <b>FCCA-10-12</b> | 1,670 | 23    | <b>FCCS-10-12</b> | 2,370 | 68    | 10 | 12 | 8  | 10 | 16 | 45 | 15 | 15 | M5        |
| <b>FCCA-12-12</b> | 1,670 | 21    | <b>FCCS-12-12</b> | 2,370 | 63    | 12 | 12 | 10 | 10 | 16 | 45 | 15 | 15 | M5        |
| <b>FCCA-10-15</b> | 1,750 | 41    | <b>FCCS-10-15</b> | 2,720 | 120   | 10 | 15 | 8  | 12 | 19 | 55 | 19 | 18 | M5        |
| <b>FCCA-12-15</b> | 1,750 | 39    | <b>FCCS-12-15</b> | 2,720 | 115   | 12 | 15 | 10 | 12 | 19 | 55 | 19 | 18 | M5        |
| <b>FCCA-15-15</b> | 1,750 | 35    | <b>FCCS-15-15</b> | 2,720 | 105   | 15 | 15 | 12 | 12 | 19 | 55 | 19 | 18 | M5        |
| <b>FCCA-12-20</b> | 2,000 | 79    | <b>FCCS-12-20</b> | 3,620 | 235   | 12 | 20 | 10 | 16 | 25 | 64 | 24 | 20 | M6        |
| <b>FCCA-15-20</b> | 2,000 | 75    | <b>FCCS-15-20</b> | 3,620 | 222   | 15 | 20 | 12 | 16 | 25 | 64 | 24 | 20 | M6        |
| <b>FCCA-20-20</b> | 2,000 | 66    | <b>FCCS-20-20</b> | 3,620 | 194   | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | 64 | 24 | 20 | M6        |

● 使用例

ブラクランプレバー **LEMS** (⇒ P.771) およびスケールス  
テッカ **FSS** (⇒ P.1331) と組み合わせて。



- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

**FCCA-10-15**



|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145 | ねじカット → P.2149 | ゆるみ止め → P.2150 | レーザ刻印 → P.2161 |
| 対応可・別料金                | 対応不可           | お問い合わせください     | 対応可・別料金        |