



- 通常は倒れた状態。グリップを起こして使用します。
- 手を離せば、スプリングの力でグリップは再び倒れます。

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	GNSR
グリップ部	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部	ロストワックス(S45C相当) 窒化処理

単位: mm

品番	価格(円)	D <b>1</b>	M <b>2</b>	Lf	d	H	A	x	H'	質量(g)
<b>GNSR-22-M6</b>	5,030	22	M6	5.5	20	63	22	13	82	81
<b>GNSR-24-M6</b>	5,180	24	M6	5.5	20	78	22	13	97	91
<b>GNSR-25-M6</b>	5,450	25	M6	5.5	20	88	22	13	107	101

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

**GNSR-22-M6**

商品  
記号

**1** **2**

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145 対応不可	ゆるみ止め → P.2150 対応不可	レーザー刻印 → P.2161 対応可・別料金	軸穴追加工 → P.2155 対応不可
--------------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------