



- 六角穴による裏側からの取り付け方式。
- ねじ部はスチール製とステンレス製を標準化。
- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	GRP ねじ部：スチール製	GRPS ねじ部：ステンレス製
グリップ部	フェノール樹脂(黒)	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303

単位：mm

品番 1 ねじ部：スチール製	価格(円)	品番 1 ねじ部：ステンレス製	価格(円)	D	M	Lm	d	d1	H	h	e	B	質量(g)
GRP-14-M6	940			14	M6	10	11	8	28.5	28	0.5	3	13
GRP-18-M6	830	GRPS-18-M6	1,130	18	M6	12	15	10	42.5	40	2.5	3	29
GRP-21-M6	860	GRPS-21-M6	1,250	21	M6	13	17	10	52.5	50	2.5	3	42
GRP-21-M8	910			21	M8	13	17	10	52.5	50	2.5	4	44
GRP-22-M8	1,000			22	M8	13	18	10	58.5	56	2.5	4	47
GRP-23-M8	1,000	GRPS-23-M8	1,640	23	M8	14	19	13	67.5	65	2.5	4	81
GRP-23-M10	1,070			23	M10	14	19	13	67.5	65	2.5	5	84
GRP-26-M10	1,120	GRPS-26-M10	1,790	26	M10	16	21	13	82.5	80	2.5	5	109
GRP-28-M10	1,230	GRPS-28-M10	2,340	28	M10	16	22	13	92.5	90	2.5	5	125
GRP-31-M12	1,810	GRPS-31-M12	3,050	31	M12	20	25	14	104.5	102	2.5	6	175

- 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

GRPS-28-M10

1

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145 対応不可	ゆるみ止め → P.2150 対応可・別料金	レーザ刻印 → P.2161 対応可・別料金	軸穴追加工 → P.2155 対応不可
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------