



● 材質・仕上げ

RoHS2適合

GNM	
グリップ部	ナイロン6
ねじ部	SS400 三価クロメート処理



単位: mm

品番	価格(円)	D	M	Lm	d1	H	h	e	B	質量(g)
GNM-6	480	16	M6	13	10	55	49	6	8	23
GNM-8	550	20	M8	15	13	68	61	7	10	44
GNM-10	710	25	M10	18	16	85	75	10	14	77
GNM-12	880	32	M12	20	20	106	95	11	17	144

機械要素部

レバー

ノブ

取っ手

ラッチ

ヒンジ

画図(ビス/スクリュー)

機器(固定部品)

セットカラー
クロスランパ

ハンドル
グリップ

インジケータ
スケール/ダイヤル

リニア
アクチュエータ

ステージ

ボール
ローラ

マグネット

ロックピン

インデックス
ブランドジャ

ブランドジャ

レバリングアダプタ
構造部品

スクリュー

● 品番指定

直送 14時当日出荷 [WEB NBK ネットショップ](#)

GNM-6

1

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145 対応不可	ゆるみ止め → P.2150 対応可・別料金	レーザ刻印 → P.2161 対応不可	軸穴追加加工 → P.2155 対応不可
--------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------