

クサビクランプ クランプ部

WEDGE CLAMPS PAT.P No.E-9460

RoHS対応



材質 S45C

熱処理 焼入HRC32

表面処理 黒染め

仕様・価格表

T溝・フラットタイプ

* 標準在庫品

オーダー No.	No.	適合 T溝巾	クランプ高さ (最大)	クランプ ストローク	最大操作トルク N・m	最大締付力 kN	質量 kg	価格
* 946739	KCH12TC-14	14	50.4	6.0	9	4.0	0.5	17,900
* 946740	KCH12TC-16	16	50.4	6.0	9	4.0	0.5	17,900
* 946741	KCH12TC-18	18	50.4	6.0	9	4.0	0.6	18,800
* 946742	KCH16TC-18	18	60.4	6.0	24	4.5	1.0	20,100
* 946743	KCH16TC-20	20	60.4	6.0	24	4.5	1.0	20,300
* 946744	KCH16TC-22	22	60.4	6.0	24	4.5	1.1	20,600

T溝・ステップタイプ

* 標準在庫品

オーダー No.	No.	適合 T溝巾	クランプ高さ (最大)	クランプ ストローク	最大操作トルク N・m	最大締付力 kN	質量 kg	価格
* 946745	KCL12TC-14	14	50.4	6.0	9	4.0	0.7	20,600
* 946746	KCL12TC-16	16	50.4	6.0	9	4.0	0.7	20,600
* 946747	KCL12TC-18	18	50.4	6.0	9	4.0	0.7	21,400
* 946748	KCL16TC-18	18	60.4	6.0	24	4.5	1.3	22,900
* 946749	KCL16TC-20	20	60.4	6.0	24	4.5	1.3	23,300
* 946750	KCL16TC-22	22	60.4	6.0	24	4.5	1.4	23,600

T溝・突き出しタイプ

* 標準在庫品

オーダー No.	No.	適合 T溝巾	クランプ高さ (最大)	クランプ ストローク	最大操作トルク N・m	最大締付力 kN	質量 kg	価格
* 946751	KCHU12TC-14	14	50.4	6.0	9	4.0	0.6	17,600
* 946752	KCHU12TC-16	16	50.4	6.0	9	4.0	0.7	17,600
* 946753	KCHU12TC-18	18	50.4	6.0	9	4.0	0.7	18,500
* 946754	KCHU16TC-18	18	60.4	6.0	24	4.5	1.2	19,300
* 946755	KCHU16TC-20	20	60.4	6.0	24	4.5	1.2	19,600
* 946756	KCHU16TC-22	22	60.4	6.0	24	4.5	1.3	20,100

タップ穴・フラットタイプ

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	ねじ呼び (並目)	クランプ高さ (最大)	クランプ ストローク	最大操作トルク N・m	最大締付力 kN	質量 kg	価格
* 950543	KCH4MC	M 4×0.7	18.6	1.5	1.2	1.2	0.04	11,900
* 950544	KCH6MC	M 6×1.0	26.0	2.3	9	4.0	0.1	12,500
* 950545	KCH8MC	M 6×1.0 M 8×1.25	32.9	2.8	10	6.0	0.2	14,100
* 946781	KCH12MC	M10×1.5 M12×1.75	50.4	6.0	20	10.0	0.6	16,100
* 946782	KCH16MC	M12×1.75 M16×2	60.4	6.0	64	12.0	1.1	17,900

タップ穴・ステップタイプ

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	ねじ呼び (並目)	クランプ高さ (最大)	クランプ ストローク	最大操作トルク N・m	最大締付力 kN	質量 kg	価格
* 946783	KCL12MC	M10×1.5 M12×1.75	50.4	6.0	20	10.0	0.6	18,800
* 946784	KCL16MC	M12×1.75 M16×2	60.4	6.0	64	12.0	1.1	21,000

タップ穴・突き出しタイプ

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	ねじ呼び (並目)	クランプ高さ (最大)	クランプ ストローク	最大操作トルク N・m	最大締付力 kN	質量 kg	価格
* 950546	KCHU4MC	M 4×0.7	18.6	1.5	1.2	1.2	0.03	8,050
* 950547	KCHU6MC	M 6×1.0	26.0	2.3	9	4.0	0.1	8,350
* 950548	KCHU8MC	M 6×1.0 M 8×1.25	32.9	2.8	10	6.0	0.2	9,250
* 946785	KCHU12MC	M10×1.5 M12×1.75	50.4	6.0	20	10.0	0.5	11,900
* 946786	KCHU16MC	M12×1.75 M16×2	60.4	6.0	64	12.0	1.0	13,100

治具取付システム
(Q)ローロック

治具ベース

ローケーティング
エレメント

クランプユニット

クランプングパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具