

両面テープ ナイスタック™

貼り合わせる素材や粘着強度に合わせてお選びください。

CATEGORY 1 | ベーシック

粘着力で選ぶ



粘着力の強弱を数字で表記しました。

粘着力	01. 弱
02	02. 普通
	03. 強力
	04. 超強力

ナイスタック™ 一般タイプ

新聞などのスクラップ作成、ポスターなどの掲示に


特長

- テープ基材に古紙配合率40%の再生紙を使用したグリーン購入法対象商品です。
- ホルダー、巻心は再生紙を使用しています。
- カッターつき。
- ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。

材質

- ・基材 古紙バルブ配合率40%再生紙 0.09mm
- ・粘着剤 アクリル系 0.11mm
- ・はく離紙 ポリラミ紙 0.11mm

構造



用途

- (2~3, 5~6, 8~13)
- 書類や図面などの貼り合わせに。
 - 新聞などのスクラップに。
 - ポスターやカレンダーの掲示に。
 - レイアウトや編集作業に。
- (11, 12, 13)
- リボンフラワー、ペーパーフラワー、その他手芸一般に。
 - サンプル帳やスクラップの貼りつけに。
 - レイアウトや編集に。



JANコード/メーカーコード:4987167

品番	VAN入カコード	希望小売価格	サイズ(mm×m)	入数(コ)	W×L×H(mm×mm)	重量	JANコード	備考	環境情報
1 NW-5S	NW-5S	270円+消費税	5×9	個装	1	68 × 12 × 68	27 g	020583	小巻、2巻入
				中箱	10	142 × 70 × 72	330 g		
				梱	100	370 × 156 × 158	3.5kg		
2 NW-10S	NW-10S	240円+消費税	10×9	個装	1	68 × 12 × 68	27 g	49572728 (短箱JAN)	小巻
				中箱	10	142 × 70 × 72	320 g		
				梱	200	366 × 306 × 157	6.5kg		
3 NW-15S	NW-15S	240円+消費税	15×6	個装	1	60 × 17 × 61	30 g	49572711 (短箱JAN)	小巻
				中箱	10	199 × 62 × 63	345 g		
				梱	200	331 × 278 × 213	7kg		
4 NW-5SF	NW-5SF	270円+消費税	5×9	個装	1	90 × 20 × 120	33 g	020576	小巻、2巻入 台紙フックタイプ
				中箱	5	153 × 59 × 92	204 g		
				梱	200	334 × 626 × 199	8.7kg		
5 NW-10SF	NW-10SF	240円+消費税	10×9	個装	1	90 × 20 × 120	34 g	020507	小巻、2巻入 台紙フックタイプ
				中箱	5	153 × 64 × 92	200 g		
				梱	200	334 × 626 × 199	8.6kg		
6 NW-15SF	NW-15SF	240円+消費税	15×6	個装	1	80 × 23 × 120	34 g	020514	小巻、2巻入 台紙フックタイプ
				中箱	5	132 × 75 × 82	205 g		
				梱	200	391 × 542 × 179	8.8kg		
7 NW-5	NW-5	440円+消費税	5×20	個装	1	114 × 13 × 114	61 g	020958	大巻、2巻入
				中箱	10	234 × 77 × 118	700 g		
				梱	100	406 × 248 × 250	7.2kg		
8 NW-10	NW-10	400円+消費税	10×20	個装	1	114 × 13 × 114	61 g	000196	大巻
				中箱	10	234 × 77 × 118	710 g		
				梱	100	410 × 248 × 251	7.2kg		
9 NW-15	NW-15	550円+消費税	15×20	個装	1	114 × 17 × 114	84 g	000202	大巻
				中箱	10	234 × 98 × 118	900 g		
				梱	100	509 × 245 × 245	9.6kg		
10 NW-20	NW-20	400円+消費税	20×10	個装	1	100 × 28 × 100	67 g	000165	大巻
				中箱	10	243 × 103 × 104	920 g		
				梱	100	539 × 250 × 225	8kg		
11 NW-25	NW-25	480円+消費税	25×10	個装	1	100 × 28 × 100	83 g	000172	大巻
				中箱	10	309 × 105 × 106	960 g		
				梱	100	531 × 325 × 226	9.7kg		
12 NW-40	NW-40	790円+消費税	40×10	個装	1	100 × 43 × 100	130 g	000189	大巻
				中箱	5	230 × 102 × 104	750 g		
				梱	50	534 × 240 × 228	7.6kg		
13 NW-50	NW-50	930円+消費税	50×10	個装	1	102 × 53 × 101	160 g	015695	大巻
				中箱	5	280 × 103 × 104	920 g		
				梱	50	535 × 288 × 225	9.3kg		

