

## マスキングテープ No.222



### 特長

- 手切れ性に優れています。
- 重ね貼り性に優れています。

### 用途

- 車両塗装マスキング用など。

### 一般特性

品番	品名	基材	耐熱温度 30分(C)	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
222	マスキングテープ	和紙	120	アクリル系	0.086	1.05	34.1	3

### 入数(個)

幅 (mm)	長さ (m)	包装・入数		
		個装	内装	外装
12	18	10	100	1,000
15		8	80	800
18		7	70	700
20		6	60	600
24		5	50	500
30		4	40	400
40		3	30	300
50		2	20	200

### 色

ミントグリーン

サイズ対応 無溶剤 重ねて貼れる 手切れ性 仮止め 耐熱

## マスキングテープ No.227



### 特長

- 被着体への初期接着が優れています。
- 軽い巻き戻して作業性に優れています。

### 用途

- 車両塗装マスキング用など。

### 一般特性

品番	品名	基材	耐熱温度 30分(C)	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
227	マスキングテープ	和紙	120	アクリル系	0.086	1.14	32.6	7

### 入数(個)

幅 (mm)	長さ (m)	包装・入数		
		個装	内装	外装
12	18	10	100	1,000
15		8	80	800
18		7	70	700
24		5	50	500
30		4	40	400
40		3	30	300
50		2	20	200

### 色

アクアブルー

サイズ対応 無溶剤 重ねて貼れる 手切れ性 仮止め 耐熱