

コードリール(単相100V・金属センサー付)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

ハタヤ  **コードリール“メタルセンサーリール”** 別作可能 修理可能

同商品群 在庫数 **105** アイテム

MSB-301KX (アース付)

特長 ●コンクリート中の金属を感知します。
●鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。

仕様 ●電線種:ソフトンケーブルVCT
●AC100V
●ニュートビプラグ
●金属感知機能付
●コンセント防じんキャップ付
●漏電地絡保護専用

製造国 ●日本

品番 用途 感度調整機能
MSB-301KX 乾式用 -
MSB-301KVX 湿式用 ○

メタルセンサーリールはコンクリートの中の埋設管(金属物に限る)に触れると、ドリルの電源を0.1秒以内ですばやく遮断します。

実績 (前年比%)
1 9.6 119(111)
1 9.6 40(55)

※商品のお問い合わせ:0120-686-888 <https://www.hataya.jp/>

ハタヤ  **コードリール“大容量型メタルセンサーリール”** 修理可能

同商品群 在庫数 **105** アイテム

MSS-231KV (アース付)

特長 ●コンクリート中の金属を感知します。
●鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。
●大型コアドリル対応、電源電圧が大幅に変化する状況下でも使用できます。

仕様 ●電線種:ソフトンケーブルVCT
●AC100V
●コンセント防じんキャップ付
●漏電地絡保護専用

製造国 ●日本

品番 用途 感度調整機能
MSS-231KV 乾式用 -

メタルセンサーリールはコンクリートの中の埋設管(金属物に限る)に触れると、ドリルの電源を0.1秒以内ですばやく遮断します。

実績 (前年比%)
1 9.3 48(253)

※商品のお問い合わせ:0120-686-888 <https://www.hataya.jp/>

ハタヤ  **メタルセンサーリールリモコンタイプ** 修理可能

同商品群 在庫数 **105** アイテム

MSB-301KVRF (アース付) MSS-231KVRF (アース付)

特長 ●感度調整ボリューム付なので作業環境に応じて金属センサーの感度を調整することができます。
●金属に接触すると0.1秒以内で感知します。
●メタルセンサーリールに離れた場所からでも復帰できるリモコンタイプです。
●同一現場に複数台あっても混線することなく使用できます。(最大64台まで)

仕様 ●電線仕様:ソフトンケーブルVCT ●AC100V ●復帰用リモコン付
●メタルセンサー仕様:安定化電源 接地抵抗可変式 ●漏電地絡保護専用

製造国 ●日本

品番 用途 感度調整機能
MSB-301KVRF 乾式用 -
MSS-231KVRF 湿式用 ○

離れた場所からでも簡単に復帰できるリモコンタイプ

実績 (前年比%)
1 9.7 7(350)
1 9.4 5(500)

※商品のお問い合わせ:0120-686-888 <https://www.hataya.jp/>

日動  **金属センサードラム** 修理可能

同商品群 在庫数 **54** アイテム

KS-EB34 (アース付) KS-EK34 (アース付)

特長 ●金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
●コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。

仕様 ●電線種:VCT
●AC100V ●屋内型
●ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付

製造国 ●日本

品番 用途 感度調整機能
KS-EB34 乾式用 -
KS-EK34 湿式用 ○

金属センサー作動原理

実績 (前年比%)
1 9.5 6(100)
1 9.5 19(64)

※商品のお問い合わせ:072-803-6905 <https://www.nichido-ind.co.jp/>