

在庫 458アイテム **LED投光器**

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業灯・照明用品

ヘッドライト

懐中電灯

投光器

作業灯

ブラックライト

連結式ライト

電気スタンド

マグネット電気スタンド

照明器具

LED電球

電球

直管形ランプ

リング形ランプ

蛍光灯飛散防止チューブ

ランタン

LED Worklamp
HATAYA  **LED作業灯**

同商品群 在庫数 **125** アイテム

口金 **E39**
防雨



特長 ●ビーム角110度の広角タイプです。
●雨中でも安心の屋外用防雨型です。
仕様 ●外径:φ215mm 製造国 ●日本

スタンダードタイプ 仕様 ●大光量45WLED電球仕様 ●外径:φ215mm ●バース最大口開き:98mm ●ハンドル付

発行単位1台 株式会社ハタヤリミテッド [760708]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	明るさ (lm)	コード長さ (m)	電源 (V)	消費電力 (W)	標準消費電力料金	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
470-6919	RXL-5W	¥27,450	¥36,600	5400	5	100	45	1.2円/h	1	3.1	646(79)
470-6901	RXL-10W	¥28,650	¥38,200	5400	10	100	45	1.2円/h	1	3.6	487(96)

RXL用電球

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	明るさ (lm)	定格寿命 (時間)	消費電力 (W)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
183-0295	LDR45N-H110	¥22,725	¥30,300	5400	40000	45	1	0.66	190(158)

◎商品のお問い合わせ:0120-686-888 <https://www.hataya.jp/>

LED Work Light
NICHIDO  **エコビックLED投光器50W**

同商品群 在庫数 **121** アイテム

口金 **E39**



特長 ●バラストレス水銀灯500W以上の明るさです。
仕様 ●バース最大口開き:95mm ●屋外型 ●光源色:昼白色(5000K) ●電源:100V付属品 ●落下防止ワイヤー 製造国 ●中国

防雨2Pプラグタイプ(アースなし)

発行単位1台 日動工業株式会社 [728315]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	明るさ (lm)	コード長さ (m)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
251-4365	AFL-5000J	¥30,000	¥40,000	6850	0.3	6	2.2	-
195-5035	AFL-5005J	¥30,750	¥41,000	6850	5	6	2.8	154(532)
251-4364	AFL-5010J	¥31,500	¥42,000	6850	10	6	3.1	-

交換球 仕様 ●定格寿命:50000時間 ●光源色:昼白色(5000K)

発行単位1個 梱包数:8個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	明るさ (lm)	本体色	消費電力 (W)	標準消費電力料金	質量 (g)	実績 (前年比%)	
109-8998	L50V2-J110BK-50K	¥25,500	¥34,000	6850	黒	48	1.2円/h	1.18円/h	950	445(92)
109-8996	L50V2-J110W-50K	¥25,500	¥34,000	6850	白	48	1.2円/h	1.18円/h	950	172(92)

◎商品のお問い合わせ:072-803-6905 <https://www.nichido-ind.co.jp/>

LED Work Light
NICHIDO  **エコビックLED投光器20W**

同商品群 在庫数 **121** アイテム

口金 **E26**



特長 ●バラストレス水銀灯250W相当の明るさです。
仕様 ●バース最大口開き:60mm ●電源:100V ●光源色:昼白色(5000K) ●色:グレー 製造国 ●中国

防雨2Pプラグタイプ(アースなし)

発行単位1台 日動工業株式会社 [728315]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	明るさ (lm)	コード長さ (m)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
195-5026	AFL-2005J	¥19,125	¥25,500	2780	5	8	1.6	29(194)
251-1304	AFL-2010J	¥19,875	¥26,500	2780	10	8	2.1	-

交換球 仕様 ●定格寿命:50000時間 ●光源色:昼白色(5000K)

発行単位1個 梱包数:20個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	明るさ (lm)	電源 (V)	消費電力 (W)	標準消費電力料金	質量 (g)	実績 (前年比%)	
161-4818	L20W-JW110-50K	¥14,250	¥19,000	2780	21	22	0.57円/h	0.59円/h	433	183(346)

◎商品のお問い合わせ:072-803-6905 <https://www.nichido-ind.co.jp/>

LED Work Light
NICHIDO  **エコビックLED投光器40W**

同商品群 在庫数 **121** アイテム

口金 **E39**



特長 ●バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
仕様 ●バース最大口開き:95mm ●電源:100V ●光源色:昼白色(5000K) ●色:グレー 製造国 ●中国

防雨2Pプラグタイプ(アースなし)

発行単位1台 日動工業株式会社 [728315]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	明るさ (lm)	コード長さ (m)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
195-5030	AFL-4005J	¥26,250	¥35,000	5560	5	6	2.8	29(415)

交換球

発行単位1個 梱包数:10個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	明るさ (lm)	電源 (V)	消費電力 (W)	標準消費電力料金	質量 (g)	実績 (前年比%)		
868-7853	L40V2-J110-50K	¥21,000	¥28,000	5560	AC100/200	42	41	1.13円/h	1.1円/h	890	179(86)

◎商品のお問い合わせ:072-803-6905 <https://www.nichido-ind.co.jp/>