

防雨・防塵型ドラム(屋外型)

★ **売れ筋** マークと、 この色は、売れ筋商品です。



本体がフラットなのでメンテナンスがラクラク



標準型

30mタイプ

日動JANコード：4937305

型 式	電線仕様 (電線種×太さ×芯)	漏電しゃ断器 過負荷電流	コンセン ト数	質量 (kg)	梱包数	標準価格(税別)	元払 発送 単位	JANコード	
■アース無									
① 2P 15A 125V									
①	NPW-303	VCT2.0×2	—	3	6.9	2	19,500円	4	03572-6
②	FW-303				7.0		22,500円		01321-2
■アース付									
① 接地 2P 15A 125V									
③	NPW-E33				7.6		23,500円	4	03576-4
④	FW-E33	VCT2.0×3	—	3	7.8	2	27,500円		01362-5
⑤	NW-E33				8.2		34,500円	2	00291-9
⑥	NW-E33F	SVCT3.5×3			10.5		48,000円	1	01343-4
■アース・漏電保護専用 15mA感度 緑 /アース・過負荷漏電保護兼用 15A・20A/15mA感度 赤									
① 接地 2P 15A 125V									
⑦	XW-EB33				7.8		30,000円	1	04636-4
⑧	XW-EB33-S	VCT2.0×3	緑				35,000円		04637-1
⑨	NPW-EB33				7.7		29,000円	4	03577-1
⑩	NW-EB33				8.4		49,500円	1	01304-5
⑪	NW-EB33F	SVCT3.5×3			10.7		63,000円	1	01344-1
⑫	NPW-EK33	VCT2.0×3	15A 赤	3	7.7	2	31,000円	4	03578-8
⑬	NW-EK33				8.4		52,000円		00292-6
⑭	NW-EK33F	SVCT3.5×3	20A 赤		10.7		65,500円		01345-8
⑮	NW-EK33PN	2PNCT2.0×3	15A 赤		8.7		64,000円	1	00294-0
⑯	NW-EK33FPN	2PNCT3.5×3	20A 赤		10.8		77,500円		—

50mタイプ

日動JANコード：4937305

型 式	電線仕様 (電線種×太さ×芯)	漏電しゃ断器 過負荷電流	コンセン ト数	質量 (kg)	梱包数	標準価格(税別)	元払 発送 単位	JANコード		
■アース無										
① 2P 15A 125V										
⑰	FW-503	VCT2.0×2	—	3	10.0	2	29,000円	1	01322-9	
■アース付										
① 接地 2P 15A 125V										
⑱	FW-E53	VCT2.0×3	—	3	11.0	2	35,500円	1	03166-7	
⑲	NW-E53				11.5		41,000円		01305-2	
■アース・漏電保護専用 15mA感度 緑 /アース・過負荷漏電保護兼用 15A/15mA感度 赤										
① 接地 2P 15A 125V										
⑳	NW-EB53	VCT2.0×3	緑				56,500円		01307-6	
㉑	NW-EK53				3	11.8	2	58,500円	1	01308-3
㉒	NW-EK53PN	2PNCT2.0×3	15A 赤				85,000円		01309-0	

温度センサー付



自動復帰型センサー

※詳細はP.4に掲載しています。

※⑨NPW-EB33および⑲NPW-EK33の温度センサー付も別注にて取扱っております。

温度センサー付 NPW-EB33-S 標準価格(税別) 31,000円
NPW-EK33-S 標準価格(税別) 33,000円