

三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム(屋内型) ★ 売れ筋 マークと、 この色は、売れ筋商品です。



専用のコンセント・プラグを使用し、
右に回すことで確実にロックします。

20mタイプ [20A]

日動JANコード：4937305

型 式		電線仕様 (電線種×太さ×芯)	漏電しゃ断器 過負荷電流	コンセ ント数	質量 (kg)	梱包数	標準価格(税別)	元払 発送 単位	JANコード
■アース付									
(☑)(φ41)接地 3P 20A 250V[外カギ]								(☑)→アース)	
①	☑ND-E320L-20A	SVCT2.0×4	—	3	7.1	2	36,000円	1	01835-4
②	☑ND-E320FL-20A	SVCT3.5×4			9.2		45,000円		—
■アース・漏電保護専用 15mA感度 緑 /アース・過負荷漏電保護兼用 20A/15mA感度 赤									
(☑)(φ41)接地 3P 20A 250V[外カギ]								(☑)→アース)	
③	☑ND-EB320L-20A	SVCT2.0×4	緑	2	7.3	2	52,500円	1	01836-1
④	☑ND-EB320FL-20A	SVCT3.5×4			9.4		61,500円		—
⑤	☑ND-EK320L-20A	SVCT2.0×4	20A 赤	2	7.3	2	58,000円		—
⑥	☑ND-EK320FL-20A	SVCT3.5×4			9.4		68,000円		—

30mタイプ [20A]

日動JANコード：4937305

型 式		電線仕様 (電線種×太さ×芯)	漏電しゃ断器 過負荷電流	コンセ ント数	質量 (kg)	梱包数	標準価格(税別)	元払 発送 単位	JANコード
■アース付									
(φ41)接地 3P 20A 250V【外カギ】							((Ⓢ)→アース)		
⑦	ⓈND-E330L-20A	SVCT2.0×4	—	3	9.1	2	42,500円	1	01838-5
⑧	ⓈND-E330FL-20A	SVCT3.5×4			12.3		52,500円		—
■アース・漏電保護専用 15mA感度 緑 /アース・過負荷漏電保護兼用 20A/15mA感度 赤									
(φ41)接地 3P 20A 250V【外カギ】							((Ⓢ)→アース)		
⑨	ⓈND-EB330L-20A	SVCT2.0×4	緑	2	9.3	2	59,000円	1	01839-2
⑩	ⓈND-EB330FL-20A	SVCT3.5×4			12.5		70,000円		—
⑪	ⓈND-EK330L-20A	SVCT2.0×4	20A 赤	2	9.3	2	64,500円		—
⑫	ⓈND-EK330FL-20A	SVCT3.5×4			12.5		77,000円		—

プラグ形状(アース付) 20A



(使用メーカー:アメリカン電機)

アースチェックランプ(安全ランプ)



電源側のアースの接続が
確実に確認できます。

※詳細はP.3に掲載しています。



三相200V用

緑 EBタイプ
漏電保護専用



三相200V用

赤 EKタイプ
過負荷(使い過ぎ)・
短絡(ショート)・漏電保護兼用

※詳細はP.3に掲載しています。

※電線の許容電流・電工ドラムの定格電流と全延時の定格電流は、P95-P96に一覧に掲載しています。

※100V・単相200V電工ドラムは、コンセント・プラグの定格が全延時定格となります。

※三相200V電工ドラムは、SVCT・VCT2.0mm電線を使用したドラム以外はコンセント・プラグの定格が全延時定格となり、SVCT・VCT2.0mm電線を使用したドラムは19Aとなります。