

切断砥石

切断機用

ドンホークラブサイド

1枚補強

標準在庫品



特長

砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。

用途

- 一般用: 一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)
- 太物用: 重量鋼材(丸棒、角棒など切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス、鋳鋼など)
- 高寿命用: 軽量一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)

発注品番	明細					寸法(mm) 外径×厚み×穴径	最高使用周速度 (m/s)	入数(枚)	発注単位 (枚)	備考
	砥材	粒度	硬度	結合剤	記号					
● 1000C71012	A	36	—	B	F	255×3.0×25.4	63	25	25	一般用
● 1000C71022	A	36	—	B	F	305×3.0×25.4	63	25	25	一般用
● 1000C71032	A	36	—	B	F	355×3.0×25.4	63	25	25	一般用
● 1000C71042	A	36	—	B	F	405×3.0×25.4	63	25	25	一般用
● 1000C71052	A	36	—	B	F	455×3.5×25.4	63	10	10	一般用
● 1000C71062	A	30	—	B	F	510×4.0×25.4	63	10	10	一般用
○ 1000C72012	WA	36	—	B	F	405×3.0×25.4	63	25	25	太物用
● 1000C73012	A	36	—	B	F	405×3.0×25.4	63	25	25	高寿命用

切断砥石

オフセット砥石

フランジディスク

ダイヤモンド工具
(建築土木用)

ビトリアイト砥石

ビトホイール

ダイヤモンド工具
(種別用)

ドレッシング工具

周辺機器

研削油

研磨材

選定表

技術資料