

- 海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
- アース工事が不要です。
- 穴あけなどの加工が容易です。



PNB221209YD  
PNB221209YC



PNB231310WD  
PNB231310WC



PNB271612WD  
PNB271612WC



PNB283013YD  
PNB283013YC



PNB341915WD  
PNB341915WC




PNB303416WD  
PNB303416WC

2 プラスチックボックス (PNB形)

**屋内屋外兼用形 屋根無**

深さ (mm)	95	108.7	110	121	124	130	150	159.6	160	180
有効深さ (mm)	68	85	81	99	100	101	122	132	132	152



木製基板 15mm

材質	ABS樹脂
材質色 (マンセル値)	ダークグレー色(5PB1/2.5)

寸法 (mm)			ドア	納期区分	品番	標準価格	基板寸法 (mm)		有効深さ (mm)	製品質量 (kg)	保護等級	図番	備考
タテ	ヨコ	フカサ					タテ	ヨコ					
221	121	95	片開	○	PNB221209YD	990	170	90	68	0.49	IPX3	イ	表面模様 (シボ) 付
233.8	130.8	108.7	◇	○	PNB231310WD	1,060	◇	◇	85	0.60	IP13	ロ	
235.5	135	110	◇	○	PNB231311YD	1,060	157	85	81	0.65	IP33	ハ	
276	161.8	121	◇	○	PNB271612WD	1,650	188.8	129	99	0.92	IP13	ニ	
280.5	170	130	◇	○	PNB281713YD	1,860	200	120	101	0.95	IP33	ホ	
276	282.8	124	◇	○	PNB272812WD	2,520	188.8	239	100	1.40	IP13	ヘ	
280.5	300	130	◇	○	PNB283013YD	2,760	200	250	101	1.45	IP33	ト	
349.7	199.3	150	◇	○	PNB341915WD	2,780	260	150	122	1.56	◇	チ	表面模様 (シボ) 付
399.7	229.3	159.6	◇	○	PNB392215WD	4,150	300	180	132	2.05	IP13	リ	◇
300	349.3	160	◇	○	PNB303416WD	4,340	210	300	◇	2.29	◇	ヌ	◇
319.7	399.3	180	◇	○	PNB313918WD	5,210	230	340	152	2.92	◇	ル	◇
349.7	499.3	◇	◇	○	PNB344918WD	7,240	260	440	◇	3.96	◇	ヲ	◇

**屋内屋外兼用形 屋根無**

深さ (mm)	95	108.7	110	121	124	130	150	159.6	160	180
有効深さ (mm)	68	85	81	99	100	101	122	132	132	152

材質	ABS樹脂
材質色 (マンセル値)	クリーム色(10YR9/1.5)

寸法 (mm)			ドア	納期区分	品番	標準価格	基板寸法 (mm)		有効深さ (mm)	製品質量 (kg)	保護等級	図番	備考
タテ	ヨコ	フカサ					タテ	ヨコ					
221	121	95	片開	○	PNB221209YC	990	170	90	68	0.49	IPX3	イ	表面模様 (シボ) 付
233.8	130.8	108.7	◇	○	PNB231310WC	1,060	◇	◇	85	0.60	IP13	ロ	
235.5	135	110	◇	○	PNB231311YC	1,060	157	85	81	0.65	IP33	ハ	
276	161.8	121	◇	○	PNB271612WC	1,650	188.8	129	99	0.92	IP13	ニ	
280.5	170	130	◇	○	PNB281713YC	1,860	200	120	101	0.95	IP33	ホ	
276	282.8	124	◇	○	PNB272812WC	2,520	188.8	239	100	1.40	IP13	ヘ	
280.5	300	130	◇	○	PNB283013YC	2,760	200	250	101	1.45	IP33	ト	
349.7	199.3	150	◇	○	PNB341915WC	2,780	260	150	122	1.56	◇	チ	表面模様 (シボ) 付
399.7	229.3	159.6	◇	○	PNB392215WC	4,150	300	180	132	2.05	IP13	リ	◇
300	349.3	160	◇	○	PNB303416WC	4,340	210	300	◇	2.29	◇	ヌ	◇
319.7	399.3	180	◇	○	PNB313918WC	5,210	230	340	152	2.92	◇	ル	◇
349.7	499.3	◇	◇	○	PNB344918WC	7,240	260	440	◇	3.96	◇	ヲ	◇

○在庫品 ①・③・⑤・⑦・⑩ 納期別出荷品 ㊟注文品 ㊞生産終了品