

# PNB形 プラスチック ボックス

保護等級  
IPX3. 13. 33

- 海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
- アース工事が不要です。
- 穴あけなどの加工が容易です。



PNB221209YD  
PNB221209YC



PNB231310WD  
PNB231310WC



PNB271612WD  
PNB271612WC



PNB283013YD  
PNB283013YC



PNB341915WD  
PNB341915WC




PNB303416WD  
PNB303416WC

2 プラスチックボックス (PNB形)

## 屋内屋外兼用形

深さ (mm)	95	108.7	110	121	124	130	150	159.6	160	180
有効深さ (mm)	68	85	81	99	100	101	122	132	132	152



木製基板 15mm

材質	ABS樹脂
材質色 (マンセル値)	ダークグレー色 (5PB1/2.5)

寸法 (mm)			ドア	納期区分	品番	1コ標準価格	基板寸法 (mm)		有効深さ (mm)	製品質量 (kg)	保護等級	一梱入数	図番	旧品番
タテ	ヨコ	フカサ					タテ	ヨコ						
221	121	95	片開	○	PNB221209YD	960	170	90	68	0.49	IPX3	50	イ	PBI-0
233.8	130.8	108.7	◇	○	PNB231310WD	1,000	◇	◇	85	0.60	IP13	30	ロ	PBI-1
235.5	135	110	◇	○	PNB231311YD	1,000	157	85	81	0.65	IP33	◇	ハ	PBI-1N
276	161.8	121	◇	○	PNB271612WD	1,600	188.8	129	99	0.92	IP13	20	ニ	PBI-3
280.5	170	130	◇	○	PNB281713YD	1,770	200	120	101	0.95	IP33	◇	ホ	PBI-3N
276	282.8	124	◇	○	PNB272812WD	2,410	188.8	239	100	1.40	IP13	12	ヘ	PBI-4
280.5	300	130	◇	○	PNB283013YD	2,640	200	250	101	1.45	IP33	◇	ト	PBI-4N
349.7	199.3	150	◇	○	PNB341915WD	2,640	260	150	122	1.56	◇	◇	チ	PBI-5N
399.7	229.3	159.6	◇	○	PNB392215WD	4,000	300	180	132	2.05	IP13	10	リ	PBI-6N
300	349.3	160	◇	○	PNB303416WD	4,160	210	300	◇	2.29	◇	◇	ヌ	PBI-7N
319.7	399.3	180	◇	○	PNB313918WD	4,960	230	340	152	2.92	◇	8	ル	PBI-8N
349.7	499.3	◇	◇	○	PNB344918WD	6,890	260	440	◇	3.96	◇	4	ヲ	PBI-9N

※図番イ・チ・リ・ヌ・ル・ヲは、表面模様(シボ)付

## 屋内屋外兼用形

深さ (mm)	95	108.7	110	121	124	130	150	159.6	160	180
有効深さ (mm)	68	85	81	99	100	101	122	132	132	152

材質	ABS樹脂
材質色 (マンセル値)	クリーム色 (10YR9/1.5)

寸法 (mm)			ドア	納期区分	品番	1コ標準価格	基板寸法 (mm)		有効深さ (mm)	製品質量 (kg)	保護等級	一梱入数	図番	旧品番
タテ	ヨコ	フカサ					タテ	ヨコ						
221	121	95	片開	○	PNB221209YC	960	170	90	68	0.49	IPX3	50	イ	PBI-0C
233.8	130.8	108.7	◇	○	PNB231310WC	1,000	◇	◇	85	0.60	IP13	30	ロ	PBI-1C
235.5	135	110	◇	○	PNB231311YC	1,000	157	85	81	0.65	IP33	◇	ハ	PBI-1NC
276	161.8	121	◇	○	PNB271612WC	1,600	188.8	129	99	0.92	IP13	20	ニ	PBI-3C
280.5	170	130	◇	○	PNB281713YC	1,770	200	120	101	0.95	IP33	◇	ホ	PBI-3NC
276	282.8	124	◇	○	PNB272812WC	2,410	188.8	239	100	1.40	IP13	12	ヘ	PBI-4C
280.5	300	130	◇	○	PNB283013YC	2,640	200	250	101	1.45	IP33	◇	ト	PBI-4NC
349.7	199.3	150	◇	○	PNB341915WC	2,640	260	150	122	1.56	◇	◇	チ	PBI-5NC
399.7	229.3	159.6	◇	○	PNB392215WC	4,000	300	180	132	2.05	IP13	10	リ	PBI-6NC
300	349.3	160	◇	○	PNB303416WC	4,160	210	300	◇	2.29	◇	◇	ヌ	PBI-7NC
319.7	399.3	180	◇	○	PNB313918WC	4,960	230	340	152	2.92	◇	8	ル	PBI-8NC
349.7	499.3	◇	◇	○	PNB344918WC	6,890	260	440	◇	3.96	◇	4	ヲ	PBI-9NC

※図番イ・チ・リ・ヌ・ル・ヲは、表面模様(シボ)付

○在庫品 ◎即日出荷品 ①・③・⑤・⑦・⑩納期別出荷品 ㊦注文品 ㊧生産終了品