



■ GP65A~100Aは、()内寸法になります。

①見やすい表示

適合パイプサイズを全て表記したことで、従来の番号(ナンバー)表記による問題を全て解決しました。

②抜群の施工性

センターマーク(四方向の矢印)を付け、墨出し位置へすばやく正確に施工できるようになりました。

③使いやすい

パイプにセットしやすくし、やわらかさと強度を実現しました。

特長・用途

- 配管継手の厚み分を浮き上がりで、無理なく施工可能にしたのが、樹脂サドルです。
- 配管支持の絶縁性、キズ等の保護、耐食性に優れたサドルバンドです。
- 材質：PP
- 許容耐熱温度：常温80℃まで

樹脂サドル(GP)/ホワイト

N-010312



ホワイト

特長・用途

- 適合管：SGP(VP65A~VP100Aも併用できます)
- 30SU~100SUも併用できます。

コードNo.	型番	(A)	P	L	適用台座	入数(1袋×数)
010	GP10	17.3	46	64	1号	900(20×45)
015	GP15	21.7	46	64	1号	800(20×40)
020	GP20	27.2	51	69	2号	600(20×30)
025	GP25	34.0	60	80	3号	500(20×25)
032	GP32	42.7	65	90	4号	480(20×24)
040	GP40	48.6	75	100	5号	380(20×19)
050	GP50	60.5	95	120	6号	300(20×15)
065	GP65	76.3	120	150	—	120(10×12)
080	GP80	89.1	130	160	—	100(10×10)
100	GP100	114.3	165	195	—	60(10×6)

樹脂サドル(VP)/グレー

N-010315

樹脂サドル(VP)/HIブルー

N-010314

樹脂サドル(VP)/ホワイト

N-010316

樹脂サドル(VP)/アイボリーホワイト

N-010330



グレー



HIブルー



ホワイト



アイボリーホワイト

特長・用途

- 適合管：塩ビ管(VP)
- ホワイト(VP13~VP25)
- アイボリーホワイト(VP20~VP40)

コードNo.	型番	(A)	P	L	適用台座	入数(1袋×数)
013	VP13	18.0	46	64	1号	800(20×40)
016	VP16	22.0	46	64	1号	800(20×40)
020	VP20	26.0	51	69	2号	600(20×30)
025	VP25	32.0	60	80	3号	500(20×25)
030	VP30	38.0	65	90	4号	480(20×24)
040	VP40	48.0	75	100	5号	380(20×19)
050	VP50	60.0	95	120	6号	300(20×15)