

# φ3.2mm軸Sブレード(重量級)

S1500ブレード

(S10ブレードにV型エッジが付いています)

**new**  
ゴム製品のパーティングライン除去用



## Sブレード

※下記のブレードで超硬・コバルトの表示のないものはすべてハイス鋼(HRC62~64)です

ブレード名称	型番	形状(軸径3.2mm)	刃先角度	重量(g)	入数	価格	適用
S10	BS1010		40°	31	10	¥ 3,300	鉄鋼・アルミの重切削用。片刃、右回り。全長48mm、刃長10mm。黒色。
S10 TiN	BS1012		40°	31	10	¥ 4,800	耐久性に優れたPVDコーティングのS10。
S10 超硬	BS1016		50°	33	10	¥12,000	超硬刃のS10。焼入鋼及び特殊プラスチック用。全長43mm、刃長9mm。1400-1700HV。
★ S10D	BS1014		—	34	10	¥23,500	ダイヤモンドコーティングのS10。精密タイプ。超硬、セラミック、ガラス用。
	BS1014-1		—	3	1	¥ 2,600	
S10LH	BS1011	LH	40°	31	10	¥ 4,800	左きき用のS10。左刃、左回りのみ。
<b>new</b> S10LH TiN	BS1013	LH	40°	31	10	¥ 6,300	左きき用のS10。チタンコーティング。
<b>new</b> S1500	BS1510		40°	43	10	¥10,500	ゴム製品のパーティングライン除去用。
S20	BS2010	L/R	60°	33	10	¥ 3,300	鋳物・真鍮・プラスチック用。両刃、左右回り。全長48mm、刃長12mm。シルバー色。
S20 TiN	BS2012	L/R	60°	33	10	¥ 4,800	耐久性に優れたPVDコーティングのS20。ステンレス鋼・鋳物・真鍮用。両刃。
S20 超硬	BS2015	L/R	80°	36	10	¥12,000	超硬刃のS20。焼入鋼及び特殊プラスチック用。全長43mm、刃長9mm。1400-1700HV。
S30	BS3010		40°	31	10	¥ 3,300	内外面同時バリ取り用。片刃、右回りのみ。最大板厚7mm。全長47mm。
S30 TiN	BS3003		40°	7	1	¥ 700	内外径同時バリ取りブレード。最大板厚7mm。チタンコーティング。
S35	BS3510	L/R	55°	33	10	¥ 3,300	耐久性に優れた万能ブレード。両刃、黒色。全長48mm、刃長9mm。特に直線部用。
S60	BS6010		40°	44	10	¥ 9,000	クロス穴の内側及び厚板の裏側用。最大板厚20mm。全長62mm。
	BS6001			9	1	¥ 1,040	
S60 TiN	BS6003		40°	9	1	¥ 1,200	クロス穴の内側及び厚板の裏側用。最大板厚20mm。チタンコーティング。
S70	BS7001		45°	8	1	¥ 900	シリンダー内の継ぎ目用。刃長17.5mm。スクレーパーとして使用できます。
S70 TiN	BS7006		45°	8	1	¥ 1,150	シリンダー内の継ぎ目用。刃長17.5mm。チタンコーティング。
S80	BS8001		35°	8	1	¥ 600	2mm以上の浅い溝、段差用。狭い場所でもワークに干渉せず作業ができます。
S80 TiN	BS8003		35°	8	1	¥ 800	2mm以上の浅いくぼみ、溝、段差用。チタンコーティングで長寿命。
S100コバルトハイス	BS1018		45°	32	10	¥ 3,900	ステンレス鋼等の難削材や、プラスチックにも適した汎用性のあるブレード。HRC65~67。
S100TiN(コバルト)	BS1019		45°	32	10	¥ 5,200	PVDコーティングのS100。ステンレス鋼等の難削材向き。45度右刃。HRC65~67。
S200TiN(コバルト)	BS1268	L/R	60°	7	1	¥ 800	PVDコーティングのS200。コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。HRC65~67。
★ S200TiN(コバルト)	BS1269		50°	7	1	¥ 600	PVDコーティングのS200。コバルトハイスブレード。難削材に最強の片刃(右刃)ブレード。HRC65~67。
S101	BK1010		40°	29	10	¥ 3,300	最小穴径2.5mm用の精密ブレード。鉄鋼アルミ用。右刃。全長43mm、刃長8mm。
S101LH	BK1011	LH	40°	29	10	¥ 4,200	左きき用のS101。左刃、左回りのみ。
S101 TiN	BK1012		40°	29	10	¥ 4,200	耐久性に優れたPVDコーティングのS101。右刃。
S150	BK3010		45°	27	10	¥ 3,700	最小穴径1.5mmからの小径用精密ブレード。右刃。鉄鋼、アルミ用。全長43mm。
S150 TiN	BK3112		45°	27	10	¥ 6,200	TiNコーティングのBK3010(S150)。右刃。高硬度鋼用。最小穴径1.5mmからの最小バリ取りブレード。
	BK3103			7	1	¥ 700	
S202	BK2010	L/R	55°	28	10	¥ 3,300	最小穴径2.5mm用の精密ブレード。鋳物、真鍮用。両刃。全長43mm、刃長9mm。
ノン・スクラッチ	BS9110		40°	33	10	¥11,400	ワークを傷つけないためのプラスチック安全キャップ付ブレード。
★ ミニヤスリ	DT2000		—	4	1	¥ 2,100	ダイヤモンドコーティングのやすり(3.2mm軸)。精密タイプ(D126)。平面のやすりがけに。電着部長さ15mm。

★印：数量限定商品です。

2019.7.1~  
**New Price**