

ミニキット 型番：NS1044 ¥19,900

《セット内容》

- NS6040： 外径4～13mm用
 - NS6050： 内径5～8mm用
 - NS6051： 内径8～12mm用
- 各1ヶ付、
予備ナイロンパッド付



《ミニキット NS1044 の特徴》

- 使用頻度の高い5～12mmの内径・外径の両方のねじに使用できます。
- ねじ山角度60°のメートルねじ、UN系のインチねじとも使用できます。
- ナイロンパッド付なので、アルミ等の柔らかいねじにも使用できます。また、替刃交換も容易です。

型番	名称	内容	刃先角度	価格
NS1044	アイネス ミニキット	内径ねじ5～12mm(Nr12～1/2")用 外径ねじ4～13mm(5/32～1/2")用	60°	¥19,900
NS6050	ミニアイネス 20	内径ねじ5～8mm(Nr12～5/16")用	60°	¥6,900
NS6051	ミニアイネス 21	内径ねじ8～12mm(5/16～1/2")用	60°	¥7,700
NS6040	スレッドメイト	外径ねじ4～13mm(5/32～1/2")用	60°	¥4,500
NS6056	ミニアイネス20用替刃	内径ねじ5～8mm用(ホルダー付)	60°	¥2,400
NS6057	ミニアイネス21用替刃	内径ねじ8～12mm用(ホルダー付)	60°	¥2,500
NS7207	ミニアイネス20用ナイロンパッド	10ヶ入りパック	—	¥1,200
NS7217	ミニアイネス21用ナイロンパッド	10ヶ入りパック	—	¥1,200

傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具!

外径ねじ山用 ネス



- グリップ部を回すことによって2枚の刃を上下に動かせるので、適用範囲のどんなサイズのねじにも使用できます。(インチ、ミリ、左右ねじ共用)
- 2枚の刃は左右に遊びがあり、どんなピッチのねじにも自動的に適用します。
- ねじを正確に計測する必要がありませんので、持ってればいつでもすくに使えます。

ネス1・2セット

NS8000

¥23,200
(4～38mm用)



セット内容 NS6000, NS2000各1ヶ
NS0010, NS0030替刃各1セット

ネス 外径ねじ山修正工具

型番	名称	適用範囲	刃先角度	価格
NS6040	スレッドメイト	4～13mm (5/32～1/2")	60°	¥4,500
NS6000	ネスワンA	4～18mm (5/32～11/16")	60°	¥8,400
NS6001	ネスワン	6～19mm (1/4～3/4")	60°	¥8,400
NS5500	ネスワン55°	6～19mm (1/4～3/4")	55°	¥8,400
NS2000	ネスツー	17～38mm (11/16～11/2")	60°	¥12,300
NS2055	ネスツー55°	17～38mm (11/16～11/2")	55°	¥12,300
NS3000	ネススリー	35～152mm (13/8～6")	60°	¥34,800
NS6046	スレッドメイト用替刃60°、2枚組		60°	¥1,800
NS6045	スレッドメイト用替刃55°、2枚組		55°	¥1,800

ネス1・2・3フルセット

NS1300

¥64,000
(4～152mm用)



セット内容 NS6000, NS2000, NS3000各1ヶ
NS0010, NS0030, NS0050 (替刃) 各1セット, TC1000 (内径ねじクリーナー)

内径ねじ山用 アイネス



アイネスは、つぶれた内径ねじ山を修正する工具で、適用範囲内のどんな径やピッチのねじにも使用できます。メートルねじ・インチねじ・右ねじ・左ねじ・細目・並目に対応する万能タイプ。ハイス鋼のブレードはつぶれていないねじ溝に添って動き、つぶれた部分を修正します。(アイネスの単品は60°刃付です。パイプねじ等のウィットねじ、PTねじ等を修正する場合は別途、55°の替刃をご購入下さい。)



アイネス 内径ねじ山修正工具

型番	使用範囲	L	B	H	クロス 歯長さ	φd	φD	パイプねじ (呼び)	重量	価格
NS2100	8-11mm 5/16"-7/16"	109	18	45	136	32	76	1/8"-3/16"	154g	¥9,600
NS2200	12-16mm 1/2"-5/8"	109	18	45	136	34	77	1/4"-3/8"	168g	¥9,600
NS2300	16-20mm 11/16"-13/16"	111	21	53	146	40	90	3/8"-1/2"	248g	¥10,300
NS2400	22-32mm 7/8"-1 1/4"	136	27	64	161	53	108	1/2"-7/8"	454g	¥13,800
NS2500	32-54mm 1 1/4"-2 1/8"	163	38	81	192	69	123	7/8"-1 3/4"	950g	¥23,900
NS2600	32-68mm 1 1/4"-2 5/8"	163	50	92	192	41	70	7/8"-2 1/4"	1100g	¥34,200
NS2701	69-81mm 2 3/4"-3 3/16"	163	50	103	192	48	76	2 3/8"-2 3/4"	1420g	¥43,800
NS2801	82-95mm 3 1/4"-3 3/4"	163	50	118	192	54	82	2 3/4"-3 1/4"	1460g	¥50,200
NS2901	96-108mm 3 3/4"-4 1/4"	163	50	132	192	61	88	3 1/2"-3 3/4"	1500g	¥55,800

※カタログ表示価格は、2020年12月までの価格です。なお、予告なく仕様及び価格の変更をすることがございますので、御了承下さい。

ノガ・ウォーターズ株式会社 **NOGA**
SIMPLY SOPHISTICATED

〒362-0072 埼玉県上尾市中妻1-8-5
TEL.048-777-1733 FAX.048-776-6740
E-mail:info@noga.co.jp http://www.noga.co.jp

'19-'20