

ねじ切り工具

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

旋削・フライス加工工具

超硬スクエア
エンドミル

超硬ラジアス
エンドミル

超硬ボール
エンドミル

ハイス
スクエア
エンドミル

ハイス
ラフィング
エンドミル

ハイス
ボール
エンドミル

エンドミル・
チップケース

刃先交換式
工具

チップ

バイト

ハイス
付刃バイト

完成
バイト

ステッキ
バイト

カッター
(切削)

沈め
フライス


ローラ
パンチング
ツール

ローレット

放電加工用品

切削工具 13社 87700アイテムを在庫

ノガ Thread Turning Insert
“Carmexねじ切り用チップ” (ISOメートルねじ用)



仕 様 ●IRタイプ:内径右勝手用 ●ILタイプ:内径左勝手用
●ERタイプ:外径右勝手用 ●ELタイプ:外径左勝手用
材 質 ●超微粒子超硬 製造国 ●イスラエル

ノガ・ウォーターズ株式会社 [752444]

仕 様 ●表面処理:BXC (TiNコート)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	入数	ピッチ (mm)	ねじ山角度	チップサイズ (mm)	内径寸法 (インチ)	質量 (g)	実績 (前年比%)
403-3698	06IR0.5ISOBXC	¥2,177	¥2,540	10	0.5	60°	6	5/32	15	0(-)
403-3701	06IR0.75ISOBXC	¥2,177	¥2,540	10	0.75	60°	6	5/32	15	0(-)
403-3710	06IR1.0ISOBXC	¥1,740	¥2,030	10	1.0	60°	6	5/32	15	10(50)
403-3728	06IR1.25ISOBXC	¥1,740	¥2,030	10	1.25	60°	6	5/32	15	0(-)
403-3795	08IR0.5ISOBXC	¥2,177	¥2,540	10	0.5	60°	8	3/16	20	0(-)
403-3809	08IR0.75ISOBXC	¥2,177	¥2,540	10	0.75	60°	8	3/16	20	0(-)
403-3817	08IR1.0ISOBXC	¥1,740	¥2,030	10	1.0	60°	8	3/16	20	30(60)
403-3825	08IR1.25ISOBXC	¥1,740	¥2,030	10	1.25	60°	8	3/16	20	20(67)
403-3833	08IR1.5ISOBXC	¥1,740	¥2,030	10	1.5	60°	8	3/16	20	80(67)
403-3841	08IR1.75ISOBXC	¥1,740	¥2,030	10	1.75	60°	8	3/16	20	20(67)

仕 様 ●表面処理:BMA (TiAlNコート)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	入数	ピッチ (mm)	ねじ山角度	チップサイズ (mm)	内径寸法 (インチ)	質量 (g)	実績 (前年比%)
403-3973	11IR0.5ISOBMA	¥2,040	¥2,380	10	0.5	60°	11	1/4	30	0(-)
403-3981	11IR0.75ISOBMA	¥2,040	¥2,380	10	0.75	60°	11	1/4	30	0(-)
403-3990	11IR1.0ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	1.0	60°	11	1/4	30	30(-)
403-4007	11IR1.25ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	1.25	60°	11	1/4	30	20(-)
403-4015	11IR1.5ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	1.5	60°	11	1/4	30	20(100)
403-4091	11IR2.0ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	2.0	60°	11	1/4	30	20(100)
403-4171	16EL1.25ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	1.25	60°	16	3/8	52	0(-)
403-4180	16EL1.5ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	1.5	60°	16	3/8	52	0(-)
403-4198	16EL1.75ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	1.75	60°	16	3/8	52	10(100)
403-4201	16EL2.0ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	2.0	60°	16	3/8	52	10(-)

ノガ Thread Turning Insert
“Carmexねじ切り用チップ” (テーパねじ用)



仕 様 ●IRタイプ:内径右勝手用 ●ERタイプ:外径右勝手用
材 質 ●超微粒子超硬 製造国 ●イスラエル

仕 様 ●表面処理:BXC (TiNコート)

特 長 ●BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域で広範囲に使用できる材種です。

仕 様 ●表面処理:BXC (TiNコート)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	入数	山数/インチ	ねじ山角度	チップサイズ (mm)	内径寸法 (インチ)	質量 (g)	実績 (前年比%)
403-3744	06IR27NPTBXC	¥1,740	¥2,030	10	27山	60°	6	5/32	15	20(-)
403-3850	08IR18NPTBXC	¥1,740	¥2,030	10	18山	60°	8	3/16	20	0(-)
403-3914	08IR27NPTBXC	¥1,740	¥2,030	10	27山	60°	8	3/16	20	0(-)

仕 様 ●表面処理:BMA (TiAlNコート)

特 長 ●BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。

仕 様 ●表面処理:BMA (TiAlNコート)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	入数	山数/インチ	ねじ山角度	チップサイズ (mm)	内径寸法 (インチ)	質量 (g)	実績 (前年比%)
403-4031	11IR14NPTBMA	¥1,646	¥1,920	10	14山	60°	11	1/4	30	0(-)
403-4066	11IR18NPTBMA	¥1,646	¥1,920	10	18山	60°	11	1/4	30	0(-)
403-4279	16ER11.SNPTBMA	¥1,646	¥1,920	10	11.5山	60°	16	3/8	52	0(-)
403-4333	16ER14.NPTBMA	¥1,646	¥1,920	10	14山	60°	16	3/8	52	0(-)
403-4376	16ER18.NPTBMA	¥1,646	¥1,920	10	18山	60°	16	3/8	52	0(-)
403-4902	16IR8.NPTBMA	¥1,646	¥1,920	10	8山	60°	16	3/8	52	0(-)
403-4678	16IR11.SNPTBMA	¥1,646	¥1,920	10	11.5山	60°	16	3/8	52	0(-)
403-4732	16IR14.NPTBMA	¥1,646	¥1,920	10	14山	60°	16	3/8	52	0(-)

仕 様 ●表面処理:BMA (TiAlNコート)

特 長 ●BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。

仕 様 ●表面処理:BMA (TiAlNコート)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	入数	山数/インチ	ねじ山角度	チップサイズ (mm)	内径寸法 (インチ)	質量 (g)	実績 (前年比%)
403-3761	06IR28BSPBXC	¥1,740	¥2,030	10	28山	55°	6	5/32	15	0(-)
403-3884	08IR19BSPBXC	¥1,740	¥2,030	10	19山	55°	8	3/16	20	50(84)
403-3922	08IR28BSPBXC	¥1,740	¥2,030	10	28山	55°	8	3/16	20	0(-)

ノガ Thread Turning Insert
“Carmexねじ切り用チップ” (TRAPEZ/台形ねじ用)



特 長 ●BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。

仕 様 ●表面処理:BMA (TiAlNコート)
●IRタイプ:内径右勝手用 ●ERタイプ:外径右勝手用
材 質 ●超微粒子超硬 製造国 ●イスラエル

仕 様 ●表面処理:BMA (TiAlNコート)

特 長 ●BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。

仕 様 ●表面処理:BMA (TiAlNコート)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	入数	ピッチ (mm)	ねじ山角度	チップサイズ (mm)	内径寸法 (インチ)	質量 (g)	実績 (前年比%)
403-4252	16ER1.5TRBMA	¥1,877	¥2,190	10	1.5	30°	16	3/8	52	10(-)
403-4503	16ER2TRBMA	¥1,877	¥2,190	10	2.0	30°	16	3/8	52	10(-)
403-4520	16ER3TRBMA	¥1,877	¥2,190	10	3.0	30°	16	3/8	52	0(-)
403-4872	16IR2TRBMA	¥1,877	¥2,190	10	2.0	30°	16	3/8	52	0(-)

仕 様 ●表面処理:BMA (TiAlNコート)

特 長 ●BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。

仕 様 ●表面処理:BMA (TiAlNコート)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	入数	ピッチ (mm)	ねじ山角度	チップサイズ (mm)	内径寸法 (インチ)	質量 (g)	実績 (前年比%)
403-4210	16ER0.8ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	0.8	60°	16	3/8	10	50(50)
403-4228	16ER1.0ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	1.0	60°	16	3/8	10	10(100)
403-4236	16ER1.25ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	1.25	60°	16	3/8	40	50(50)
403-4244	16ER1.5ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	1.5	60°	16	3/8	30	150(50)
403-4261	16ER1.75ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	1.75	60°	16	3/8	0(-)	
403-4422	16ER2.0ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	2.0	60°	16	3/8	60	200(100)
403-4431	16ER2.5ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	2.5	60°	16	3/8	20	100(50)
403-4511	16ER3.0ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	3.0	60°	16	3/8	10	50(50)
403-4597	16IL1.5ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	1.5	60°	16	3/8	0(-)	
403-4601	16IL2.0ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	2.0	60°	16	3/8	10	0(-)
403-4619	16IL3.0ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	3.0	60°	16	3/8	0(-)	
403-4627	16IR0.75ISOBMA	¥2,040	¥2,380	10	0.75	60°	16	3/8	0(-)	
403-4635	16IR1.0ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	1.0	60°	16	3/8	0(-)	
403-4643	16IR1.25ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	1.25	60°	16	3/8	0(-)	
403-4651	16IR1.5ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	1.5	60°	16	3/8	10	50(50)
403-4660	16IR1.75ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	1.75	60°	16	3/8	0(-)	
403-4821	16IR2.0ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	2.0	60°	16	3/8	30	75(50)
403-4830	16IR2.5ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	2.5	60°	16	3/8	0(-)	
403-4881	16IR3.0ISOBMA	¥1,646	¥1,920	10	3.0	60°	16	3/8	0(-)	
403-4953	22ER3.5ISOBMA	¥2,314	¥2,700	10	3.5	60°	22	1/2	20	0(-)
403-4961	22ER4.0ISOBMA	¥2,314	¥2,700	10	4.0	60°	22	1/2	0(-)	
403-4970	22ER4.5ISOBMA	¥2,314	¥2,700	10	4.5	60°	22	1/2	0(-)	
403-4996	22ER5.0ISOBMA	¥2,314	¥2,700	10	5.0	60°	22	1/2	10	100(100)
403-5020	22IR3.5ISOBMA	¥2,314	¥2,700	10	3.5	60°	22	1/2	10	100(100)
403-5038	22IR4.0ISOBMA	¥2,314	¥2,700	10	4.0	60°	22	1/2	10	0(-)
403-5046	22IR4.5ISOBMA	¥2,314	¥2,700	10	4.5	60°	22	1/2	10	0(-)
403-5062	22IR5.0ISOBMA	¥2,314	¥2,700	10	5.0	60°	22	1/2	50	0(-)

☎商品のお問い合わせ:048-777-1733 http://www.noga.co.jp/

仕 様 ●表面処理:BMA (TiAlNコート)

特 長 ●BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。

仕 様 ●表面処理:BMA (TiAlNコート)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	入数	山数/インチ	ねじ山角度	チップサイズ (mm)	内径寸法 (インチ)	質量 (g)	実績 (前年比%)
403-4031	11IR14NPTBMA	¥1,646	¥1,920	10	14山	60°	11	1/4	30	0(-)
403-4066	11IR18NPTBMA	¥1,646	¥1,920	10	18山	60°	11	1/4	30	0(-)
403-4279	16ER11.SNPTBMA	¥1,646	¥1,920	10	11.5山	60°	16	3/8	52	0(-)
403-4333	16ER14.NPTBMA	¥1,646	¥1,920	10	14山	60°	16	3/8	52	0(-)
403-4376	16ER18.NPTBMA	¥1,646	¥1,920	10	18山	60°	16	3/8	52	0(-)
403-4902	16IR8.NPTBMA	¥1,646	¥1,920	10	8山	60°	16	3/8	52	0(-)
403-4678	16IR11.SNPTBMA	¥1,646	¥1,920	10	11.5山	60°	16	3/8	52	0(-)
403-4732	16IR14.NPTBMA	¥1,646	¥1,920	10	14山	60°	16	3/8	52	0(-)

仕 様 ●表面処理:BMA (TiAlNコート)

特 長 ●BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。

仕 様 ●表面処理:BMA (TiAlNコート)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	入数	山数/インチ	ねじ山角度	チップサイズ (mm)	内径寸法 (インチ)	質量 (g)	実績 (前年比%)
403-4023	11IR14BSPBMA	¥1,646	¥1,920	10	14山	55°	11	1/4	30	0(-)
403-4082	11IR19BSPBMA	¥1,646	¥1,920	10	19山	55°	11	1/4	30	0(-)
403-4121	11IR28BSPBMA	¥1,646	¥1,920	10	28山	55°	11	1/4	30	0(-)
403-4287	16ER11BSPBMA	¥1,646	¥1,920	10	11山	55°	16	3/8	52	0(-)
403-4325	16ER14BSPBMA	¥1,646	¥1,920	10	14山	55°	16	3/8	52	10(50)
403-4406	16ER19BSPBMA	¥1,646	¥1,920	10	19山	55°	16	3/8	52	0(-)
403-4481	16ER28BSPBMA	¥1,646	¥1,920	10	28山	55°	16	3/8	52	0(-)
403-4686	16IR11BSPBMA	¥1,646	¥1,920	10	11山	55°	16	3/8	52	0(-)
403-4724	16IR14BSPBMA	¥1,646	¥1,920	10	14					