

FLEXIBLE IDEA

FLEXIBLE
HOSE

NK-1100
PRE SEAL FIT UNION
CATALOGUE
www.nfk-jp.com

NK-1100

フィットユニオン式フレキシブルホース
シールコートユニオンオプションカタログ



シールコート継手の特徴 *Features*

1 シール材を塗る手間が省ける

均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラが無くなることで、施工後も高い品質を維持します。

2 ねじ込みトルクが軽くなりました

シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。ねじかじりが発生し難い優れた継手です。

3 転造ねじに最適です

転造ねじは、転造ローラを鋼管に押し当て塑性加工させることによりねじ山を形成する方法で、切削ねじに比べ、引張強度、曲げ強度防錆効果、水密性などに優れており、「機械設備工事監理指針」に採用されています。転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め付けトルクが大きいため、潤滑性の良いシールコート継手と相性が抜群です。

4 環境にやさしい材質です

FCMB継手表面のめっきは、カドミウム0.001%(10ppm)未滿、鉛0.005%(50ppm)未滿の環境対応めっきですので、RoHS指令を完全にクリアしています。